


# 软管接头

-内六角型-


交货期短縮

# 软管接头/回转软管接头

-外六角肩型-



**NPWN** (标准型)  
**NPWNC** (紧凑型)




※软管接头部分


材质 黄铜(C3604)  
螺纹部 JIS B 0203 管用锥螺纹R(PT)

Ⓢ内六角孔为通孔。

适用软管	软管安装部分		D <sub>1</sub>	L	内六角孔 ○d	锥度外螺纹 R(PT)	ℓ <sub>1</sub>	型号	
	D	ℓ						Type	No.
3/8	12.6	22.5	13	34.5	○6	1/8	9	NPWN	1
									2
(3/8)	13.2	27	18	46	○8	3/8	15	NPWN	3
3/8	12.6	22.5	18	40.5	○6	3/8	15	NPWNC	3



**NPWS** (短型)




※软管接头部分


材质 黄铜(C3604)  
螺纹部 JIS B 0203 管用锥螺纹R(PT)

Ⓢ内六角孔为通孔。

适用软管	软管安装部分		D <sub>1</sub>	L	内六角孔 ○d	锥度外螺纹 R(PT)	ℓ <sub>1</sub>	型号	
	D	ℓ						Type	No.
3/8	12.6	16.5	13	28.5	○6	1/8	9	NPWS	1
									2
		17.5	14	31.5		1/4	11	NPWS	



**NPWL** (加长型)



※软管接头部分

Ⓢ内六角孔部分为两端ℓ和ℓ<sub>1</sub>, 中间部分避空

材质 黄铜(C3604)  
螺纹部 JIS B 0203 管用锥螺纹R(PT)


适用软管	软管安装部分		D <sub>1</sub>	D <sub>2</sub>	内六角孔 ○d	锥度外螺纹 R(PT)	ℓ <sub>1</sub>	型号		L 指定单位10mm
	D	ℓ						Type	No.	
3/8	12.6	22.5	14	10	○6	1/8	9	NPWL	1	50~200
									2	
				13.2		1/4	11	NPWL		

Order 订货范例

型号  
NPWN 1  
NPWS 2  
NPWNC 3

Example 使用范例

● NPWN · NPWNC · NPWS · LSN · NPWL · LSNM




软管接头意外折损时, 因其内孔为六角形, 用内六角扳手即可轻松拆卸。


Delivery 交货期

库存品

Ⓢ隔日上海·广州发货 (P.41 (17:00前订购的库存品可当日发货。))  
Ⓢ数量 > 101时, 请另询交货期。




**NPW** (标准型)




※软管接头部分

材质 黄铜(C3604)  
螺纹部 JIS B 0203 管用锥螺纹R(PT)

适用软管	软管安装部分		L	B	H	锥度外螺纹 R(PT)	ℓ	型号	
	a	d <sub>1</sub>						Type	No.
3/8	12	6	38	14	7	1/8	10	NPW	1
									2
1/2	15	10	48	17	8	3/8	12	NPW	3



**NPL** (加长型)




※软管接头部分

材质 黄铜(C3604)  
螺纹部 JIS B 0203 管用锥螺纹R(PT)


适用软管	软管安装部分			D	B	H	锥度外螺纹 R(PT)	ℓ	S	d	型号		L
	a	d <sub>1</sub>	E								Type	No.	
3/8	12	6	21	10.5	14	7	1/8	10	3.97	9.728	NPL	1	50 100 150
1/2	15	10	28	16.8	17	8	3/8	12	6.35	16.662	NPL	3	

一固定流量回转型-



RoHS10

**LSNM** (耐热120°C · 固定流量回转型)




※软管接头部分

有关回转型内部结构的差异, 请参阅P.1012。

材质 主体: 黄铜(C3604)  
内部零件: 黄铜(C2700W)  
氟橡胶 氟类润滑油

**LSN** (耐热120°C · 标准回转型)



※软管接头部分

材质 黄铜(C3604)  
螺纹部 JIS B 0203 管用锥螺纹R(PT)

Ⓢ“( )”内尺寸为参考值。Ⓢ锥螺纹部带内六角孔。

软管安装部分 D	ℓ	L	L <sub>2</sub>	B	内六角孔 ○d	锥度外螺纹 R(PT)	ℓ <sub>1</sub>	型号		
								Type	No.	
12.6	22.5	35.5	16.5	20	○6	1/8	9.5	LSNM (固定流量回转型)	1	
		38.5							2	
		39.5							3	
		36.5	15.75	19	○5	1/8	9.5		LSN (标准回转型)	1
		39.5								2
		42.5								3


Order 订货范例

型号 - L

NPW 1  
NPL 2 - 100

Example 使用范例

● LSN 可360°旋转



软管接头(NPWN1)

· 回转接头在螺纹紧固后, 转动头部, 可改变软管安装部的角度。  
Ⓢ若频繁旋转头部, 因O形圈磨损, 会导致接头漏水。

Delivery 交货期

库存品

Ⓢ隔日上海·广州发货 (P.41 (17:00前订购的库存品可当日发货。))  
Ⓢ数量 > 101时, 请另询交货期。

冷却相关零件  
接头·快速接头

冷却関連部品  
継手