

冷却水用快速接头

-整体式普通型 (耐热60°C系列)-

M-PC (外六角肩直接头)

材质 主体：黄铜 (C3604) + 镀镍
开放环：聚缩醛树脂 (POM)
螺纹部分：黄铜 (C3604) + 镀镍
螺纹部分JIS B 0203管用锥螺纹R(PT)
※螺纹部分喷涂了防漏材料。

⚠ 使用时，请将冲击压力 (由于冲击流等引起的瞬时性压力) 控制在最高工作压力 (300kPa) 以下。
⚠ 请务必和衬管 (P.1018) 配套使用。

适用软管		软管插入孔		d	L	a	B	l ₁	R(PT)	型号	
外径×内径	孔径P	深度C	Type							No.	
4×2.5	4	14.9	3	21.0	17.0	10	8	1/8	M-PC		4-01
				22.5	16.5	14					4-02
6×4	6	17	5	22.3	18.3	12	8	1/8			6-01
				23.7	17.6	14	11	1/4			6-02
8×6	8	18.2	6	24.5	18.1	17	12	3/8			6-03
				27.9	23.9	14	8	1/8			8-01
10×7.5	10	20.7	7	26.6	20.6	17	11	1/4			8-02
				25.5	19.2		12	3/8			8-03
				30.3	26.3		8	1/8			10-01
12×9	12	23.3	8.5	29.8	23.8	21	11	1/4			10-02
				9	29.3		23.0	12			3/8
			8.5	35.9	29.9		11	1/4			12-02
				11	31.9		25.6	12	3/8	12-03	

⚠ 米思米不承诺此产品品牌。

M-PCX (外六角肩内六角孔直接头)

材质 主体：黄铜 (C3604) + 镀镍
开放环：聚缩醛树脂 (POM)
螺纹部分：黄铜 (C3604) + 镀镍
螺纹部分JIS B 0203管用锥螺纹R(PT)
※螺纹部分喷涂了防漏材料。

⚠ 使用时，请将冲击压力 (由于冲击流等引起的瞬时性压力) 控制在最高工作压力 (300kPa) 以下。
⚠ 请务必和衬管 (P.1018) 配套使用。

适用软管		软管插入孔		d	L	a	B	l ₁	R(PT)	型号	
外径×内径	孔径P	深度C	Type							No.	
4×2.5	4	14.9	3	21.0	17.0	10	8	1/8	M-PCX		4-01H
				22.3	18.3	12					6-01H
6×4	6	17	5	23.7	17.6	14	11	1/4			6-02H
				27.9	23.9		8	1/8			8-01H
8×6	8	18.2	6	26.6	20.6	17	11	1/4			8-02H
				30.3	26.3		8	1/8			

⚠ 米思米不承诺此产品品牌。

Order 订货范例

型号

M-PC 4-01
M-PCX 6-01H

Delivery 交货期

库存品

⚠ 隔日上海·广州发货 P.41
(17:00前订购的库存品可当日发货。)
⚠ 数量>101时，请另询交货期。

M-POC (内六角孔直接头)

材质 主体：黄铜 (C3604) + 镀镍
开放环：聚缩醛树脂 (POM)
螺纹部分：黄铜 (C3604) + 镀镍
螺纹部分JIS B 0203管用锥螺纹R(PT)
※螺纹部分喷涂了防漏材料。

⚠ 使用时，请将冲击压力 (由于冲击流等引起的瞬时性压力) 控制在最高工作压力 (300kPa) 以下。
⚠ 请务必和衬管 (P.1018) 配套使用。

适用软管		软管插入孔		D	内六角孔 ○B	L	a	l ₁	R(PT)	型号	
外径×内径	孔径P	深度C	Type							No.	
4×2.5	4	14.9	3	9.7	○2.5	20.0	16.0	8	1/8	M-POC	4-01
				11.8	○4	22.1	18.1				6-01
6×4	6	17	5	13.7	○4	21.3	15.2	11	1/4		6-02
				13.7	○5	25.9	21.9				8
8×6	8	18.2	6	16.8	○6	25.1	19.1	11	1/4		8-02
						22.2	15.9				12
10×7.5	10	20.7	7	17.5		29.8	23.8	11	1/4		10-02
						29.3	23.0				12
12×9	12	23.3	8	20.8		31.9	25.6	12	3/8		12-02

⚠ 米思米不承诺此产品品牌。

M-POCL (内六角孔·加长直接头)

材质 主体：黄铜 (C3604) + 镀镍
开放环：聚缩醛树脂 (POM)
螺纹部分：黄铜 (C3604) + 镀镍
螺纹部分JIS B 0203管用锥螺纹R(PT)
※螺纹部分喷涂了防漏材料。

⚠ 使用时，请将冲击压力 (由于冲击流等引起的瞬时性压力) 控制在最高工作压力 (300kPa) 以下。
⚠ 请务必和衬管 (P.1018) 配套使用。

适用软管		软管插入孔		内六角扳手尺寸 ○B	D ₁	L	a	F	l ₁	R(PT)	型号	
外径×内径	孔径P	深度C	Type								No.	
8×6	8	18	6	○5 孔深度 从锥螺纹处 开始12mm	11	48.5	44.5	26.5	8	1/8	M-POCL	8-01-L 40
						58.5	54.5					8-01-L 50
						68.5	64.5					8-01-L 60
						78.5	74.5					8-01-L 70
						88.5	84.5					8-01-L 80
						98.5	94.5					8-01-L 90
					108.5	104.5	8-01-L100					
					118.5	114.5	8-01-L110					
					58.5	52.5	8-02-L 50					
					68.5	62.5	8-02-L 60					
					78.5	72.5	8-02-L 70					
					88.5	82.5	8-02-L 80					

⚠ 米思米不承诺此产品品牌。

Order 订货范例

型号

M-POC 6-02
M-POCL 8-01-L40

Delivery 交货期

库存品

⚠ 隔日上海·广州发货 P.41
(17:00前订购的库存品可当日发货。)
⚠ 数量>101时，请另询交货期。