

冷却水用快速接头

-整体式高温型(耐热120°C系列)-

M-120KC (外六角肩直接头)

材质 主体:黄铜(C3604)+无电解镀锌
软管开放环:黄铜(C3604)+无电解镀锌
螺纹部分:黄铜(C3604)+无电解镀锌
螺纹部分JIS B 0203管用锥螺纹R(PT)
※螺纹部分喷涂了耐热防漏材料。
密封橡胶:氟橡胶

- ① 使用时,请将冲击压力(由于冲击流等引起的瞬时性压力)控制在最高工作压力(300kPa)以下。
- ② M-120KC的外观和M-KC相似,但可通过位于软管插入孔内侧的橡胶颜色来识别。
(M-120KC为绿色, M-KC为黑色)
- ③ M-120KC请务必和衬管(P.1018)配套使用。

适用软管 外径×内径	软管插入部		D	d	L	a	B	l ₁	R(PT)	型号	
	孔径P	深度C								Type	No.
6×4	6	16.6	11.4	4	22.2	18.2	12	8	1/8	M-120KC	6-01-1-F
											8-01-1-F
8×6	8	17.7	13.4	6	27.4	23.4	14	11	1/4		8-02-1-F
					26.1	20.1					8-03-1-F
					26.4	20.1					10-02-1-F
10×7.5	10	20	16.4	8	30.1	24.1	17	11	1/4		12-03-1-F
12×9	12	22.6	19.4	9	31.2	24.9				21	12

④ 米思米不承诺此产品品牌。

Order 订货范例 **M-120KC 8-01-1-F**

Delivery 交货期 **P.41**
 ① 隔日上海·广州发货 (17:00前订购的库存品可当日发货。)
 ② 数量>101时,请另询交货期。

M-120KL (外六角肩L型接头)

材质 主体:黄铜(C3604)+无电解镀锌
软管开放环:黄铜(C3604)+无电解镀锌
螺纹部分:黄铜(C3604)+无电解镀锌
螺纹部分JIS B 0203管用锥螺纹R(PT)
※螺纹部分喷涂了耐热防漏材料。
密封橡胶:氟橡胶

- ① 使用时,请将冲击压力(由于冲击流等引起的瞬时性压力)控制在最高工作压力(300kPa)以下。
- ② M-120KL的外观和M-KL相似,但可通过位于软管插入孔内侧的橡胶颜色来识别。
(M-120KL为绿色, M-KL为黑色)
- ③ M-120KL请务必和衬管(P.1018)配套使用。

适用软管 外径×内径	软管插入部		D	d	L	a	e	B	l ₁	R(PT)	型号	
	孔径P	深度C									Type	No.
6×4	6	16.5	12.5	4	25	27.3	20.1	12	8	1/8	M-120KL	6-01-1-F
												8-01-1-F
8×6	8	17.7	14.5	6	28	31.3	22.3	14	11	1/4		8-02-1-F
					31	32.2						10-02-1-F
10×7.5	10	20	18.5	8	35.5	38.7	26.1	17	12	3/8		12-03-1-F
12×9	12	22.6	21.5	9	38.5	42.9	29.7					21

④ 米思米不承诺此产品品牌。

Order 订货范例 **M-120KL 6-01-1-F**

Delivery 交货期 **P.41**
 ① 隔日上海·广州发货 (17:00前订购的库存品可当日发货。)
 ② 数量>101时,请另询交货期。

M-120KOC (内六角孔直接头)

材质 主体:黄铜(C3604)+无电解镀锌
软管开放环:黄铜(C3604)+无电解镀锌
螺纹部分:黄铜(C3604)+无电解镀锌
螺纹部分JIS B 0203管用锥螺纹R(PT)
※螺纹部分喷涂了耐热防漏材料。
密封橡胶:氟橡胶

- ① 使用时,请将冲击压力(由于冲击流等引起的瞬时性压力)控制在最高工作压力(300kPa)以下。
- ② M-120KOC的外观和M-KOC相似,但可通过位于软管插入孔内侧的橡胶颜色来识别。
(M-120KOC为绿色, M-KOC为黑色)
- ③ M-120KOC请务必和衬管(P.1018)配套使用。

适用软管 外径×内径	软管插入部		D	L	a	B	l ₁	R(PT)	型号		
	孔径P	深度C							Type	No.	
6×4	6	16.6	11.9	22.2	18.2	4	8	1/8	M-120KOC	6-01-1-F	
										8-01-1-F	
8×6	8	17.7	13.9	27.4	23.4	5	11	1/4		8-02-1-F	
				26.1	20.1					12	3/8
				23.4	17.1					11	1/4
10×7.5	10	20	16.9	29.1	23.1	8	12	3/8		12-03-1-F	
12×9	12	22.6	20.8	31.2	24.9						

④ 米思米不承诺此产品品牌。

Order 订货范例 **M-120KOC 6-01-1-F**

Delivery 交货期 **P.41**
 ① 隔日上海·广州发货 (17:00前订购的库存品可当日发货。)
 ② 数量>101时,请另询交货期。

M-120KH (外六角肩L型短接头)

材质 主体:黄铜(C3604)+无电解镀锌
开放环:黄铜(C3604)+无电解镀锌
螺纹部分:黄铜(C3604)+无电解镀锌
螺纹部分JIS B 0203管用锥螺纹R(PT)
※螺纹部分涂抹了耐热密封材料。
密封橡胶材质:氟橡胶

- ① 使用时请将冲击压力(冲击流等引起的瞬时压力)控制在最高使用压力(300kPa)以下。
- ② 请务必与衬管(P.1018)一起配合使用。

适用软管 外径×内径	软管插入孔		D	外六角对边 B	L	a	e	l ₁	R(PT)	型号	
	孔径P	深度C								Type	No.
6×4	6	16.5	12.5	14	15.6	23.8	23.2	8	1/8	M-120KH	6-01-1
											8-01-1
8×6	8	17.7	14.5	14	15.6	23.8	24.4	8	1/8		8-02-1
											17
10×7.5	10	20	18.5	17	20.4	28.3	28	11	1/4		10-02-1
12×9	12	22.6	21.5	21	23.1	32.4	32.4	12	3/8		12-03-1

④ 米思米不承诺此产品品牌。

Order 订货范例 **M-120KH 6-01-1**

Delivery 交货期 **P.41**
 ① 隔日上海·广州发货 (17:00前订购的库存品可当日发货。)
 ② 数量>101时,请另询交货期。

冷却関連部品①

冷却相关零件①