

ステンレスフレキホース専用プラグ 不锈钢软管专用接头

金型冷却用フレキホース 金属软管

SUS-TKMM (SUS-TKSP・SUS-TKSF専用接头)

①R (PT)	②G (PF)	l	l ₁	d	B	L	型号	
							Type	No.
1/8	1/8	10	13	4	14	29	SUS-TKMM	11
1/4	1/4	12	14	5	14	31		22
3/8	3/8	13	16	8	19	35		33

Order 订货范围 **型号** **SUS-TKMM 22**

Delivery 交货期 **9** 天发货
 上海・广州发货
 数量 > 101时, 请另询交货期。

SUS-TKMF (SUS-TKSP・SUS-TKSF専用接头)

①Rc (PT)	②G (PF)	A	l ₁	d	B	L	型号	
							Type	No.
1/8	1/8	15	12	4	14	27	SUS-TKMF	11
1/4	1/4	17	14	5	17	31		22
3/8	3/8	19	16	8	21	35		33

Order 订货范围 **型号** **SUS-TKMF 22**

Delivery 交货期 **9** 天发货
 上海・广州发货
 数量 > 101时, 请另询交货期。

■注意事项
 将专用接头(SUS-TKMM, SUS-TKMF)安装在不锈钢金属软管(SUS-TKSP, SUS-TKSF)的盖形螺母上时, 专用接头侧(G管用直螺纹部)请勿使用密封材料。密封胶带会妨碍接头与盖形螺母的联接, 从而导致流体泄漏。
 另外, 用盖形螺母紧固专用接头时, 请用手转动盖形螺母进行螺纹紧固, 从转不动的位置开始再轻轻转动半周左右即可。如再继续转动, 盖形螺母内部的套管将会产生裂纹, 从而导致流体泄漏。

FSHP (一端外・一端内螺纹)

R(PT)	N	l	t	B (对边)	软管内径 φd	M×Pitch	N ₁	l ₁	B ₁	型号				
										Type	No.	指定单位50mm	指定单位100mm	选择
1/8	34.5	10	6	14	4.70	M12×1.25	41	16	16	FSHP (软管端部内・外接头)	1	200~700	800~1000	1200 1500
1/4	42	12	7	17	7.92	M16×1.5	48	19	21		2			
3/8	46.5	13	8	19	10.31	M20×1.5	49.5	19	24		3			

FSHF (两端内螺纹)

软管内径 d	M×Pitch	N	l	B	型号		L		
					Type	No.	指定单位50mm	指定单位100mm	选择
4.70	M12×1.25	39.5	16	16	FSHF (两端内螺纹)	1	200~500	600~1000	1200 1500
7.92	M16×1.5	46.0	18.5	21		2			

Order 订货范围 **型号** **FSHP 1 - 900**
FSHF 2 - 200

Delivery 交货期 **库存品**
 隔日上海・广州发货 P.41
 (17:00前订购的库存品可当日发货。)
 数量 > 101时, 请另询交货期。

■规格

尺寸	1/8	1/4	3/8
常用压力 (MPa) [kgf/cm ²]	10.3 [105]	17.2 [175]	13.8 [140]
破坏压力 (MPa) [kgf/cm ²]	20.6 [210]	82.3 [840]	55.2 [562]
最小弯曲半径 (mm)	50.0	102	132
适用温度范围 (单件使用时)	-54℃ ~ +200℃		
软管外径 (mm)	(8.0)	(11.3)	(13.94)
耐真空性	不适合		

※“()”内尺寸为参考值。
 使用流体: 水和油。