


# 筒式加热器



-凸缘・导线保护均热型-

部分规格  
可特注对应

RoHS 10



C-MKJCHN (无凸缘)  
C-MKJCHA (凸缘形状A)  
C-MKJCHB (凸缘形状B)



B	A	型号		L 指定单位1mm	V(电压) 选择	W(总功率) 指定单位10W	X(功率比) 指定单位0.1	Y(功率比) 指定单位0.1
		Type	D					
10	5	C-MKJCHN (无凸缘)	6.5	50~350	200	50~1000	1.0~2.0	1.0~2.0
		C-MKJCHA (凸缘形状A)	8	50~400		50~1450		
		C-MKJCHB (凸缘形状B)	10	50~500		50~2300		
15	10	C-MKJCHB (凸缘形状B)	12	50~600	220	50~3300		
			16	60~1000	50~7300			

①单位功率限制  $2 \leq W$  单位功率 ( $W/cm^2$ )  $\leq 15$   
 ②有些功率比可能无法制作, 请务必先予确认。  
 ③前端  $2 \leq W \times X / (X+Y+1) / (D \times (HL/3) \times 3.14/100) \leq 15$   
 ④根部  $2 \leq W \times Y / (X+Y+1) / (D \times (HL/3) \times 3.14/100) \leq 15$   
 ⑤中部  $2 \leq W \times 1 / (X+Y+1) / (D \times (HL/3) \times 3.14/100) \leq 15$

Order 订货范例: 型号 - L - V - W - X - Y  
 C-MKJCHA 12 - 300 - V200 - W1200 - X1.4 - Y1.6

Alterations 追加加工: 型号 - L - V - W - X - Y - (JC・M4・G4)  
 C-MKJCHA 8 - 180 - V220 - W500 - X1.4 - Y1.4 - JC3 - G4

Delivery 交货期: 7天发货  
 ①上海・广州发货  
 ②数量>21时, 请另询交货期。

Alterations	Code	Spec.
	JC	变更导线长度。 指定方法 导线长度 (mm) JC2 2000 JC3 3000
	M4	M4螺栓用固定接头安装。
	G4	M4螺栓用Y形固定接头安装。


①功率比: 是指加热器的总功率(W)分配给各部分的比率。以中部功率为基准值1, 前部和根部可按基准的比率进行指定。

# 筒式加热器



-凸缘・导线保护均热型-

部分规格  
可特注对应

RoHS 10



MKJCHN (无凸缘)  
MKJCHA (凸缘形状A)  
MKJCHB (凸缘形状B)



型号	L 指定单位1mm	V(电压) 选择	W(总功率) 指定单位10W	X(功率比) 指定单位0.1	Y(功率比) 指定单位0.1	
						Type
MKJCHN (无凸缘)	8	200	100~1100	1.0~2.0	1.0~2.0	
MKJCHA (凸缘形状A)	10		100~400			100~1600
MKJCHB (凸缘形状B)	12		100~600			100~1800
	*16	220	100~2000			

①单位功率限制  $2 \leq W$  单位功率 ( $W/cm^2$ )  $\leq 15$   
 ②前端  $2 \leq W \times X / (X+Y+1) / (D \times (HL/3) \times 3.14/100) \leq 15$   
 ③根部  $2 \leq W \times Y / (X+Y+1) / (D \times (HL/3) \times 3.14/100) \leq 15$   
 ④中部  $2 \leq W \times 1 / (X+Y+1) / (D \times (HL/3) \times 3.14/100) \leq 15$

Order 订货范例: 型号 - L - V - W - X - Y  
 MKJCHA12 - 300 - V200 - W1200 - X1.4 - Y1.6

Alterations 追加加工: 型号 - L - V - W - X - Y - (JC・M4・G4)  
 MKJCHA8 - 180 - V220 - W500 - X1.4 - Y1.4 - JC3 - G4

Delivery 交货期: 7天发货  
 ①上海・广州发货  
 ②数量>21时, 请另询交货期。

Alterations	Code	Spec.
	JC	变更导线长度。 指定方法 导线长度 (mm) JC2 2000 JC3 3000
	M4	M4螺栓用固定接头安装
	G4	M4螺栓用Y形固定接头安装

①功率比: 是指加热器的总功率(W)分配给各部分的比率。以中部功率为基准值1, 前部和根部可按基准的比率进行指定。