


高强度型  
高温耐久型

# 断热板 一板厚高精度タイプ— 板厚高精度隔热板

④D孔位置可指定。



RoHS10

Type	公差	尺寸指定型	4螺栓孔型	6螺栓孔型
高强度型	T±0.01	HIPXTS	HIPXTS-4H	HIPXTS-6H
高温耐久型		HIPGTS	HIPGTS-4H	HIPGTS-6H


概要・特性 P.1087 耐用数据 (HIPXTS型) P.1409

主要成分


Type	主要材料	主要基材	推荐使用温度
高强度型	有机材料 (超耐热环氧树脂)	玻璃纤维	180℃以下
高温耐久型	无机材料 (硅酸系列胶合物)		400℃以下

※材料名称: MIOLEX隔热板PGX-595


一尺寸指定型—  
HIPXTS (A, B=20~)  
HIPGTS



—4螺栓孔型—  
HIPXTS-4H  
HIPGTS-4H (A, B=45~)



—6螺栓孔型—  
HIPXTS-6H  
HIPGTS-6H (A, B=45~)



■螺栓孔尺寸表 (螺栓 P.1105)

T	d1	d2	t	螺栓(推荐)
5	11.5	5.5	3	FB5-12
10	11	6.5	7	CB6


④F, G无指定时

F=A/2  
G=B/2

④T=5时

沉头孔加工为M5的平头螺栓孔  
建议使用FB5-12。

④螺栓孔位置E, S以中心线等分。



■尺寸指定型

型号 Type	指定单位1mm		选择 T
	A	B	
HIPXTS (高强度型) HIPGTS (高温耐久型)	20~50	20~50	5
	51~100	20~100	
	101~150	20~150	
	151~200	20~200	10
	201~250	20~250	
	251~300	20~300	
	301~350	20~350	
	351~400	20~400	
	401~450	20~450	
451~500	20~500		

■带孔加工型

型号 Type	指定单位1mm		选择 T	D	指定单位0.5mm E·S	指定单位1mm F·G
	A	B				
—4螺栓孔型— HIPXTS-4H (高强度型) HIPGTS-4H (高温耐久型)	45~50	45~50	5	0 20 25	—4螺栓孔型— d1+8<E<A-(d1+8) d1+8<S<B-(d1+8)	D/2+8<F<A-(D/2+8) D/2+8<G<B-(D/2+8)
	51~100	45~100				
	101~150	45~150				
	151~200	45~200				
	201~250	45~250				
—6螺栓孔型— HIPXTS-6H (高强度型) HIPGTS-6H (高温耐久型)	251~300	45~300	10	0 20 25 32 45 50 60 100 110 120	—6螺栓孔型— 2×d1+16<E<A-(d1+8) D+4<E d1+16<S<B-(d1+8) D+d1+4<S	④F·G无指定时 F=A/2 G=B/2 ④D=0时无需指定
	301~350	45~350				
	351~400	45~400				
	401~450	45~450				
	451~500	45~500				

④D=0时, 不加工中心孔D。



Order  
订货范例

型号 — A — B — T — D — E — S — F — G  
HIPXTS — A235 — B 85 — T10  
HIPGTS-4H — A420 — B350 — T10 — D60 — E360.0 — S300.0 — F200 — G170

④孔边距指定时需>8mm。



Delivery  
交货期

7 天发货

④上海·广州发货  
④数量>21时, 请另询交货期。



Alterations  
追加加工

型号 — A — B — T — D — E — S — F — G — (DW·DDW·ZC·HK)  
HIPXTS-4H — A400 — B350 — T10 — D60 — E360.0 — S300.0 — DW120  
④适用于带孔加工型

Alterations	Code	Spec.
	DW	加工2个D孔。 ④DW以F, G的交点为中心对分。 DW尺寸指定单位1mm D+8<DW<A-(D+16)
	DDW	加工3个D孔。 ④DDW以F, G的交点为中心对分。 DDW尺寸指定单位1mm (D×2)+16<DDW<A-(D+16)
	ZC	T=5时变更M5的平头孔为低头M4的沉头孔。 d1=8, d2=4.5, t=3
	HK	螺栓孔变为通孔。 选择螺栓孔径