

①D孔位置可指定。



RoHS 10

Type	尺寸固定型	尺寸指定型	4螺栓孔型	6螺栓孔型
纸胶木板型	HIPP	HIPPS	HIPPS-4H	HIPPS-6H


②概要・特性 P.1087 耐用数据 P.1409

主要成分		
主要材料	主要基材	推荐使用温度
有机材料 (酚醛树脂)	牛皮纸	100℃以下

一尺寸固定・尺寸指定型一
HIPP・HIPPS (A, B=20~)

一4螺栓孔型一
HIPPS-4H (A, B=45~)

一6螺栓孔型一
HIPPS-6H (A, B=45~)



■螺栓孔尺寸表 (螺栓 P.1105)

T	d1	d2	t	螺栓(推荐)
5	11.5	5.5	3	FB5-12
10	11	6.5	7	CB6
15	14	9	9	CB8

■T尺寸公差

T	3	5	10	15
公差	±0.2	±0.3	±0.45	±0.55

③F, G无指定时

F=A/2 G=B/2

④T=5时

沉头孔加工为M5的平头螺栓孔

建议使用FB5-12。

⑤螺栓孔位置E, S以中心线等分。



■尺寸固定型

型号 Type	指定单位1mm		选择 T
	A	B	
HIPP	300	300	3 5 10 15
		400	
	400	300	
		400	
	500	300	
		400	
	600	400	
		500	
	700	400	
		500	
	800	400	
		500	

■尺寸指定型

型号 Type	指定单位1mm		选择 T
	A	B	
HIPPS	20~50	20~50	3 5 10 15
	51~100	20~100	
	101~150	20~150	
	151~200	20~200	
	201~250	20~250	
	251~300	20~300	
	301~350	20~350	
	351~400	20~400	
	401~450	20~450	
	451~500	20~500	
	501~550	20~550	
	551~600	20~600	
	601~650		
	651~700		
	701~750		
	751~800		

■带孔加工型

型号 Type	指定单位1mm		选择 T	D	指定单位0.5mm E・S	指定单位1mm F・G
	A	B				
一4螺栓孔型一 HIPPS-4H	45~50	45~50	5 10 15	0 20 25	—4螺栓孔型— $d_1+8 \leq E \leq A-(d_1+8)$ $d_1+8 \leq S \leq B-(d_1+8)$	$D/2+8 \leq F \leq A-(D/2+8)$ $D/2+8 \leq G \leq B-(D/2+8)$
	51~100	45~100				
	101~150	45~150				
	151~200	45~200				
	201~250	45~250				
	251~300	45~300				
	301~350	45~350				
	351~400	45~400				
	401~450	45~450				
	451~500	45~500				
	501~550	45~550				
	一6螺栓孔型一 HIPPS-6H	551~600				
601~650						
651~700						
701~750						
751~800						

⑧D=0时,不加工中心孔D。



Order
订货范例

型号	A	B	T	D	E	S	F	G
HIPP	400	400	10					
HIPPS	A235	B 85	T10					
HIPPS-4H	A420	B350	T10	D60	E360.0	S300.0		

⑨孔边距指定时需≥8mm。



Delivery
交货期

7天发货

⑩上海・广州发货

⑪数量≥21时,请另询交货期。



Alterations
追加加工

型号	A	B	T	D	E	S	F	G	(DW...etc.)
HIPPS-4H	A420	B350	T10	D60	E360.0	S300.0			DW120

⑫适用于带孔加工型

Alterations	Code	Spec.
	DW	加工2个D孔。 ⑬DW以F, G的交点为中心对分。 DW尺寸指定单位1mm $D+8 \leq DW \leq A-(D+16)$
	DDW	加工3个D孔。 ⑭DDW以F, G的交点为中心对分。 DDW尺寸指定单位1mm $(D \times 2) + 16 \leq DDW \leq A-(D+16)$
	ZC	T=5时变更M5的平头孔为低头M4的沉头孔。 $d_1=8, d_2=4.5, t=3$
	HK	螺栓孔变为通孔。 选择螺栓孔径