













Type	杆径 D _{m5} 公差	M 材质 H 硬度	Catalog No.	形状
—普通型— 	D _{m5}	相当于SKD11 60~63HRC	RTP	
<MISUMI独创规格>				
—DICOAT®处理— 	D _{m5}	相当于SKD11 60~63HRC 表面3000HV	T-RTP	
<MISUMI独创规格>				
—普通型— 	D _{m5}	相当于SKD11 60~63HRC	RTPE	
<MISUMI独创规格>				
—DICOAT®处理— 	D _{m5}	相当于SKD11 60~63HRC 表面3000HV	T-RTPE	
<MISUMI独创规格>				



○部详图
A f Cmin
20° 2.624 5
30° 3.950 6
45° 5.967 8
f为计算值。
B尺寸在加工上
应为B≥S+Cmin。 A 附件 MS6-25



H	Catalog No.		指定单位1mm	指定单位0.01mm	指定单位1mm	指定单位1mm	A
	Type	D	L	min. P max.	B	S	
13	RTP T-RTP	(10)	70~(200)	6.00~ 9.99	20~(100)	10~50 S≤B-Cmin	20 30 45
16		13		6.00~ 12.99			
19		16		8.00~ 15.99			
23		20		11.00~ 19.99			
28		25		16.00~ 24.99			
35	(32)	18.00~ 31.99					

Ⓜ前端部留有中心孔。
ⓂD(10)(32)→T-RTP不适用

Ⓜ因为必须要有中心孔，所以先端部平面必须2mm以上。P-2Stan(A/2)≥2
ⓂL(200)→RTP的D10与T-RTP的L≤150。ⓂB(100)→D10时，B≤50。

Ⓜ(L-35)≥B≥(S+Cmin)

H	Catalog No.		指定单位1mm	指定单位0.01mm	指定单位1mm	指定单位1mm
	Type	D	L	min. P max.	B	S
13	RTPE T-RTPE	(10)	70~150	6.00~ 9.99	10~50	8~45 S≤B-2
16		13		6.00~ 12.99		
19		16		8.00~ 15.99		
23		20		11.00~ 19.99		
28		25		16.00~ 24.99		
35	(32)	18.00~ 31.99				

Ⓜ(L-35)≥B≥(S+2) ⓂD(10)(32)→T-RTPE不适用

Order 订货范例

Catalog No.	L	P	B	S	A
RTP 20	160	P15.20	B43	S20	A30
RTPE 20	150	P15.20	B43	S20	A30
T-RTP 20	120	P15.20	B43	S20	A30

Delivery 交货期

普通型	3天发货
DICOAT®处理	7天发货

Ⓜ上海·广州发货
Ⓜ数量≥101时，请另询交货期。

Alterations 追加加工

Catalog No.	L	P	B	S	A	(HC·TC·LKC...etc.)
RTP 20	160	P15.20	B43	S20	A30	HC22.0
RTPE 20	150	P15.20	B43	S20	A30	HC22.0

Alterations	Code	Spec.
凸缘部追加加工 HC	HC	变更凸缘直径 D≤HC<H 指定单位0.1mm
TC	TC	变更凸缘厚度 2≤TC<5 指定单位0.1mm Ⓜ全长与指定尺寸相同。
KC	KC	凸缘部单面止回加工

Alterations	Code	Spec.
全长 LKC	LKC	变更全长公差 L±0.5→L±0.05 ⓂDICOAT®处理不适用 Ⓜ使用LKC时，L尺寸的指定单位可为0.1mm Ⓜ无法保证前端R形。
杆部 NDC	NDC	无导入部 l≥3→l=0
其他 TPC	TPC	变更定位销 将附件MS6-25变更为MSTP6-25 (带拉拔螺纹型)。

导正销

凸模固定板

卸料板 (固定)

卸料板 (可动)

肩型

定位销止动型

螺帽固定型

键槽型

直杆型

TICN (H-)

TICN+WPC® (HW-)

TICN+氮化 (HX-)

DICOAT

DLC (N-)

DLC+WPC® (NW-)

抛光 (L-)