

直杆型导正销

- 抛光加工 -

Type	材质 硬度	Catalog No.	形状																				
- 前端R型 -	RoHS 10 相当于SKD11 60~63HRC	L-STC (No.3~25)	<table border="1"> <tr><th colspan="2">抛光范围(B)</th></tr> <tr><th>P</th><th>(B)</th></tr> <tr><td>2,000~2,999</td><td>13</td></tr> <tr><td>3,000~9,999</td><td>19</td></tr> <tr><td>10,000~</td><td>25</td></tr> </table> <p>① L < (B) + 20时, (B)为-20。</p> <table border="1"> <tr><th>No.</th><th>Ra</th></tr> <tr><td>1.6</td><td>R ≤ 0.2</td></tr> <tr><td>2.0</td><td></td></tr> <tr><td>2.5</td><td></td></tr> <tr><td>3~</td><td>R ≤ 0.5</td></tr> </table>	抛光范围(B)		P	(B)	2,000~2,999	13	3,000~9,999	19	10,000~	25	No.	Ra	1.6	R ≤ 0.2	2.0		2.5		3~	R ≤ 0.5
	抛光范围(B)																						
	P	(B)																					
2,000~2,999	13																						
3,000~9,999	19																						
10,000~	25																						
No.	Ra																						
1.6	R ≤ 0.2																						
2.0																							
2.5																							
3~	R ≤ 0.5																						
相当于SKH51 61~64HRC	L-HSTC																						
粉末高速钢 64~67HRC	L-PSTC																						
前端形状的外观因P尺寸而异。 P.280 < MISUMI独創規格 >																							
- 前端锥型 -	RoHS 10 相当于SKD11 60~63HRC	L-TTC (No.3~25)	<table border="1"> <tr><th colspan="2">抛光范围(B)</th></tr> <tr><th>P</th><th>(B)</th></tr> <tr><td>2,000~2,999</td><td>13</td></tr> <tr><td>3,000~9,999</td><td>19</td></tr> <tr><td>10,000~</td><td>25</td></tr> </table> <p>① L < (B) + 20时, (B)为-20。</p> <table border="1"> <tr><th>No.</th><th>Ra</th></tr> <tr><td>1.6</td><td>R ≤ 0.2</td></tr> <tr><td>2.0</td><td></td></tr> <tr><td>2.5</td><td></td></tr> <tr><td>3~</td><td>R ≤ 0.5</td></tr> </table>	抛光范围(B)		P	(B)	2,000~2,999	13	3,000~9,999	19	10,000~	25	No.	Ra	1.6	R ≤ 0.2	2.0		2.5		3~	R ≤ 0.5
	抛光范围(B)																						
	P	(B)																					
2,000~2,999	13																						
3,000~9,999	19																						
10,000~	25																						
No.	Ra																						
1.6	R ≤ 0.2																						
2.0																							
2.5																							
3~	R ≤ 0.5																						
相当于SKH51 61~64HRC	L-HTTC																						
粉末高速钢 64~67HRC	L-PTTC																						
< MISUMI独創規格 >																							
- 前端锐角型 -	RoHS 10 相当于SKD11 60~63HRC	L-ATTC (No.3~25)	<table border="1"> <tr><th colspan="2">抛光范围(B)</th></tr> <tr><th>P</th><th>(B)</th></tr> <tr><td>2,000~2,999</td><td>13</td></tr> <tr><td>3,000~9,999</td><td>19</td></tr> <tr><td>10,000~</td><td>25</td></tr> </table> <p>① L < (B) + 20时, (B)为-20。</p> <table border="1"> <tr><th>No.</th><th>Ra</th></tr> <tr><td>1.6</td><td>R ≤ 0.2</td></tr> <tr><td>2.0</td><td></td></tr> <tr><td>2.5</td><td></td></tr> <tr><td>3~</td><td>R ≤ 0.5</td></tr> </table>	抛光范围(B)		P	(B)	2,000~2,999	13	3,000~9,999	19	10,000~	25	No.	Ra	1.6	R ≤ 0.2	2.0		2.5		3~	R ≤ 0.5
	抛光范围(B)																						
	P	(B)																					
2,000~2,999	13																						
3,000~9,999	19																						
10,000~	25																						
No.	Ra																						
1.6	R ≤ 0.2																						
2.0																							
2.5																							
3~	R ≤ 0.5																						
相当于SKH51 61~64HRC	L-HATTC																						
粉末高速钢 64~67HRC	L-PATTC																						

Type	Catalog No.		L	指定单位0.001mm		A	Y	H	
	No.			min.	max.				
M 相当于SKD11 (No.3~25) L-STC L-TTC L-ATTC	1.6	42 52 62		1.000~	1.600	(10)	2	2.6	
	2.0	42 52 62		1.000~	2.000			3	
	2.5	42 52 62		1.500~	2.500			3.5	
	3	42 52 62 72 82 (92)		2.000~	3.000			5	
M 相当于SKH51 L-HSTC L-HTTC L-HATTC	4	42 52 62 72 82 (92)		3.000~	4.000	(15)	3	7	
	5	42 52 62 72 82 (92)		4.000~	5.000			8	
	6	42 52 62 72 82 (92)		5.000~	6.000			9	
	8	42 52 62 72 82 (92) (102)		6.000~	8.000			25	
M 粉末高速钢 L-PSTC L-PTTC L-PATTC	10	42 52 62 72 82 (92) (102)		8.000~	10.000	30	5	11	
	13	42 52 62 72 82 (92) (102)		10.000~	13.000			13	
	16	42 52 62 72 82 (92) (102)		13.000~	16.000			16	
	20	42 52 62 72 82 (92) (102)		16.000~	20.000			19	
	25	42 52 62 72 82 (92) (102)		20.000~	25.000			8	23
									28

- ① L (102) ... D8的L102仅SKD11适用。
- ② L (92)(102) ... L92、102仅前端R型、前端锥型适用。
- ③ A (10) ... P ≥ 6.0时, 不可选择A10。④ A (15) ... P ≥ 15.0时, 不可选择A15。
- ⑤ A (20) ... P ≥ 20.0时, 不可选择A20。

Order 订货范例

Catalog No. - L - P - A

L-STC 10 - 72 - P8.200
L-HATTC 2.5 - 52 - P1.600 - A15

① A 仅前端锐角型适用。

Delivery 交货期

3 天发货

瞬达A P.42

① 上海·广州发货 ② 同规格10支以内适用。

③ 数量 ≥ 201时, 请另询交货期。

Alterations 追加加工

Catalog No. - L(LC-LCT-LMT) - P - A - (YC · HC · TC...etc.)

L-PSTC 10 - LC65 - P8.500 - HC12

Alterations	Code	前端R型	前端锥型 · 前端锐角型
前端追加加工	YC		变更前端锥形长度 · P < 2.0 1 ≤ YC ≤ P × 2.83 - 0.3 · P ≥ 2.0 1 ≤ YC ≤ P × 1.86 - 0.3 ± 18 L(LC) + YC ≤ Lmax. + 8 指定单位 0.1mm ① 前端锐角型不可
	RLC	将前端R切割为平面。 2 ≤ RLC < Y < 8 Y = √(P(10-P/4)) 指定单位 0.1mm	
全长追加加工	LC	变更全长 25 ≤ LC < L 指定单位 0.1mm	
	LKC		变更全长公差 L +0.3 ⇄ +0.05 0
	LCT	通过1个代码即可同时变更凸缘厚度公差、全长。 指定范围、指定单位、注意事项(①)与LC相同。	变更凸缘厚度公差 + 变更全长 TKC LC T +0.3 ⇄ +0.02 0
	LMT	通过1个代码即可同时变更凸缘厚度公差、全长。 指定范围、指定单位、注意事项(①)与LC相同。	变更凸缘厚度公差 + 变更全长 TKM LC T +0.3 ⇄ -0.02 0

Alterations	Code	前端R型	前端锥型 · 前端锐角型
凸缘部追加加工	HC		变更凸缘直径 P ≤ HC < H 指定单位 0.1mm
	TC		变更凸缘厚度 2 ≤ TC < 5 指定单位 0.1mm (LCT, LMT, TKC, TKM并用时, 指定单位可为0.01mm) ① 全长L缩短(L-TC) LC并用时, 全长与LC相同。
	KC		凸缘部单面止回加工
	WKC		止回平行加工(双面)
杆部追加加工	TKC	变更凸缘厚度公差 T +0.3 ⇄ +0.02 0	
	TKM	变更凸缘厚度公差 T +0.3 ⇄ -0.02 0	
	FKC		变更F尺寸公差 +0.3 ⇄ +0.05 0 ① 不可与LKC并用

- 导正销
- 凸缘固定板
- 卸料板 (固定)
- 卸料板 (可动)
- 肩部
- 定位销止动型
- 螺纹固定型
- 键槽型
- 直杆型
- TICN (H-)
- TICN+WPC[®] (HW-)
- TICN+氮化 (HX-)
- DICOAT
- DLC (N-)
- DLC+WPC[®] (NW-)
- 抛光 (L-)