

Type	杆径 D _H 公差	M 材质 H 硬度	Catalog No.		形 状
			普通	抛光加工	
—前端锐角型— 	D _{g6}	相当于SKD11 60~63HRC	UPT (D3~8)	L-UPT (D3~8)	请按规格对前端部进行追加加工。
		粉末高速钢 64~67HRC	PUPT	L-PUPT	
	D ^{-0.005} _{-0.010}	相当于SKD11 60~63HRC	A-UPT (D3~8)	AL-UPT (D3~8)	
		粉末高速钢 64~67HRC	A-PUPT	AL-PUPT	
<MISUMI独创规格>					
—前端R・锥形一体型— 	D _{g6}	相当于SKD11 60~63HRC	UPTF (D3~8)	L-UPTF (D3~8)	
		相当于SKH51 61~64HRC	HUPTF	L-HUPTF	
	粉末高速钢 64~67HRC	PUPTF	L-PUPTF		
	D ^{-0.005} _{-0.010}	相当于SKD11 60~63HRC	A-UPTF (D3~8)	AL-UPTF (D3~8)	
		相当于SKH51 61~64HRC	A-HUPTF	AL-HUPTF	
	粉末高速钢 64~67HRC	A-PUPTF	AL-PUPTF		
<MISUMI独创规格>					

Catalog No.		L	指定单位0.01mm (抛光加工单位0.001mm)		指定单位0.1mm
Type	D		min.	P max.	
—普通型— (D _{g6})	2.0	32 42	0.50 (1.00) ~ 1.50		2.0 ~ (23.0)
	2.5	32 42	1.00 ~ 2.00		
	3	42 52 62 72	1.00 ~ 2.50		
	4	42 52 62 72	1.50 ~ 3.50		
	5	42 52 62 72	2.00 ~ 4.50		
	6	42 52 62 72	2.50 ~ 5.50		
	8	42 52 62 72 82	3.00 ~ 7.50		
	—抛光加工— (D ^{-0.005} _{-0.010})				
UPT	A-UPT	L-UPT	AL-UPT		
UPTF	A-UPTF	L-UPTF	AL-UPTF		
HUPTF	A-HUPTF	L-HUPTF	AL-HUPTF		
PUPT	A-PUPT	L-PUPT	AL-PUPT		
PUPTF	A-PUPTF	L-PUPTF	AL-PUPTF		

Ⓛ(2,3)→P<1.0时, B≤8。Ⓛ(1.00)→前端R型・锥形一体型P的最小值为1.00。
Ⓛ(Y)→前端Y长度=0.6+√(P-0.2)(40.2-P)/4

Order 订货范例
Catalog No. — **L** — **P** — **B** — (RT=0)
UPTF 8 - 72 - P5.88 - B20.0 - RT0
Ⓛ仅可指定 (RT=0)。Ⓛ适用于前端R・锥形一体型。但抛光加工除外)

Delivery 交货期
●前端锐角型
3 天发货
Ⓛ上海・广州发货
Ⓛ数量≥201时, 请另询交货期。
●前端R・锥形一体型
7 天发货
Ⓛ上海・广州发货
Ⓛ数量≥201时, 请另询交货期。

Alterations 追加加工
Catalog No. — **L(LC)** — **P(PC)** — **B** — (RT=0) — (GC·RC·PKC·BKC)
UPT 8 - LC70 - P5.88 - B20.0 - GC30 - PKC

Alterations	Code	Spec.
	PC	变更前端直径 前端锐角型 PC≥Pmin/2≥0.5 前端R・锥形一体型 PC≥Pmin/2≥1.0 指定单位0.01mm(抛光加工单位0.001mm) (PKC并用时, 指定单位可为0.001mm) ⓁPC0.5~0.99时, Bmax.为8mm。
	GC	变更前端角度 15° < GC ≤ 45° 指定单位1° Ⓛ前端R・锥形一体型不适用
	RC	前端R加工 对前端进行R10加工。 Ⓛ前端R・锥形一体型不适用

Alterations	Code	Spec.														
	RLC	将前端R切割为平面。 3 ≤ RLC < Ymax. 指定单位0.1mm Ⓛ不可指定RT=0 Ⓛ前端锐角型不适用 ⓁP < 1不可 <table border="1"> <tr><th>P(PC)</th><th>Ymax.</th></tr> <tr><td>1.000~1.499</td><td>3</td></tr> <tr><td>1.500~2.499</td><td>4</td></tr> <tr><td>2.500~3.499</td><td>5</td></tr> <tr><td>3.500~4.999</td><td>6</td></tr> <tr><td>5.000~6.999</td><td>7</td></tr> <tr><td>7.000~7.500</td><td>8</td></tr> </table>	P(PC)	Ymax.	1.000~1.499	3	1.500~2.499	4	2.500~3.499	5	3.500~4.999	6	5.000~6.999	7	7.000~7.500	8
P(PC)	Ymax.															
1.000~1.499	3															
1.500~2.499	4															
2.500~3.499	5															
3.500~4.999	6															
5.000~6.999	7															
7.000~7.500	8															
	PKC	变更前端尺寸公差 P +0.01/0 ⇨ +0.005/0 ⓁP尺寸指定单位可为0.001mm Ⓛ抛光加工不适用														
	BKC	变更前端长度公差 B +0.3/0 ⇨ +0.05/0 ⓁB尺寸的指定单位可为0.01mm Ⓛ不可与RC并用														
	LC	变更全长 B+9 ≤ LC < L 指定单位0.1mm														

Example 使用范例

- 导正销
- 凸模固定板
- 卸料板 (固定)
- 卸料板 (可动)
- 肩型
- 定位销止动型
- 螺纹固定型
- 键槽型
- 直杆型
- TICN (H-)
- TICN+WPC[®] (HW-)
- TICN+氮化 (HX-)
- DICOAT
- DLC (N-)
- DLC+WPC[®] (NW-)
- 抛光 (L-)