

短型弯曲・成形凸模&凹模

ー外形固定型ー



Type (前端形状按下图选择)

BPHMS (螺纹固定型)

H	ℓ	ℓ ₁
6	6	8.5
8	7.5	10
10	9	12.5
13	12	15.5
16	12	15.5
20	12	15.5

BPHFS (单边凸缘型)

BPHWS (双边凸缘型)

凸缘部详图 $R \leq 0.3$

材质 相当于SKD11
硬度 60~63HRC

前端形状

加工极限
 C·J·K·N·Q·S·U → 0.01mm单位
 B·E → 0.1mm单位
 A·G → 0.5°单位
 J·K·Q=0 or J·K·Q≥0.2
 N·U≥0.2
 1≤B≤14.5
 U≤C
 0.2≤C≤V-2
 K+N<S≤14.5
 K+U<S≤14.5
 A≤70°
 G≥40°
 F≥F min.

Catalog No.		V	6	8	10	13	16	20	指定单位0.1mm	F min.
Type	Shape形状	H							L	螺纹固定型 单·双边凸缘型
螺纹固定型	BPHMS	6	○	○	○	○	○	○	13.0~25.0	10.5
		8	○	△	△	△	△	12		
		10	○	△	□	□	□	14.5		
		13	○	△	□	●	●	17.5		
16	○	△	□	●	●					
20	○	△	□	●	●					

表中的符号与螺纹M×ℓ之间的关系
 ○: M4×6 □: M6×9
 △: M5×7.5 ●: M8×12

Order 螺纹固定型 Catalog No. **V H L B·C·E·J·K·N·Q·S·U·A·G**
 订货范例 **BPHMS 3B 06 06 - 24.5 - C2.00 - J1.50 - K2.00 - A60**

凸缘固定型 ■指定凸缘位置
 BPHFS F0 F90 F180 F270 BPHWS WF0 WF90


Catalog No. **V H L B·C·E·J·K·N·Q·S·U·A·G F·WF**
BPHFS 3B 08 16 - 20.0 - C2.00 - J1.50 - K2.00 - A60 - F0
BPHWS 3D 16 13 - 25.0 - C6.00 - J0.50 - K0.50 - N1.30 - Q0.50 - S14.50 - WF90

Delivery 9 天发货
 交货期 上海·广州发货
 数量≥101时, 请另询交货期。

Alterations 追加加工 Catalog No. **V H L B·C·E·J·K·N·Q·S·U·A·G (HC·TC...etc.)**
BPHFS 2A 06 06 - 20.0 - J1.00-K2.00-F0 - HC1.0-TKC

Alterations	Code	Spec.	Alterations	Code	Spec.
	HC	变更凸缘宽度 0≤HC<1.5 指定单位0.1mm		LKC	变更全长公差 +0.2 L 0 → +0.02 0 不适用
	TC	变更凸缘厚度 2≤TC<5 指定单位0.1mm		MC	变更螺纹直径 6 8 10 13 16 20 M4 → M3 M5 → M4 M6 → M5 M8 → M6
	TKC	变更凸缘厚度公差 +0.2 5 0 → +0.02 0 0			

Example 使用范例 ■特长 通过将螺纹长度·底孔控制在较短的范围内, 可以扩大前端加工的尺寸极限。



■H≤V时						■H>V时					
Type	形状	A	B	C	D	Type	形状	A	B	C	D
BPHMS	6	○	○	○	○	BPHMS	6	-	-	-	-
	8·10	○	○	○	○		8·10	○	○	○	○
	13·16	○	○	○	○		13·16	○	○	○	○
	20	○	○	○	○		20	○	○	○	○
BPHFS	6	○	○	○	○	BPHFS	6	-	-	-	-
	8·10	○	○	○	○		8·10	○	○	○	○
	13·16	○	○	○	○		13·16	○	○	○	○
	20	○	○	○	○		20	○	○	○	○
BPHWS	6	○	○	○	○	BPHWS	6	-	-	-	-
	8·10	○	○	○	○		8·10	○	○	○	○
	13·16	○	○	○	○		13·16	○	○	○	○
	20	○	○	○	○		20	○	○	○	○

基本型方形短型凸模 P.487