


Type	V・H 尺寸	材質 硬度	Catalog No.	形状
一直杆型	基本型尺寸	相当于SKD11 60~63HRC	BL	直杆型 外形指定型
		粉末高速钢 64~67HRC	PBL	
一单边凸缘型	基本型尺寸	相当于SKD11 60~63HRC	BLF	单边凸缘型
		粉末高速钢 64~67HRC	PBLF	
一外形指定・直杆型	V・H尺寸 6.0~25.0 可指定	相当于SKD11 60~63HRC	FBL	外形指定直杆型
		粉末高速钢 64~67HRC	FPBL	

Catalog No.		V		6	8	10	13	16	20	25	L
Type	Shape 形状	H	W	P							
直杆型 BL PBL	2H~12H	6	1.00~3.00	○	○	○	○	○	○	○	16
	2J~18J	8	1.00~4.00		○						20
单边凸缘型 BLF PBLF	3K~28K	10	1.00~6.00								22
	2L~7L	13	1.00~8.00								25
	刃口形状按 P.735 选择	16	1.00~10.00								30
		20	1.50~12.00								35
		25	1.50~16.00								

Catalog No.		V		6.0~8.0	8.1~10.0	10.1~13.0	13.1~16.0	16.1~20.0	20.1~25.0	L
Type	Shape 形状	H	W	P						
外形指定直杆型 FBL FPBL	2H~12H	6.0~8.0	1.00~4.00	4	○	○	○	○	○	16
	2J~18J	8.1~10.0	1.00~6.00	4		○				20
	3K~28K	10.1~13.0	1.00~8.00	5			○			22
	2L~7L	13.1~16.0	1.00~10.00	6				○		25
	刃口形状按 P.735 选择	16.1~20.0	1.50~12.00	8					○	30
		20.1~25.0	1.50~16.00	9						35

○V・H…指定单位0.1mm ○V-P≥a H-W≥b

加工极限



指定单位

尺寸	公差	指定单位
W	±0.01	0.01mm单位
P	±0.01	0.01mm单位
A	±0.01	0.01mm单位
B	±0.01	0.01mm单位
C	±0.01	0.01mm单位
Q		0.01mm单位
R		0.01mm单位
S		0.01mm单位
C (R部)		0.01mm单位
A (角度)		0.1° 单位

Order 订货范例
 Catalog No. | V | H | L | P·W·A·B·C·Q·R·S…指定单位0.01mm
 BL 4J 13 10 20 P8.00-W6.00-A4.50-R1.00-S2.00
 FBL 5J V14.6 H13.1 20 P9.00-W7.00-R1.00

Delivery 交货期
 7 天发货
 上海·广州发货
 数量≥51时, 请另询交货期。

Alterations 追加加工
 Catalog No. | V | H | L(LC) | P·W·A·B·C·Q·R·S… (BC·HC·TC…etc.)
 BL 4J 13 10 20 P8.00-W6.00-A5.5-R2.00-S2.00 BC4

Alterations	Code	Spec.
全长追加加工	LC	变更全长 10≤LC<L 指定单位0.1mm LC≤12时, 凸缘型不导入入部。
	LKC	变更全长公差 L+0.2 → +0.05 0
	LKZ	变更全长公差 L+0.2 → +0.01 0
凸缘部追加加工	HC	变更凸缘宽度 0≤HC<1.5 指定单位0.1mm
	TC	变更凸缘厚度 2≤TC<5 指定单位0.1mm 全长L缩短(5-TC)。LC并用时, 全长与LC相同。
	TKM	变更凸缘厚度公差 T+0.3 → +0.02 0

Alterations	Code	Spec.
刃口追加加工	BC	变更刃口长度 0≤BC≤4 指定单位0.1mm
	PKC	变更刃口尺寸公差 P·W±0.01 → +0.01 0
	HVC	相对于刃口, H·V互换。在H尺寸方向上变更为P尺寸、V尺寸方向上变更为WR尺寸。 Wmin.<P<Wmax. P尺寸的范围为规格表的W尺寸范围。 BLF·PBLF的凸缘位置如下所示。
其他	NDC	无导入入部