

# 高强度钢用高耐久型固定块组件

-NC加工・厚板冲裁型凸模用-



# 高强度钢用高耐久型方形固定块组件



**圆形凸模用**

Catalog No.	构成零件				
	①	②	③	④	⑤
HAP-AP	○	○	○	○	○
HAPAR	○	○	○	○	○
BPC	○	○			
HAP-AN	○				

**非圆形凸模用**

Catalog No.	构成零件				
	①	②	③	④	⑤
HAP-FP	○	○	○	○	○
HAPFR	○	○	○	○	○
BPC	○	○			
HAP-FN	○				

RoHS10

<MISUMI独创规格>

**一圆形用**

**一非圆形用**

① M材 质 相当于SCM440  
H 硬度 36~44HRC  
S 表面处理 四氧化三铁保护膜 (Fe<sub>3</sub>O<sub>4</sub>)

② M材 质 相当于SCM440  
H 硬度 56~60HRC

③ 内六角螺栓

Catalog No.		D	DG6	A	B	C	E	F	G	H	J	R	D1	d	d1	t	A附件 ③④⑤	
Type	Type																	
一圆形用	一非圆形用	10	+0.014 +0.005	37	20	21	35	20	10	9	29	9.5	14	9	10	15	③M8-40 ④MSTM6-30 ⑤MSW8	
HAP-AP (①②③④⑤)	HAP-FP (①②③④⑤)	13	+0.017 +0.006	43	26	23	38		13	11	32	12						
HAPAR (①③④⑤)	HAPFR (①③④⑤)	16		44	24	26	40		13	12	34	14						
BPC (②)	BPC (②)	20	+0.020 +0.007	48	28	27	42		16	14	36	17						
HAP-AN (①)	HAP-FN (①)	25		50	30	30	46	18	17	39	19.5							

Order 订货范例 Catalog No. HAP-AP 10

Delivery 交货期

●右述以外 7 天发货  
●BPC 11 天发货

①上海·广州发货  
②数量≥101时, 请另询交货期。

**一厚板冲裁型凸模用**

适用 Catalog No.	构成零件				
	①	②	③	④	⑤
HSR-AP	○	○	○	○	○
HMPSPR	○	○	○	○	○
MPSPH	○	○			
HSR-AN	○				

**一厚板冲裁型凸模用**

适用 Catalog No.	构成零件				
	①	②	③	④	⑤
HSA-AP	○	○	○	○	○
HASAR	○	○	○	○	○
MPSPH	○	○			
HSA-AN	○				

RoHS10

<MISUMI独创规格>

① M材 质 相当于SCM440 ② M材 质 相当于SKS3  
H 硬度 36~44HRC H 硬度 56~60HRC  
S 表面处理 四氧化三铁保护膜 (Fe<sub>3</sub>O<sub>4</sub>)

③ 内六角螺栓

Catalog No.		D	DG6	A	B	A附件 ③④⑤
Type	Type					
HSR-AP (①②③④⑤)	HSA-AP (①②③④⑤)	10	+0.014 +0.005	45	23	③M10-40 ④MSTM8-30 ⑤MSW10
HSR-FP (①②③④⑤)	HSA-FP (①②③④⑤)	13	+0.017 +0.006			
HMPSPR (①③④⑤)	HASAR (①③④⑤)	16		52	30	
HMPDR (①③④⑤)	HASFR (①③④⑤)	20	+0.020 +0.007			
MPSPH (②)	MPSPH (②)	25		56	34	

Order 订货范例 Catalog No. HSR-AP 25

Delivery 交货期 7 天发货

①上海·广州发货  
②数量≥101时, 请另询交货期。