

# 方形顶杆

ー固定型・键止动型ー



材料  
相关  
零件

材料  
相关  
零件

	ー普通型ー <span style="color: green;">RoHS10</span>	ー带导正销孔型ー <span style="color: green;">RoHS10</span>	ー卸料部突出型ー <span style="color: green;">RoHS10</span>
	<MISUMI独创规格>	<MISUMI独创规格>	<MISUMI独创规格>
左侧	<p><b>BLL-L</b></p>	<p><b>BLH-L</b></p>	<p><b>BLLF-L</b></p>
右侧	<p><b>BLL-R</b></p>	<p><b>BLH-R</b></p>	<p><b>BLLF-R</b></p>
两侧	<p><b>BLL-W</b></p>	<p><b>BLH-W</b></p>	<p><b>BLLF-W</b></p>
	<p>(注1) R≤1...R≤1为手动精加工。 (注2) GL...为简易抛光。</p> <p>请使用道具加工XC变更带导正销孔型(BLH-L·R·W)的导正销孔位置。</p> <p>M 材质 SKD11 H 硬度 60~63HRC</p>		

Catalog No.	V	H	L	S	仅卸料部突出型	
					T指定单位0.1mm	G°
ー普通型ー <b>BLL-L</b> <b>BLL-R</b> <b>BLL-W</b>	(5)	5	10	1	—	—
	(6)	6	10	2	—	—
	8	6	10	1	0.1~2.5	30
	10	6	13	2	0.1~3.0	45
	13	8	20	3	0.1~3.5	—

⊕ V(5)(6) ... 仅普通型(BLL-□)适用

Catalog No.	V	H	L	S	A 指定单位0.1mm
ー带导正销孔型ー					
<b>BLH-L</b>	6	6	8	1	0.8~1.8
<b>BLH-R</b>	8	8	10	2	1.0~3.5
<b>BLH-W</b>	10	10	10	—	1.0~5.0

Order 订货范例

Catalog No. **V H L S A T G**

**BLLF-L 10 08 13 S2 T2.1 G45**

**BLH-R 08 08 10 S1 A2.1**

Delivery 交货期

**9** 天发货

上海·广州发货

数量≥201时, 请另询交货期。

Alterations 追加加工

Catalog No. **V H L(LC) S(SC) A T G (EC·XC·NL)**

**BLLF-L 10 08 LC11.0 SC1.5 T0.8 G45 EC3.4**

**BLH-R 08 08 LC9 S1 A2.1 NL**

Alterations	Code	Spec.	Alterations	Code	Spec.
	LC	变更全长 7≤LC<L 指定单位0.1mm		XC	变更导正销孔位置 $\frac{A}{2} + 2 \leq XC \leq V - 2 - \frac{A}{2}$ 指定单位0.1mm
	SC	变更S尺寸 1<SC<6 指定单位0.1mm		NL	顶料面无简易抛光
	EC	变更E尺寸 2<EC≤V/2 指定单位0.1mm ⊗ BLH-□不适用			

- 特长
- 卸料板直接下压方形顶杆, 可防止卸料板损伤被加工材料。(卸料部突出型)
  - 由于是键止动型, 重新研磨下模座时拆卸简单, 无需调整顶料量。
  - 顶料面积大于圆形顶杆, 非常适合引线框架、连接器等薄板零件的冲压加工。

