

RoHS10 **RBJ** (滾針衬套)

M 材 质 SUJ2
超 級 工 程 塑 料

d	l	P	滾針 个数	Catalog No.		RL
				Type	PD	
2.0	6.8	4.7	24	RBJ (滾針衬套)	16	30
2.0	6.8	6	42		20	46
2.0	7.8	6.4	48		25	56

Order 订货范例 Catalog No. - RL
RBJ 20 - 46

Delivery 交货期 PD16・20 **5** 天 发 货 PD25 **7** 天 发 货

① 上海・广州发货 ② 上海・广州发货
③ 数量≥21时, 请另询交货期。④ 数量≥21时, 请另询交货期。

RoHS10 **RSTKH** (滾針用固定型挡块)

M 材 质 S45C
S 表面 处理 无 电 解 镀 镍
A 附 件 ①CB ②弹 簧 垫 圈

①底面未进行表面处理。

D	D1	t	Catalog No.		S 指定单位1mm
			Type	PD	
17	13.5	8.5	RSTKH (固定型挡块)	16	11~20
21	18	11		20	11~25
26	23	11		25	11~30

Order 订货范例 Catalog No. - S
RSTKH 16 - 12

Delivery 交货期 **7** 天 发 货

① 上海・广州发货 ② 数量≥21时, 请另询交货期。

① 附属螺栓 CB

PD (No.)	S				
	11~13	14~18	19~23	24~28	29~30
16	M6×15	M6×20	M6×25	-	-
20	M8×15	M8×20	M8×25	M8×30	-
25	M8×15	M8×20	M8×25	M8×30	M8×35

RoHS10 **RSWP** (滾針用彈簧)

M 材 质 SWP-B

D	D1	d	P	Catalog No.		FL 指定单位5mm
				Type	PD	
17.9	16.3	0.8	12	RSWP (滾針用彈簧)	16	30~80
22.1	20.3	0.9	14		20	35~80
27.2	25.4	0.9	15		25	40~80

Order 订货范例 Catalog No. - FL
RSWP 20 - 80

Delivery 交货期 **7** 天 发 货

① 上海・广州发货 ② 数量≥21时, 请另询交货期。

Type	PD	弹簧压紧长度 (mm) / 弹簧常数 (g/mm)										
		FL (自由长度)										
		30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80
RSWP	16	3.7	4.1	4.4	4.6	5.0	5.3	5.7	5.9	6.2	6.6	6.9
		32	26	23	22	20	19	16	15	14	13	12
	20	4.1	4.4	4.7	5.0	5.3	5.7	5.9	6.3	6.7	6.9	
		28	24	22	19	18	16	15	14	13	12	
	25	4.2	4.5	4.8	5.1	5.4	5.7	6.0	6.3	6.6		
		13	12	10	9	9	8	8	7	7		

上段: 压紧长度
下段: 弹簧常数

RoHS10 **FCLP** (卸料板导柱用夹具)

M 材 质 S45C
S 表面 处理 四 氧 化 三 铁 保 护 膜 (Fe3O4)
A 附 件 CB4-10

Catalog No.		
Type	T	M
FCLP	5	4

① FCLP可作SGPWH用夹具。
D20以下用3个, D25以上用4个。

Order 订货范例 Catalog No. - M
FCLP 5 - 4

Delivery 交货期 **库 存 品**

① 隔日上海・广州发货 ② P.41 (17:00前订购的库存品可当日发货。)
③ 数量≥101时, 请另询交货期。