

ガイドポスト・ガイドホルダ・ガイドブシュ
导柱・导柱座・滑动导座

导柱 RoHS10 **MGP**
MGO

自行装配时，请用油压机压入。

材质 S45C
 硬度 55HRC~(高频淬火)

Dn5	h	Catalog No.		L
		Type	D	
20	+0.024 +0.015	MGP MGO	20	80 90 100 110 120 130 140 150 160
			25	80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 200
25	15	MGP MGO	25	90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 200 220 250
			32	110 120 130 140 150 160 170 180 200 220 250 280 300
32	+0.028 +0.017	MGP MGO	32	160 170 180 200 220 250 280 300 350 400
			38	250 280 300 350 400 450
38	20	MGP MGO	38	180 200 220 250 280 300 350 400
			50	250 280 300 350 400 450
50	37.5	MGP MGO	50	300 350 400 450
			60	400 450
60	+0.033 +0.020	MGP MGO	60	450
			80	500

Order 订货范例 **Catalog No. MGP 32 - L 160**
MGH 32

Delivery 交货期 **3** 天发货
 上海·广州发货
 数量≥51时，请另询交货期。

Alterations 追加加工 **Catalog No. MGP 50 - L(LC) LC290**
 3 天发货 • 追加加工不适用于MGBZ·MGBZP
 上海·广州发货
 数量≥51时，请另询交货期。

Alterations	Code	Spec.
	LC	变更导柱长度 LC<L 指定单位1mm
	滑动导座 W 导柱座 M	行程限位块安装加工 加工行程限位块安装用螺纹。 ⊗D20不适用 追加加工详细 P.964
	滑动导座 B	滑动导座·导柱座逆型加工加工凸缘面。如果逆型使用，可降低模具高度。 ⊙B·H可并用。 ⊙导柱长度自导柱座底面开始计算。 追加加工详细 P.964
	导柱座 H	变更滑动导座侧H1尺寸公差 H1±0.2 ⇨ ±0.1 ⊗D20不适用
	BKC	变更导柱座侧H尺寸公差 H±0.2 ⇨ ±0.1 ⊗D20不适用

导柱座 RoHS10 **MGH**
MGHP (定位孔型)

自行装配时，请用油压机压入。

材质 FC250

Catalog No.		A	B	a	b	d	H	T	Q参考值	M	eH7	l	a1	b1		
Type	Dk6															
MGH MGHP	20	+0.002	74	44	56	30	6.6	30	15	42	8	6	+0.012	56	28	15
	25	-0.011	84	48	66	30	9	30	20	46		8	66	33	15	
	32	+0.003 -0.013	100	58	76	36	11	40	20	56	10	76	38	18		
	38		130	75	100	44	11	50	25	73		100	50	22		
	50	+0.004	155	90	125	60	14	65	25	87	12	125	62.5	30		
	60	-0.014	190	120	150	80	18	75	30	117		13	150	75	40	
	80		230	150	180	110	22	100	35	145	16	190	90	55		

滑动导座 RoHS10 **MGB**
MGBP (定位孔型)

材质 FC250

自润滑滑动导座 RoHS10 **MGBZ**
MGBZP (定位孔型)

材质 FC250
 特殊固体润滑剂(镶嵌)

Catalog No.		A	B	a	b	d	H1	T	Q参考值	eH7	l	a1	b1			
Type	D															
MGB MGBP MGBZ MGBZP	20	+0.041	74	44	56	30	6.6	40	15	42	8	6	+0.012	56	28	15
	25	-0.031	84	48	66	30	9	45	20	46		8	66	33	15	
	32	+0.047 +0.037	100	58	76	36	11	50	20	56	10	76	38	18		
	38	+0.049 +0.037	130	75	100	44	11	60	25	73		100	50	22		
	50	+0.052 +0.037	155	90	125	60	14	85	25	87	12	125	62.5	30		
	60	+0.061 +0.043	190	120	150	80	18	100	30	117		13	150	75	40	
	80	+0.063 +0.043	230	150	180	110	22	130	35	145	16	190	90	55		

ホルダーガイドポスト

独立导柱组件