

スプリングガイドユニット 弹簧导向用部件

カム

CUK

① 导销
② 矩形螺旋弹簧
③ 内六角螺栓
④ 隔离垫圈
⑤ 压力垫圈

■ 材质 S45C
■ 硬度 // 部高频淬火 50HRC~
■ 材质 FC250 MoS₂(镶嵌)
■ 材质 SS400

Ⓜ 用于斜楔复位时, 请参阅P.1419

d	D ₁	D ₂	M×P	B	Catalog No.	② Type	① L指定单位1mm														
							② FL	90	100	125	150	175	200	250	300	350	*400	*450	*500		
19	50	28	12×1.75	24	CUK	SWF SWL SWM SWH	40	68~90	80~100	90~125	105~150	130~175	145~200	195~250	240~300	-	-	-	-	-	-
24	60	36	16×2.0	28			50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	70	43	16×2.0	28			60	68~90	80~100	95~125	110~150	120~175	135~200	185~250	225~300	275~350	325~400	375~450	425~500	-	-
35	80	48	20×2.5	33			(70)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Ⓜ D=(70)仅SWF・SWL适用。 Ⓜ *FL400以上仅SWF适用。

Order 订货范例
Catalog No. - ② Type - D - ② FL - L
CUK - **SWM** - **60** - **250** - **200**

Delivery 交货期
11 天发货
Ⓜ 上海・广州发货
Ⓜ 数量≥101时, 请另询交货期。

① 导销
④ 隔离垫圈
⑤ 压力垫圈

■ 材质 S45C
■ 硬度 // 部高频淬火 50HRC~
■ 材质 FC250 MoS₂(镶嵌)
■ 材质 SS400

■ 弹簧导向用部件构成零件

适用矩形螺旋弹簧 外径D	Catalog No.		L指定单位1mm																
	Type	No.	FL																
40	① 导销 CUKGP	40	68~90	80~100	90~125	105~150	130~175	145~200	195~250	240~300	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50		50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60		60	68~90	80~100	95~125	110~150	120~175	135~200	185~250	225~300	275~350	325~400	375~450	425~500	-	-	-	-	
70		70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

适用矩形螺旋弹簧 外径D	D ₁	d	Catalog No.	
			Type	No.
40	50	19	④ 隔离垫圈 CUKSD	40
50	60	24		50
60	70	29		60
70	80	35		70

适用矩形螺旋弹簧 外径D	D ₂	d ₁	Catalog No.	
			Type	No.
40	28	13	⑤ 压力垫圈 CUKPD	40
50	36	17		50
60	43	21		60
70	48	21		70

Order 订货范例
Catalog No. - 弹簧 FL - L
CUKGP 60 - **250** - **200**
CUKSD 60

Delivery 交货期
请通过 **MISUMI** 询价。
(<https://www.misumi.com.cn>)


■ 弹簧导向用部件高度调整用垫圈

D	d	Catalog No.		t	D	d	Catalog No.		t
		Type	No.				Type	No.	
45	20	CUP	40	1 2 5	45	12.5	CUR	40	5
55	25		50		55	16.5		50	
65	30		60		65	16.5		60	
75	36		70		75	20.5		70	

■ 材质 SS400

Order 订货范例
Catalog No. - t
CUR 40 - **5**

Delivery 交货期
请通过 **MISUMI** 询价。
(<https://www.misumi.com.cn>)



斜楔

斜楔组件

斜楔·
相关零件