

**RoHS10** **UT**

T	T 公差
1~4	±0.3
5~10	±0.4
15~25	±0.5
30~50	±1

☎ 产品概要 P.1577 ☑ 肖氏硬度 A90

A	B	T	Catalog No.	
			Type	T - A
300	300	5	UT	5 - 300
		6		6 - 300
		8		8 - 300
		10		10 - 300
		15		15 - 300
		20		20 - 300
		25		25 - 300
		30		30 - 300
500	500	1	UT	1 - 500
		2		2 - 500
		3		3 - 500
		4		4 - 500
		5		5 - 500
		6		6 - 500
		8		8 - 500
		10		10 - 500
		15		15 - 500
		20		20 - 500
		25		25 - 500
		30		30 - 500
50	50 - 500			

☎ Order 订货范例  
☎ Catalog No. **UT 8-500**

☎ Delivery 交货期  
**5** 天发货  
☎ 上海・广州发货  
☎ 数量≥101时, 请另询交货期。

**RoHS10** **UD**

☎ 产品概要 P.1577 ☑ 肖氏硬度 A90

A	B	L	T 公差	Catalog No.	
				Type	A - L
25	25	50	±1	UD	25 - 50
		100			100
		300			300
		500			500
		800			800
		1000			1000
50	50	50	±1	UD	50 - 50
		100			100
		300			300
		500			500
		800			800
		1000			1000
75	50	50	±1	UD	75 - 50
		100			100
		300			300
		500			500
		800			800
		1000			1000

☎ Order 订货范例  
☎ Catalog No. **UD 75-1000**

☎ Delivery 交货期  
**5** 天发货  
☎ 上海・广州发货  
☎ 数量≥101时, 请另询交货期。

**RoHS10** **UTH(尺寸指定型)**

T	T 公差
1~4	±0.3
5~10	±0.4
15~25	±0.5
30~50	±1

☎ 产品概要 P.1577 ☑ 肖氏硬度 A90

Catalog No.	指定单位1mm		Catalog No.	指定单位1mm	
	Type	T		Type	T
<b>UTH</b>	1	20~500	<b>UTH</b>	10	20~500
	2			15	
	3			20	
	4			25	
	5			30	
	6			40	
	8			50	

☎ Order 订货范例  
☎ Catalog No. **UTH 8 - 351 - 200**

☎ Delivery 交货期  
**7** 天发货  
☎ 上海・广州发货  
☎ 数量≥101时, 请另询交货期。

**RoHS10** **UDH(长度指定型)**

L	T 公差
25 ~ 200	+1 0
201 ~ 500	+2 0
501 ~ 1000	+3 0

☎ 产品概要 P.1577 ☑ 肖氏硬度 A90

A	B	Catalog No. Type	L	
			指定单位1mm	A - L
25	25	<b>UDH 25</b>	25~50	50 - 355
			51~100	
			101~300	
			301~500	
			501~800	
			801~1000	
50	50	<b>UDH 50</b>	25~50	50 - 355
			51~100	
			101~300	
			301~500	
			501~800	
			801~1000	
75	50	<b>UDH 75</b>	25~50	50 - 355
			51~100	
			101~300	
			301~500	
			501~800	
			801~1000	

☎ Order 订货范例  
☎ Catalog No. **UDH 50 - 355**

☎ Delivery 交货期  
**7** 天发货  
☎ 上海・广州发货  
☎ 数量≥101时, 请另询交货期。