

# 检查孔用塞规

—直杆型—



# 检查孔用塞规

—长圆孔型—



RoHS 10

**BGQ**  
**BGQH** (淬火型)

①把手部  
M 材质 SS400  
S 表面处理 四氧化三铁保护膜(Fe<sub>3</sub>O<sub>4</sub>)

②量规部  
M 材质 SKS3  
H 硬度 (淬火型)40~45HRC

RoHS 10

**BGQT** (锥型)  
**BGQTH** (锥型・淬火型)

①把手部  
M 材质 SS400  
S 表面处理 四氧化三铁保护膜(Fe<sub>3</sub>O<sub>4</sub>)

②量规部  
M 材质 SKS3  
H 硬度 (淬火型)40~45HRC

RoHS 10

**BGQEH** (淬火型)

①把手部  
M 材质 SS400  
S 表面处理 四氧化三铁保护膜(Fe<sub>3</sub>O<sub>4</sub>)

②量规部  
M 材质 SKD11  
H 硬度 60HRC~

RoHS 10

**BGOEH** (淬火型)

①把手部  
M 材质 SS400  
S 表面处理 四氧化三铁保护膜(Fe<sub>3</sub>O<sub>4</sub>)

②量规部  
M 材质 SKD11  
H 硬度 60HRC~

Catalog No.		P
Type	H	指定单位0.01mm
<b>BGQ</b> <b>BGQH</b> (淬火型)	10	1.20 ~ 8.00
	13	8.01 ~ 10.00
	16	10.01 ~ 13.00
	21	13.01 ~ 17.00

Order 订货范例 Catalog No. — P  
**BGQ 16 — P12.00**

Delivery 交货期 **7** 天发货  
① 上海・广州发货  
② 数量 ≥ 101 时, 请另询交货期。

Catalog No.		P
Type	H	指定单位0.01mm
<b>BGQT</b> (锥型) <b>BGQTH</b> (锥型・淬火型)	10	4.00 ~ 8.00
	13	8.01 ~ 10.00
	16	10.01 ~ 13.00
	21	13.01 ~ 17.00

Alterations 追加加工 Catalog No. — P — (CH・MH)  
**BGQ 16 — P12.00 — CH**

Alterations	Code	Spec.
	CH	量规主体上装设防丢失用链条(长度600mm)。
	MH	加工固定螺纹(M5)。

Example 使用范例

产品  
夹具主体  
检查夹具用衬套  
P.1625、1626

Catalog No.		P.W指定单位0.01mm	
Type	H	P.Wmax.	P.Wmin.
<b>BGQEH</b> (淬火型)	10	8.00	3.00
	13	10.00	6.00
	16	13.00	8.00
	21	17.00	10.00

Catalog No.		P.W指定单位0.01mm		S
Type	H	P.Wmax.	P.Wmin.	指定单位0.1mm
<b>BGOEH</b> (淬火型)	10	8.00	4.00	3.0 ~ 7.9
	13	10.00	6.00	3.0 ~ 9.9
	16	13.00	8.00	5.0 ~ 12.9
	21	17.00	10.00	9.0 ~ 16.9
	26	21.00	16.00	9.0 ~ 20.9
	32	28.00	20.00	9.0 ~ 27.9

Order 订货范例 Catalog No. — P — W — S  
**BGQEH 10 — P6.50 — W4.00**  
**BGOEH 10 — P6.50 — W4.50 — S3.0**

Delivery 交货期 **9** 天发货  
① 上海・广州发货  
② 数量 ≥ 101 时, 请另询交货期。

Alterations 追加加工 Catalog No. — P — W — S — (CH・MH)  
**BGQEH 10 — P6.50 — W4.00 — CH**  
**BGOEH 10 — P7.00 — W4.00 — S3.0 — CH**

Alterations	Code	Spec.
	CH	量规主体上装设防丢失用链条(长度600mm)。
	MH	加工固定螺纹(M5)。

Example 使用范例

产品  
检查夹具用衬套  
P.1625、1626  
夹具主体