



划线销 RoHS 10 **BGK** **BGKS** (P尺寸指定型)

①把手部 ②量規部
M 材質 SS400 **M** 材質 SKS3
S 表面処理 四氧化三鉄保护膜 (Fe₃O₄) **H** 硬度 58HRC~

Catalog No.		P	B
Type	H		指定单位1mm
BGK	16	10	20 ~ 50
	21	16	
	26	20	
	32	25	

Catalog No.		P	B	K°
Type	H	指定单位0.1mm	指定单位1mm	选择
BGKS (P尺寸指定型)	16	6.0~14.0	20 ~ 50	10
	21	14.1~18.0		20
	26	18.1~20.0		30
	32	20.1~25.0		

Order 订货范例
 Catalog No. - P - B - K°
BGK 16 - P10 - B30
BGKS 21 - P16.0 - B40 - K20

Delivery 交货期
7 天发货
 上海・广州发货
 数量≥101时, 请另询交货期。

Alterations 追加加工
 Catalog No. - P - B - K° - (CH・MH)
BGK 16 - P10.0 - B30 - K10 - CH

Alterations	Code	Spec.
	CH	量規主体上装設防丢失用链条(长度600mm)。
	MH	加工固定螺纹(M5)。

Example 使用范例

夹具主体
 产品
 检查夹具用衬套
 P.1625、1626

螺纹孔位置确认棒 RoHS 10 **BGM**

M 材質 SKS3
H 硬度 55~60HRC

☑ 螺紋部相對於杆部的同軸度為0.1以下。

D	M×P	Catalog No.		L
		Type	M	
8	3 × 0.5	BGM	3	10 20 30
	4 × 0.7		4	
	5 × 0.8		5	
	6 × 1.0		6	
14	8 × 1.25		8	
	10 × 1.5		10	
	12 × 1.75		12	

Order 订货范例
 Catalog No. - L
BGM 4 - L20

Delivery 交货期
7 天发货
 上海・广州发货
 数量≥101时, 请另询交货期。

Example 使用范例

※确认螺母、翻边凸缘螺纹面是否垂直。

KGSPM (圓型) RoHS 10

M 材質 SS400
S 表面処理 四氧化三鉄保护膜(Fe₃O₄)
A 附件 十字槽平頭自攻螺絲 (M2×15) 1个

KGSP (方型) RoHS 10

M 材質 SS400
S 表面処理 四氧化三鉄保护膜(Fe₃O₄)
A 附件 十字槽平頭自攻螺絲 (M2×15) 2个
 A・B=15時 1个

KGZ (帶切割孔方型) RoHS 10

M 材質 SS400
S 表面処理 四氧化三鉄保护膜(Fe₃O₄)

Catalog No.		T
Type	A	
KGSPM	20	2・3・5

Order 订货范例
 Catalog No. - B - T
KGSPM20 - B3 - T3
KGSP15 - B20 - T3
KGZ25 - B5 - T5

Catalog No.		B	T
Type	A		
KGSP	10	20	2
	15	*15	
		20	3
	20	25	5
		20	
		25	

Delivery 交货期
9 天发货
 上海・广州发货
 数量≥201时, 请另询交货期。

Example 使用范例

工件
 肘夹
 夹具主体
 检查夹具用衬套
 P.1625、1626
 KGSPM・KGSP

☑ *15-15的平头螺丝用孔为1处。

d	Catalog No.		T
	Type	A	
8	KGZ	20	2
12		25	
18		30	