

MISUMI 經濟型 調整腳墊 金屬附孔 標準型

新商品
NEW



代表型號：E-FJWNQ75-16-100

94 4個起訂
元/個

80 50個起
元/個


大訂單再享
85折

數量	折扣	出貨日
4~49	—	1日
50~100	85折	1日

若超過以上訂購數量，交期另外洽詢。實際出貨日與價格以「訂購」時報價單中的內容為準。



螺牙		底座	
材質	表面處理	材質	表面處理
Q235	鍍鋅	Q235	鍍鋅



產品底部為空心。

型式		螺牙規格M	螺牙長度A	本體高度L	l ₁	l ₂	B	容許荷重 (kN)
Type	寬度D							
E-FJWNQ	75	12	50	73	8	10	19	3
			100	123				
			150	173				
		16	50	75	10	13	24	6
			100	125				
			150	175				
20	100	128	13	16	30	7		
	150	178						

此規格表的「容許荷重」僅指垂直方向。

Order
訂購範例

請依照選定步驟①~④選擇型式和數值後再行訂購。

型式 (Type · 寬度D) - 螺牙規格M - 螺牙長度A
E-FJWNQ75 - 16 - 100

MISUMI 經濟型 調整腳墊 金屬附孔 半月偏心率

新商品
NEW



代表型號：E-FJWHB90-12-50

92 4個起訂
元/個

78 50個起
元/個


大訂單再享
85折

數量	折扣	出貨日
4~49	—	1日
50~100	85折	1日

若超過以上訂購數量，交期另外洽詢。實際出貨日與價格以「訂購」時報價單中的內容為準。



Type	螺牙		底座	
	材質	表面處理	材質	表面處理
E-FJWHB	Q235	黑色電著	Q235	黑色電著
E-FJWHS	SUS304	拋光	SUS304	拋光



產品底部為空心。

型式		螺牙規格M	螺牙長度A	本體高度L	l ₁	l ₂	B	容許荷重 (kN)
Type	寬度D							
E-FJWHB (Q235)	90	12	50	69	8	10	19	1.2
			100	119				
			150	171				
E-FJWHS (SUS304)	90	16	50	71	10	13	24	1.4
			100	121				
			150	171				

此規格表的「容許荷重」僅指垂直方向。

Order
訂購範例

請依照選定步驟①~④選擇型式和數值後再行訂購。

型式 (Type · 寬度D) - 螺牙規格M - 螺牙長度A
E-FJWHB90 - 12 - 50

型號生成方法

方法1 MISUMI官網搜尋
Type E-FJWNQ
於網頁搜尋生成訂購型號

方法2

步驟1 MISUMI官網搜尋
關鍵字 腳墊 附孔
步驟2 經濟型品牌選定
MISUMI 經濟型
於網頁搜尋生成訂購型號

型號生成方法

方法1 MISUMI官網搜尋
Type E-FJWHB
於網頁搜尋生成訂購型號

方法2

步驟1 MISUMI官網搜尋
關鍵字 腳墊 附孔
步驟2 經濟型品牌選定
MISUMI 經濟型
於網頁搜尋生成訂購型號

15

腳輪 · 調整腳墊

腳輪

P.791

水平腳輪

P.818

調整腳墊

P.820

15

腳輪 · 調整腳墊

腳輪

P.791

水平腳輪

P.818

調整腳墊

P.820