HIGH PRECISION ALUMINUM FREE PLATES –A5052P–

高精密鋁 尺寸自由指定板

—A5052P—(Aℓ—Mg系鋁合金・精密壓延品)

■A5052P高精密度之特長
提高板厚精密度,能減少加工扭曲的材料。


4面銑面精密壓延

RoHS10

PHLN(標準尺寸)
L—PHLN(大尺寸)



M 材質 A5052P—H112

型式 Type		A・B尺寸公差選擇	指定單位0.5mm A	B	T 選擇
			A≧B		
標準尺寸	PHLN	P Q N M	25～500	10～300	5・6・8・10・12・15・20・25・30・35・40・45・50
大尺寸	L—PHLN		250～2500	20～1000	4・5・6・8・10・12・15・20・25・30・35・40・45・50

▼部分尺寸無法加工。詳情請見價格表。

A・B尺寸公差

A・B尺寸	P	Q	N	M
250mm以下	+0.1～+0.3	0～+0.2	±0.1	−0.2～0
250.5mm以上	+0.1～+0.6	0～+0.5	±0.25	−0.5～0

■精密度基準

●T尺寸公差

4・5・6	8・10・12	15	20	25・30・35・40・45・50
±0.04	±0.05	±0.08	±0.10	±0.15

●平面度 每1000mm為0.4以下
●基準面直角度 每100mm為0.015以下
●外圍倒角 C0.3以下

Alteration 追加工

型式	A	B	T	(CCA…etc.)
PHLNP	500	125	10	CCD20

Order 訂購範例

型式	A・B尺寸公差	A	B	T
PHLN	M	255	220	15

Alterations	Code	Spec.
切角變更 	CCA CCB CCC CCD	可切除任意一角。 1≦切角≦50 指定單位1mm C≦A/2, B/2 指定方法 (範例)以C5切除A與D角時 ⋯ CCA5—CCD5

Delivery 出貨日 WEB WOS

■標準尺寸 PHLN□(4面銑面)

型式	A	B \ T	5	6	8	10	12	15	20	25	30	35	40	45	50
PHLN□	25 ～ 50	10～19.5										—	—	—	—
	50.5～ 75											—	—	—	—
	75.5～100											—	—	—	—
	100.5～250											—	—	—	—
	25 ～ 50	20～50													
	50.5～ 75														
	75.5～100														
	100.5～250														
	50.5～ 75	50.5～75													
	75.5～100														
	100.5～200														
	200.5～500														
	75.5～100	75.5～100													
	100.5～200														
	200.5～300														
	300.5～500														
	100.5～250	100.5～125													
	250.5～500														
	125.5～300	125.5～150													
	300.5～500														
	150.5～300	150.5～160													
	300.5～500														
	160.5～500	160.5～200													
	200.5～500	200.5～250													
	250.5～500	250.5～300													

Price 價格 WEB WOS

■大尺寸 L—PHLN□(4面銑面)

型式	A	B \ T	4	5	6	8	10	12	15	20	25	30	35	40	45	50
L—PHLN□	250 ～ 350	20～30														
	350.5～ 700															
	700.5～1000															
	1000.5～1450															
	1450.5～1500															
	1500.5～1550															
	1550.5～1600															
	250.5～ 350	30.5～50														
	350.5～ 700															
	700.5～1000															
	1000.5～1450															
	1450.5～1500															
	1500.5～1550															
	1550.5～2150															
	2150.5～2500															
	500.5～ 950	50.5～100														
	950.5～1250															
	1250.5～1500															
	1500.5～2150															
	2150.5～2500															
	500.5～ 900	100.5～150														
	900.5～1400															
	1400.5～2150															
	2150.5～2500															
	500.5～ 850	150.5～200														
	850.5～1350															
	1350.5～2500															
	500.5～ 800	200.5～250														
	800.5～1300															
	1300.5～2500															
	500.5～ 750	250.5～300														
	750.5～1300															
	1300.5～2500															
	300.5～ 700	300.5～350														
	700.5～1250															
	1250.5～2500															
	350.5～ 650	350.5～400														
	650.5～1200															
	1200.5～2500															
	400.5～ 600	400.5～450														
	600.5～1100															
	1100.5～2500															
	450.5～ 550	450.5～500														
	550.5～1100															
	1100.5～2500															
	500.5～1050	500.5～550														
	1050.5～1550															
	1550.5～2500															
	550.5～1000	550.5～600														
	1000.5～1550															
	1550.5～2500															
	600.5～ 900	600.5～650														
	900.5～1700															
	1700.5～2500															
	650.5～ 900	650.5～700														
	900.5～1100															
	1100.5～2150															
	2150.5～2500															
	700.5～ 850	700.5～750														
	850.5～1100															
	1100.5～1700															
	1700.5～2500															
	750.5～1050	750.5～800														
	1050.5～1700															
	1700.5～2500															
	800.5～1200	800.5～850														
	1200.5～1950															
	1950.5～2500															
	850.5～1650	850.5～900														
	1650.5～2500															
	900.5～1650	900.5～950														
	1650.5～2500															
	950.5～1650	950.5～1000														
	1650.5～2500															