

專用網站 <http://fa.misumi.jp/cvs/>  
可搜尋輸送帶的構成零件或保養零件。



● CAD資料夾名稱:17\_Conveyors

● CAD資料夾名稱:17\_Conveyors


■ 輸送帶用馬達護蓋		
型式	M	S表面處理
MOCV-S152-135	鋁材	
MOCV-S195-156	SPCC	塗裝
MOCV-C173-183	鋁材	
MOCV-C152-135	鋁材	
MOCV-C195-156	鋁材	





RoHS



MOCV-C173-183



※詳細尺寸請上E-Catalog確認。



型式	A	B	T	對應馬達W	對應輸送帶	NT\$基準單價
MOCV	S152	135	50	6W · 25W	SVKA SVKB CVSFA CVSFC	
	S195	156	55	6W · 25W · 40W	CVSF CVSFB CVSFD CVSSA	
	C173	183	48	25W · 40W	CVSPA	
MOCV	C152	135	50	6W · 25W	CVGTA	
	C195	156	55	25W · 40W	CVGTB	

Order  
訂購範例 型式 - [A] - [B]  
MOCV - S152 - 135

Delivery  
出貨日 WEB  
WOS

■特長：實現了輸送帶驅動部的「可視化」。亦可購買更換用的樹脂板單品。



■ 輸送帶用馬達護蓋  
—附窗型—  
頭部驅動/中央驅動



驅動種類	型式	M材質	S表面處理
頭部驅動型	MOCVW	①本體:鋁材 ②窗:聚碳酸酯 ③NBR:海綿	本體:塗裝
中央驅動型	MSCPD1W		



● 中央驅動型  
MSCPD1W-L1



● 頭部驅動型

型式	A	B	T	F	G	對應輸送帶	NT\$基準單價
MOCVW	S152	135	43	122	100	SVKA SVKB CVSFA CVSFC CVGB	
	S152	135	53	122	100	CVGTA	
	S195	156	43	155	124	CVSD CVSFB CVSFD CVSSA CVGC CVGD	
	S195	156	58	155	124	CVGTB	
	S195	186	49	154		CVSE CVSF	

● 中央驅動型

型式	形狀選擇	A	B	T	F	G	對應輸送帶	NT\$基準單價
MSCPD1W	L1	250	158	38	85	80	SVKN SVKR CVGN CVGR CVGP CVGW	
MSCPD1W	L2	250	148	38	85	80		

Order  
訂購範例 型式 - [A] - [B] - [T] 型式 - 形狀選擇  
MOCVW - S152 - 135 - 43 MSCPD1W - L1

Delivery  
出貨日 WEB  
WOS

