新商品 以紅字表示

鋁擠型用經濟後裝螺栓/預裝螺栓

—5系列(溝槽寬度6mm)用—

5系列



CAD資料夾名稱：40_Aluminum_Frames

■後裝螺栓

M材質 螺帽部 相當於SUS316 (燒結) 螺栓部 SUS304

*附導電功能

HATLSN5—4



■後裝螺栓：螺栓的有效長度



型式	L	H	對應擠型架(系列)	NT$基準單價	NT$折扣單價	
				1～29 pcs	30～149	150～600
HATLSN5—4	12	11.7	5系列			
	17	16.7				

Order 訂購範例 型式 — L
HATLSN5 — 4 — 17

Delivery 出貨日 WEB WOS　Price 價格 WEB WOS

■預裝螺栓

M材質 螺帽部 相當於SUS316 (燒結) 螺栓部 SUS304

*附導電功能

HNTLSN5—5



■預裝螺栓：螺栓的有效長度



型式	L	H	對應擠型架(系列)	參考緊固扭矩(N・m)	NT$基準單價	NT$折扣單價	
					1～29 pcs	30～149	150～600
HNTLSN5—5	12	10.8	5系列	6.8			
	17	15.8					

Order 訂購範例 型式 — L
HNTLSN5 — 5 — 12

Delivery 出貨日 WEB WOS　Price 價格 WEB WOS

■附法蘭螺帽

M材質 SUS304

HTDN



型式		B	T	D	NT$基準單價	NT$折扣單價	
Type	M				1～499 pcs	500～999	1000～1500
HTDN (不鏽鋼)	4	7	4.2	10			
	5	8	5.5	12			

Order 訂購範例 型式
HTDN5

Delivery 出貨日 WEB WOS　Price 價格 WEB WOS

Example 使用範例



鋁擠型用長螺帽

—5系列(溝槽寬度6mm)用—

5系列



CAD資料夾名稱：40_Aluminum_Frames

■長螺帽L尺寸指定型

Type 預裝	Type 後裝	M材質	S表面處理	參考緊固扭矩
HNTLF5	HNTALF5	相當於S10C	三價鉻酸鹽	6.8
HNTLP5	HNTALP5			
HNTLS5	HNTALS5			
SHNTLF5	—	相當於SUS303	—	
SHNTLP5	SHNTALP5			
SHNTLS5	SHNTALS5			

斷面形狀	A	B	E	T
預裝	5.8	10	3.5	4.1
後裝	5.8	8	2.5	3.2

Example 使用範例



參考緊固扭矩(N・m)	
M	相當於S10C/相當於SUS303
5	6.8

無孔型



間距指定型



孔位置指定型



切斷面及螺牙孔部無表面處理。

■無孔型

型式		L 指定單位 1mm	HNTLF5 NT$基準單價 未滿300mm	HNTLF5 NT$基準單價/m 300mm以上	SHNTLF5 NT$基準單價 未滿300mm	SHNTLF5 NT$基準單價/m 300mm以上	HNTALF5 NT$基準單價 未滿300mm	HNTALF5 NT$基準單價/m 300mm以上
(預裝) HNTLF5 SHNTLF5	(後裝) HNTALF5	(預裝) 50～2000 (後裝) 50～1000						

■間距指定型

型式		L 指定單位 1mm	M	N 指定單位 1mm	P 指定單位 1mm	攻牙數 S	HNTLP5 NT$基準單價 未滿300mm	HNTLP5 NT$基準單價/m 300mm以上	SHNTLP5 NT$基準單價 未滿300mm	SHNTLP5 NT$基準單價/m 300mm以上	HNTALP5 NT$基準單價 未滿300mm	HNTALP5 NT$基準單價/m 300mm以上	SHNTALP5 NT$基準單價 未滿300mm	SHNTALP5 NT$基準單價/m 300mm以上
(預裝) HNTLP5 SHNTLP5	(後裝) HNTALP5 SHNTALP5	(預裝) 50～2000 (後裝) 50～1000	3 4 5	5≦N≦L−5	2M≦P≦L−2M	2≦S≦20								

■孔位置指定型

型式		L 指定單位 1mm	M	XA～XE 指定單位 1mm	HNTLS5 NT$基準單價 未滿300mm	HNTLS5 NT$基準單價/m 300mm以上	SHNTLS5 NT$基準單價 未滿300mm	SHNTLS5 NT$基準單價/m 300mm以上	HNTALS5 NT$基準單價 未滿300mm	HNTALS5 NT$基準單價/m 300mm以上	SHNTALS5 NT$基準單價 未滿300mm	SHNTALS5 NT$基準單價/m 300mm以上
(預裝) HNTLS5 SHNTLS5	(後裝) HNTALS5 SHNTALS5	(預裝) 50～2000 (後裝) 50～1000	3 4 5	5～L−5								

攻牙孔可以指定1～5處。

Order 訂購範例

型式	L
HNTLF5	1800
HNTALF5	400

型式	L	M	N	P	S
HNTLP5	200	M3	N10	P30	7
HNTALP5	210	M5	N8	P15	8

型式	L	M	XA	XB	XC	XD	XE
HNTLS5	1050	M5	XA20	XB105			
SHNTLS5	1050	M5	XA20	XB105	XC250	XD500	XE755
HNTALS5	1000	M5	XA25	XB55	XC78	XD975	XE992

(例) 間距指定型



■孔加工費用

間距指定型	NT$基準單價/1孔	孔位置指定型	NT$基準單價/1孔
HNTLP5・HNTALP5		HNTLS5・HNTALS5	
SHNTLP5・SHNTALP5		SHNTLS5・SHNTALS5	

Delivery 出貨日 WEB WOS　Price 價格 WEB WOS

■長螺帽L尺寸固定型

RoHS10

L尺寸固定無孔型
HNTK5



L尺寸固定附孔型
HNTLG5
SHNTLG5



參考緊固扭矩(N・m)	
M	相當於S10C/相當於SUS303
5	6.8

Type 預裝	M材質	S表面處理
HNTK5	相當於S10C	三價鉻酸鹽
HNTLG5		
SHNTLG5	相當於SUS303	—

■L尺寸固定無孔型

型式	NT$基準單價		NT$折扣單價	
	1～499 pcs		500～999	1000～1500
HNTK5				

■L尺寸固定附孔型

型式	NT$基準單價		NT$折扣單價	
	1～499 pcs		500～999	1000～1500
HNTLG5				
SHNTLG5 (不鏽鋼)				

Order 訂購範例 型式
HNTLG5

Delivery 出貨日 WEB WOS　Price 價格 WEB WOS

Alteration 追加工 型式 — (SET)
HNTLG5 — SET

Alteration	Code	Spec.	Type
內六角孔止迴螺絲組	SET	搭配內六角孔止迴螺絲。 Type / 止迴螺絲 / 數量: HNTLG MSSK 4; SHNTLG MSSU 4	HNTLG5 / SHNTLG5