

代表型號：C-FBPJ5-20P




576 1包起訂 20個入 最低為標準品 22折
 288 50包起 大訂單再享 5折

| 數量 | 單價 | 折扣 | 出貨日 |
|--------|-----|----|-----|
| 1~9 | 576 | — | 1日 |
| 10~49 | 461 | 8折 | 1日 |
| 50~100 | 288 | 5折 | 1日 |



若超過以上訂購數量，交期另外洽詢。實際出貨日與價格以「訂購」時報價單中的內容為準。

| Type | 本體 | | | 滾珠 | | 彈簧 |
|---------|--------|----------|-------|---------|-------|--------|
| | 材質 | 硬度 | 表面處理 | 材質 | 硬度 | 材質 |
| C-FBPJ | S45C | 29~35HRC | 鍍鋅(黑) | SUS440C | 52HRC | SUS304 |
| C-FBPJS | SUS303 | — | — | | | |



| 型式 ①Type | ②外徑M (粗螺牙) | ③袋裝數量 | D | L | 行程S | d | a | 荷重(N) | |
|--------------------|---------------|-------|----|---|-----|------|-----|-------|------|
| | | | | | | | | min. | max. |
| C-FBPJ (S45C本體) | 5 | 20P | 7 | 5 | 0.8 | 3 | 0.8 | 1 | 3 |
| | 6 | 10P | 8 | 6 | 1 | 4 | 1 | 3 | 8 |
| | 8 | | 10 | 7 | 1.6 | 5 | 1.5 | 5 | 10 |
| | 10 | | 12 | 9 | 1.9 | 6.35 | | 6 | 15 |

kgf=Nx0.101972

Order 訂購範例 請依照選定步驟①~③選擇型式和數值後再行訂購。
 型式(①Type · ②M) — ③袋裝數量
 C-FBPJ5 — 20P

型號生成方法 方法1 MISUMI官網搜尋 Type C-FBPJ 方法2 關鍵字 定位珠 附法蘭 於網頁搜尋生成訂購型號

代表型號：C-SPJZ3-20P




717 1包起訂 20個入 最低為標準品 15折
 359 50包起 大訂單再享 5折

| 數量 | 單價 | 折扣 | 出貨日 |
|--------|-----|----|-----|
| 1~9 | 717 | — | 1日 |
| 10~49 | 574 | 8折 | 1日 |
| 50~100 | 359 | 5折 | 1日 |



若超過以上訂購數量，交期另外洽詢。實際出貨日與價格以「訂購」時報價單中的內容為準。

| 本體 | 材質 | |
|--------|--------|--------|
| | 銷 | 彈簧 |
| SUS304 | SUS303 | SUS304 |



| 型式 ①Type | ②外徑M (粗螺牙) | ③袋裝數量 | d | 行程S | L | B | 荷重(N) | |
|-------------|---------------|-------|-----|-----|----|-----|-------|------|
| | | | | | | | min. | max. |
| C-SPJZ | 3 | 20P | 1 | 2 | 10 | 1.5 | 2 | 5 |
| | 4 | | 2 | | | 3 | 10 | |
| | 5 | | 2.5 | | | 4 | 20 | |
| | 6 | 10P | 3 | 12 | 3 | 5 | 25 | |
| | 8 | | | | 4 | 8 | 30 | |
| | 10 | | | | 5 | 10 | 50 | |

kgf=Nx0.101972

Order 訂購範例 請依照選定步驟①~③選擇型式和數值後再行訂購。
 型式(①Type · ②M) — ③袋裝數量
 C-SPJZ3 — 20P

型號生成方法 方法1 MISUMI官網搜尋 Type C-SPJZ 方法2 關鍵字 定位柱 栓入型 於網頁搜尋生成訂購型號