


新商品 NEW

代表型號：E-TPCTA2H-400-400-3-F100-G100-N5


419 1片起訂 元/片 最低為標準品 74折

數量	折扣	出貨日
1~50	-	4日

若超過以上訂購數量，交期另外洽詢。實際出貨日與價格以「訂購」時報價單中的內容為準。



CAD 2D 3D



材質 PC

型式	指定單位1mm	指定單位0.5mm		8 螺栓公稱直徑No.	
		3 長度A	4 寬度B	貫穿孔 N	碟形孔 P
1 Type	A ≥ B				
2 孔數					
E-TPCTA (標準、透明)	20~1200	20~1000	3, 5	6~1191.5	3, 3.4, 5, 6
LCPC (制電、透明)			3, 5	6~991.5	3, 3.4, 5, 6
			3, 5	6~595.5	3, 3.4, 5, 6
			3, 5	6~495.5	3, 3.4, 5, 6


Order 訂購範例 請依照選定步驟 1~8 選擇型式和數值後再行訂購。
 型式 (1 Type) · 2 孔數 - 3 長度A - 4 寬度B - 5 厚度T - 6 F - 7 G - 8 螺栓公稱直徑No.
 E-TPCTA2H - 400 - 400 - 3 - F100 - G100 - N5

加工尺寸計算公式 (d選擇貫穿孔, d1選擇碟形孔時)

孔數	F尺寸	G尺寸
2H	$d(d_1) + 2.5 \leq F \leq A - d(d_1) - 5$	$d(d_1)/2 + 2.5 \leq G \leq B - d(d_1)/2 - 2.5$
4H	$d(d_1) + 2.5 \leq F \leq A - d(d_1) - 5$	$d(d_1) + 2.5 \leq G \leq B - d(d_1) - 5$
6H	$d(d_1) + 2.5 \leq F \leq (A - d(d_1) - 5)/2$	$d(d_1) + 2.5 \leq G \leq B - d(d_1) - 5$
8H	$d(d_1) + 2.5 \leq F \leq (A - d(d_1) - 5)/2$	$d(d_1) + 2.5 \leq G \leq (B - d(d_1) - 5)/2$

孔加工詳細尺寸

螺栓公稱直徑No.	N (貫穿孔)		P (碟形孔)	
	d	d1	d	d1
3	3.5	7.5	3.5	7.5
4	4.5	9.5	4.5	9.5
5	5.5	11.5	5.5	11.5
6	6.5	13.5	6.5	13.5
8	9	19	9	19
10	11	23	11	23



型號生成方法 方法1 MISUMI官網搜尋 方法2 步驟1 MISUMI官網搜尋 步驟2 經濟型品牌選定

Type E-TPCTA 關鍵字 PC板

MISUMI 經濟型



MISUMI經濟型鋁擠型可提供以下追加加工服務，使鋁擠型的組裝更便利。根據鋁擠型荷重及斷面形狀不同，可能會不適用部分追加加工，詳情請參照各追加加工說明。
 追加加工為孔加工時，鋁擠型的長度建議在2000mm以下。

分類	追加加工名稱	追加加工代碼	內容	目錄頁碼
特殊裁切	45°斜切	L□T45 / R□T45	在鋁擠型端面依指定方向做45°裁切	P.780 · P.782
孔加工	端面攻牙孔	LTP / RTP / TPW	於指定端面中心孔攻牙孔	P.781 · P.782
	指定位置沉頭孔	XA~XE / YA~YE	於指定位置開沉頭孔，用於鋁擠型之間的連接或以鋁擠型製作工作桌等時	P.781
	固定位置扳手孔	L□H / L□V / L□P / R□H / R□V / R□P	於固定位置追加扳手槽孔，便於鋁擠型的簡易連接或平行連接	P.781 · P.782
	隱藏式接頭專用S孔	LS□ / RS□	使用隱藏式接頭安裝時的專用孔	P.783 · P.784

判定左右的基準

根據鋁擠型的放置方式判定左右方向，請參考下圖範例。有關開孔方向請參閱各追加加工說明。


縱向放置(範例)



追加加工的並用


同時指定多個追加加工時，請依順序指定追加加工代碼。

訂購範例 E-TLCF8-4040-200-LTP-RCH



45°斜切

L□T45：於鋁擠型左端面依指定方向做45°裁切
 R□T45：於鋁擠型右端面依指定方向做45°裁切



裁切方向，可由斷面的4個方向指定。
 進行角度裁切時，無法在同一方向重複指定其他追加加工。

斷面為正方形的鋁擠型放置方式

訂購範例 E-TLCF6-3030-500-LCT45-RCT45

斷面為長方形的鋁擠型放置方式

訂購範例 E-TLCF6-3060-500-LCT45

