

新商品 NEW

代表型號：E-TACA2H-400-400-3-F100-G100-N5


183 1片起訂 元/片 最低為標準品 28折

| 數量 | 折扣 | 出貨日 |
|------|----|-----|
| 1~50 | - | 4日 |

若超過以上訂購數量，交期另外洽詢。實際出貨日與價格以「訂購」時報價單中的內容為準。



CAD 2D 3D



材質 PMMA

| 型式 ①Type | ②孔數 | 指定單位1mm | | 厚度 ⑤T | 指定單位0.5mm | | ⑧螺絲公稱直徑No. | |
|--------------------|-----|---------|---------|----------|-----------|-----------|------------|---------------|
| | | ③長度A | ④寬度B | | ⑥F | ⑦G | 貫穿孔 N | 碟形孔 P |
| E-TACA (標準、透明) | 2H | 20~1200 | 20~1000 | 3 | 6~1191.5 | 4.5~995.5 | 3 | 3 · 4 · 5 · 6 |
| E-TACBRA (標準、茶色透明) | 4H | | | 5 | | | | |
| E-TACBBA (標準、黑色透明) | 6H | | | 3 | | 6~991.5 | 5 | 3 · 4 · 5 · 6 |
| LCPM (制電、透明) | 6H | | | 3 | | | 6 | 3 |
| LCPMY (制電、黃茶色) | 6H | | | 5 | 6~595.5 | | 8 | 3 · 4 · 5 · 6 |
| LCPMB (制電、黑色) | 8H | | | 3 | | 6~495.5 | 10 | 3 |
| | | | | 5 | | | | 3 · 4 · 5 · 6 |

LCPMY黃茶色和LCPMB黑色只有厚度T5mm可製作孔加工，請注意。

Order 訂購範例

請依照選定步驟①~⑧選擇型式和數值後再行訂購。

型式(①Type · ②孔數) - ③長度A - ④寬度B - ⑤厚度T - ⑥F - ⑦G - ⑧螺絲公稱直徑No.
E-TACA2H - 400 - 400 - 3 - F100 - G100 - N5


加工尺寸計算公式 (d選擇貫穿孔, d1選擇碟形孔時)

| 孔數 | F尺寸 | G尺寸 |
|----|---|---|
| 2H | $d(d_1) + 2.5 \leq F \leq A - d(d_1) - 5$ | $d(d_1) / 2 + 2.5 \leq G \leq B - d(d_1) / 2 - 2.5$ |
| 4H | $d(d_1) + 2.5 \leq F \leq A - d(d_1) - 5$ | $d(d_1) + 2.5 \leq G \leq B - d(d_1) - 5$ |
| 6H | $d(d_1) + 2.5 \leq F \leq (A - d(d_1) - 5) / 2$ | $d(d_1) + 2.5 \leq G \leq B - d(d_1) - 5$ |
| 8H | $d(d_1) + 2.5 \leq F \leq (A - d(d_1) - 5) / 2$ | $d(d_1) + 2.5 \leq G \leq (B - d(d_1) - 5) / 2$ |

孔加工詳細尺寸

| | N (貫穿孔) | | P (碟形孔) | |
|-----------|---------|-----|---------|------|
| | | | | |
| 螺絲公稱直徑No. | 3 | 4 | 5 | 6 |
| d | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 6.5 |
| d1 | 7.5 | 9.5 | 11.5 | 13.5 |
| h | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 |

ex Example 使用範例



型號生成方法

方法1 MISUMI官網搜尋
Type E-TACA
於網頁搜尋生成訂購型號

方法2 關鍵字

步驟1 MISUMI官網搜尋
步驟2 經濟型品牌選定
壓克力板
MISUMI 經濟型
於網頁搜尋生成訂購型號


新商品 NEW

代表型號：E-TPVCN-400-400-3


339 1片起訂 元/片

| 數量 | 折扣 | 出貨日 |
|------|----|-----|
| 1~50 | - | 4日 |

若超過以上訂購數量，交期另外洽詢。實際出貨日與價格以「訂購」時報價單中的內容為準。



CAD 2D 3D



材質 PVC


| ①Type | 指定單位1mm | | ④厚度T | 等級 | 顏色 |
|---------|---------|---------|-------|----|------|
| | ②長度A | ③寬度B | | | |
| E-TPVCN | 20~1200 | 20~1000 | 3 · 5 | 標準 | 透明 |
| LCPVC | | | | | 透明 |
| LCPVCT | | | | | 本色高透 |
| LCPVCBT | | | | | 藍底高透 |
| LCPVCY | | | | | 螢光黃 |
| | | | | | |

Order 訂購範例

請依照選定步驟①~④選擇型式和數值後再行訂購。

①Type - ②長度A - ③寬度B - ④厚度T
E-TPVCN - 400 - 400 - 3

ex Example 使用範例



型號生成方法

方法1 MISUMI官網搜尋
Type E-TPVCN
於網頁搜尋生成訂購型號

方法2 關鍵字

步驟1 MISUMI官網搜尋
步驟2 經濟型品牌選定
PVC板
MISUMI 經濟型
於網頁搜尋生成訂購型號