

Dsub連結器電子配線

DSDJ, DSDU, PDDJ, PDDU, NDDJ, NDDU, NSDJ, NSDU, NEDJ, NEDJL, NEDU, NEDUL 系列

腳針No.	電線識別									腳針No.
	SB			E電纜線			KS, RS電纜線			
	對No.	電線色	線顏色	對No.	電線色	線顏色	對No.	電線色	線顏色	
1	1對	橘	黑1	1對	橘	黑1	1對	黑	—	1
2		橘	紅1		橘	紅1		黑	白	2
3	2對	灰	黑1	2對	黃	黑1	2對	紅	—	3
4		灰	紅1		黃	紅1		紅	白	4
5	3對	白	黑1	3對	淺綠	黑1	3對	綠	—	5
6		白	紅1		淺綠	紅1		綠	白	6
7	4對	黃	黑1	4對	灰	黑1	4對	黃	—	7
8		黃	紅1		灰	紅1		黃	白	8
9	5對	粉紅	黑1	5對	白	黑1	5對	褐	—	9
10		粉紅	紅1		白	紅1		褐	白	10
11	6對	橘	黑2	6對	橘	黑2	6對	藍	—	11
12		橘	紅2		橘	紅2		藍	白	12
13	7對	灰	黑2	7對	黃	黑2	7對	灰	—	13
14		灰	紅2		黃	紅2		灰	白	14
15	8對	白	黑2	8對	淺綠	黑2	8對	橘	—	15
16		白	紅2		淺綠	紅2		橘	白	16
17	9對	黃	黑2	9對	灰	黑2	9對	紫	—	17
18		黃	紅2		灰	紅2		紫	白	18
19	10對	粉紅	黑2	10對	白	黑2	10對	淡綠色	—	19
20		粉紅	紅2		白	紅2		淡綠色	白	20
21	11對	橘	黑3	11對	橘	黑3	11對	粉紅	—	21
22		橘	紅3		橘	紅3		粉紅	白	22
23	12對	灰	黑3	12對	黃	黑3	12對	天藍色	—	23
24		灰	紅3		黃	紅3		天藍色	白	24
25	13對	白	黑3	13對	淺綠	黑3	13對	白	—	25
26		白	紅3		淺綠	紅3		白	黑	26
27	14對	黃	黑3	14對	灰	黑3	14對	綠	黑	27
28		黃	紅3		灰	紅3		綠	紅	28
29	15對	粉紅	黑3	15對	白	黑3	15對	黃	黑	29
30		粉紅	紅3		白	紅3		黃	紅	30
31	16對	橘	黑4	16對	橘	黑4	16對	褐	黑	31
32		橘	紅4		橘	紅4		褐	紅	32
33	17對	灰	黑4	17對	黃	黑4	17對	藍	黑	33
34		灰	紅4		黃	紅4		藍	紅	34
35	18對	白	黑4	18對	淺綠	黑4	18對	灰	黑	35
36		白	紅4		淺綠	紅4		灰	紅	36
37	19對	黃	黑4	19對	灰	黑4	19對	橘	黑	37
38		黃	紅4		灰	紅4		橘	紅	38
39	20對	粉紅	黑4	20對	白	黑4	20對	紫	黑	39
40		粉紅	紅4		白	紅4		紫	紅	40
41	21對	橘	黑連續	21對	橘	黑連續	21對	—	—	41
42		橘	紅連續		橘	紅連續		—	—	42
43	22對	灰	黑連續	22對	黃	黑連續	22對	—	—	43
44		灰	紅連續		黃	紅連續		—	—	44
45	23對	白	黑連續	23對	淺綠	黑連續	23對	—	—	45
46		白	紅連續		淺綠	紅連續		—	—	46
47	24對	黃	黑連續	24對	灰	黑連續	24對	—	—	47
48		黃	紅連續		灰	紅連續		—	—	48
49	25對	粉紅	黑連續	25對	白	黑連續	25對	—	—	49
50		粉紅	紅連續		白	紅連續		—	—	50
51	26對	橘	長黑1	26對	橘	長黑1	26對	—	—	51
52		橘	長紅1		橘	長紅1		—	—	52
53	27對	灰	長黑1	27對	黃	長黑1	27對	—	—	53
54		灰	長紅1		黃	長紅1		—	—	54
55	28對	白	長黑1	28對	淺綠	長黑1	28對	—	—	55
56		白	長紅1		淺綠	長紅1		—	—	56
57	29對	黃	長黑1	29對	灰	長黑1	29對	—	—	57
58		黃	長紅1		灰	長紅1		—	—	58
59	30對	粉紅	長黑1	30對	白	長黑1	30對	—	—	59
60		粉紅	長紅1		白	長紅1		—	—	60
61	31對	橘	長黑2	31對	橘	長黑2	31對	—	—	61
62		橘	長紅2		橘	長紅2		—	—	62
外罩	屏蔽									外罩・端子



