


MISUMI 經濟型 彈筒式加熱器 內部接線型

代表型號：E-MCHG8-100-V220-W200

669 1個起訂 元/個 最低為標準品 **↓24折**
636 11個起 元/個 大訂單再享 **↓95折**

數量	折扣	出貨日
1~10	—	5日
11~49	95折	5日

☞若超過以上訂購數量，交期另外洽詢。實際出貨日與價格以「訂購」時報價單中的內容為準。



D公差 ※公差為發熱部的數值。

D (mm)	公差 (mm)
8~12	-0.03 -0.06

- ☞最高使用溫度：450°C
- ☞導線耐熱溫度：260°C
- ☞加工金屬塊安裝孔時，建議單側間隙在0.05mm以下

材質 本體：SUS321
導線：鎳(Ni)
導線包覆：聚四氟乙烯

型式		③長度(L) mm	④額定電壓 V	⑤額定功率 W	功率密度 W/cm ²
①Type	②直徑(D) mm				
E-MCHG	8	60	220	100	6.6
		60	220	120	8
		80	220	150	7.5
		100	220	200	8
		150	220	300	8
	10	150	220	350	9.3
		60	220	120	6.4
		60	220	150	8
		80	220	150	6
		80	220	180	7.2
	12	100	220	200	6.4
		100	220	250	8
150		220	300	6.4	
150		220	450	9.6	
60		220	100	4.4	
	60	220	150	6.6	
	80	220	250	8.3	
	100	220	300	8	
	150	220	300	5.3	
	150	220	500	8.8	

Order 訂購範例

請依照選定步驟①~⑤選擇型式和數值後再行訂購。

型式(①Type · ②直徑(D)) - ③長度(L) - ④額定電壓 - ⑤額定功率
E-MCHG8 - 100 - V220 - W200

型號生成方法

方法1 MISUMI官網搜尋
Type **E-MCHG**

方法2 步驟1 MISUMI官網搜尋
關鍵字 **彈筒式加熱器 接線**

步驟2 經濟型品牌選定
 MISUMI 經濟型


MISUMI 經濟型 彈筒式加熱器 法蘭型

代表型號：E-MCFH6-100-V220-W240

619 1個起訂 元/個 最低為標準品 **↓24折**
588 11個起 元/個 大訂單再享 **↓95折**

數量	折扣	出貨日
1~10	—	5日
11~49	95折	5日

☞若超過以上訂購數量，交期另外洽詢。實際出貨日與價格以「訂購」時報價單中的內容為準。




D公差 ※公差為發熱部的數值。

D (mm)	公差 (mm)
6~16	-0.03 -0.06

- ☞最高使用溫度：450°C
- ☞導線耐熱溫度：260°C
- ☞加工金屬塊安裝孔時，建議單側間隙在0.05mm以下

法蘭尺寸圖



材質 本體：SUS321
導線：鎳(Ni)
導線包覆：聚四氟乙烯
法蘭：SUS304

型式		③長度(L) mm	④額定電壓 V	⑤額定功率 W	功率密度 W/cm ²
①Type	②直徑(D) mm				
E-MCFH	6	50	220	90	9.6
		100	220	240	12.7
		100	220	320	12.7
		150	220	270	7.2
		150	220	500	13.2
		180	220	330	7.3
	8	180	220	620	13.7
		200	220	500	10
		200	220	690	13.7
		200	220	800	15.9
		250	220	700	11.1
		150	220	500	10.6
	10	180	220	720	12.7
		200	220	450	7.2
		200	220	650	10.3
		200	220	860	13.7
		250	220	880	11.2
		250	220	1100	14
	12	180	220	700	10.3
		200	220	1050	13.9
		250	220	1300	13.8
		200	220	1200	11.9
		300	220	1500	10

Order 訂購範例

請依照選定步驟①~⑤選擇型式和數值後再行訂購。

型式(①Type · ②直徑(D)) - ③長度(L) - ④額定電壓 - ⑤額定功率
E-MCFH6 - 100 - V220 - W240

型號生成方法

方法1 MISUMI官網搜尋
Type **E-MCFH**

方法2 步驟1 MISUMI官網搜尋
關鍵字 **彈筒式加熱器 法蘭**

步驟2 經濟型品牌選定
 MISUMI 經濟型