CONTACT PROBES / RECEPTACLES - 3.0mm·3.5mm·4.5mm MINIMUM CENTERS -

探針/探針套

—最小安裝間距3.0mm・3.5mm・4.5mm系列—

類似產品比較要點 ｜ 更換參考次數:30萬次

CAD資料夾名稱：27_Contact_Probes

■特長：將探針套的套筒束環內徑加工得較小,以避免探針被推入規定區域之外的範圍。

■探針
最小安裝間距3.0mm

■探針套
最小安裝間距3.0mm

RoHS10

NP84SF
NP84
NP84HD
探針

NR84
探針套



■探針

編號	零件	M材質	S表面處理
①	探針頭	C1730B	鎳底層鍍銠精加工
②	外筒	黃銅	鎳底層鍍金精加工
③	彈簧	不鏽鋼	—
④	滾珠	SUS	—

外筒內使用潤滑油。

■探針套

編號	M材質	S表面處理
⑤	鎳銀	鎳底層鍍金精加工
⑥	黃銅	鎳底層鍍金精加工

探針套附防探針脫落裝置。

●NP84SF・NP84・NP84HD　前端形狀型式



●NR84　末端形狀型式



適用端子 P.1941

■探針
最小安裝間距3.5mm

■探針套
最小安裝間距3.5mm

RoHS10

NP90SF
NP90
NP90HD
探針

NR90
探針套



■探針

編號	零　件	M材質	S表面處理
①	探針頭	C1730B	鎳底層鍍銠精加工
②	外筒	黃銅	鎳底層鍍金精加工
③	彈簧	SWP	鍍金精加工
④	滾珠	SUJ	鍍金精加工

外筒內使用潤滑油。

■探針套

M材質	S表面處理
鎳銀	鎳底層鍍金精加工

探針套附防探針脫落裝置。

●NP90SF・NP90・NP90HD　前端形狀型式



●NR90　末端形狀型式

■探針
最小安裝間距4.5mm

■探針套
最小安裝間距4.5mm

RoHS10

NP89SF
NP89S
NP89
探針

NR89
探針套



■探針

編號	零　件	M材質	S表面處理
①	探針頭	C1730B	鎳底層鍍銠精加工
②	外筒	黃銅	鎳底層鍍金精加工
③	彈簧	不鏽鋼	鍍金精加工
④	滾珠	SUJ	鍍金精加工

外筒內使用潤滑油。

■探針套

M材質	S表面處理
鎳銀	鎳底層鍍金精加工

探針套附防探針脫落裝置。

●NP89SF・NP89S・NP89　前端形狀型式



●NR89　末端形狀型式



■探針

型式	安裝間距(min.)	全行程	彈簧壓力 初期	彈簧壓力 2/3行程	容許電流	電阻值	更換參考次數	NT$基準單價 1~69 pcs	NT$折扣單價 70~99 pcs	NT$折扣單價 100~500 pcs
NP84SF	3.0mm	6.3mm	10gf	50gf	3A	50mΩ	30萬次			
NP84			45gf	126gf						
NP84HD			77gf	200gf						
NP90SF	3.5mm (4.5mm)	6.4mm	10gf	50gf	3A	50mΩ	30萬次			
NP90			40gf	150gf						
NP90HD			146gf	250gf						
NP89SF	4.5mm	6.4mm	30gf	100gf	3A	50mΩ	30萬次			
NP89S			84gf	275gf						
NP89			170gf	450gf						

安裝間距的(　)適用於前端形狀A・D

超過表中最大數量時交期另估

■探針套

型式	組合探針	壓入用安裝孔尺寸(參考)	NT$基準單價 1~69 pcs	NT$折扣單價 70~99 pcs	NT$折扣單價 100~500 pcs
NR84	NP84SF NP84 NP84HD	2.41~2.46mm			
NR90	NP90SF NP90 NP90HD	2.77~2.82mm			
NR89	NP89SF NP89S NP89	3.58~3.63mm			

NR84・NR89・NR90請選擇末端形狀。

超過表中最大數量時交期另估

■附引線探針套

RoHS10

型式	選擇引線顏色	引線長度(mm)	引線	導線	使用探針套	引線長度400mm NT$基準單價 1~69 pcs	引線長度400mm NT$折扣單價 70~99 pcs	引線長度400mm NT$折扣單價 100~500 pcs	引線長度1000mm NT$基準單價 1~69 pcs	引線長度1000mm NT$折扣單價 70~99 pcs	引線長度1000mm NT$折扣單價 100~500 pcs
NRB84	W（白）	400	φ1.0	φ0.08×40 pcs	NR84—C						
NRB90	R（紅）	1000	φ1.0	φ0.08×40 pcs	NR90—C						
NRB89	BL（藍）		φ1.0	φ0.08×40 pcs	NR89—C						

超過表中最大數量時交期另估

Order 訂購範例

型式	—	前端(末端)形狀	—	引線顏色	—	引線長度
NP84	—	G				
NR90	—	B				
NRB84			—	W	—	1000
NRB90			—	BL	—	400

Delivery 出貨日　WEB WOS

新商品　MiSUMi C-VALUE

CONTACT/PROBES/RECEPTACLES-3.18mm 3.96mm MINIMUM CENTERS

探針/探針套

—最小安裝間距3.18mm 3.96mm系列—

類似商品頁 P.1931

類似產品比較要點 ｜ 更換參考次數:20萬次　便利實惠的袋裝販售

CAD資料夾名稱：27_Contact_Probes

■探針
最小安裝間距3.18mm
袋裝販售(50 pcs/袋)

■探針套
袋裝販售(50 pcs/袋)

NPM125 探針



NRM125 探針套



■探針

零件	M材質	S表面處理
①探針頭	SK4	鎳底層鍍金精加工
②外筒	磷青銅	鎳底層鍍金精加工
③彈簧	SWP-A	鎳底層鍍金精加工

■探針套

M材質	S表面處理
磷青銅	鎳底層鍍金精加工



■探針
最小安裝間距3.96mm
袋裝販售(50 pcs/袋)

■探針套
袋裝販售(50 pcs/袋)

NPM156 探針



NRM156 探針套



■探針

零件	M材質	S表面處理
①探針頭	SK4	鎳底層鍍金精加工
②外筒	磷青銅	鎳底層鍍金精加工
③彈簧	SWP-A	鎳底層鍍金精加工

■探針套

M材質	S表面處理
磷青銅	鎳底層鍍金精加工



■探針

型式	前端形狀	安裝間距(min)	全行程	彈簧壓力 2/3行程	容許電流	電阻值	更換參考次數	NT$基準單價(50 pcs/袋)
NPM125	V・B	3.18mm	6.35mm	255gf	5A	30mΩ	20萬次	
NPM156	V・B・A1・VH	3.96mm	6.35mm	113gf	5A	50mΩ	20萬次	

■探針套

型式	末端形狀	組合探針	壓入用安裝孔尺寸(參考)	NT$基準單價(50 pcs/袋)
NRM125	CR	NPM125	φ2.4mm	
NRM156	CR・SC・WW	NPM156	φ2.75mm	

Order 訂購範例

型式	—	前端(末端)形狀
NPM125	—	V
NRM156	—	WW

Delivery 出貨日　WEB WOS