



擠型角撐架—3列溝用—

—5系列(溝槽寬度6mm)鋁擠型用—



角度角撐架

—5系列(溝槽寬度6mm)鋁擠型用—




Order 訂購範例 **型式**
HBLTT5

■特長：用1 pcs的角撐架即可連接3列溝槽型的擠型架(HFS5—2060等)。

■厚型角撐架



NBLTT5
HBLTT5



●NBLTT5的兩側面及螺孔無陽極處理

Type	材質	表面處理
NBLTT5	A6063S-T5	
HBLTT5	A6N01SS-T5	白色陽極處理


型式	質量 (g)	適用螺柱・T螺帽				容許荷重 (N)
		螺柱 數量	T螺帽 數量	螺柱 數量	T螺帽 數量	
NBLTT5	60	CBM5-10	6	HNTTSN5-5	6	1960
HBLTT5						

■特長：與HBLTT5 (P2217) 相較，螺柱的數量相同，可更牢固地進行連接。

■極厚型角撐架



HBLUT5



材質 A6N01SS-T5 表面處理 陽極處理


型式	質量 (g)	適用螺柱・T螺帽				容許荷重 (N)
		螺柱 數量	T螺帽 數量	螺柱 數量	T螺帽 數量	
HBLUT5	119	CBM5-14	6	HNTTSN5-5	6	1960

■特長：1面附6個安裝孔的3列溝槽用的角撐架。可更牢固地連接擠型架。

■厚型角撐架



HBLTTW5



材質 A6N01SS-T5 表面處理 白色陽極處理

型式	質量 (g)	適用螺柱・T螺帽				容許荷重 (N)
		螺柱 數量	T螺帽 數量	螺柱 數量	T螺帽 數量	
HBLTTW5	96	CBM5-10	12	HNTTSN5-5	12	2940

●色型式
●庫存品 隔日出貨
●色型式
●3 日出貨

Alteration 追加加工
型式 (C・SST・SSU・SSP)
HBLTT5 - SST
HBLTT5 - C-SST

Alterations	Code	Spec.	適用角撐架
護蓋安裝孔追加加工	C	在角撐架上做護蓋安裝用攻牙追加加工。 (兩側M5深度15mm) (安裝用螺絲P2287 HCBM)	HBLTT5 HBLUT5 HBLTTW5

Alterations	Code	Spec.	適用角撐架																				
適用螺柱螺帽組	SST (不鏽鋼) SSU 預裝彈簧螺帽不鏽鋼 SSP 後裝彈簧螺帽不鏽鋼	將角撐架安裝在擠型架上的適用螺柱・螺帽組。 (例) 指定HBLTT5時 <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">螺柱</th> <th colspan="2">螺帽</th> </tr> <tr> <th>Code</th> <th>數量</th> <th>Code</th> <th>數量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SST SCB5-10</td> <td>6</td> <td>HNTTSN5-5</td> <td>6</td> </tr> <tr> <td>SSU SCB5-10</td> <td></td> <td>SHNTU5-5</td> <td></td> </tr> <tr> <td>SSP SCB5-10</td> <td></td> <td>SHNTP5-5</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	螺柱		螺帽		Code	數量	Code	數量	SST SCB5-10	6	HNTTSN5-5	6	SSU SCB5-10		SHNTU5-5		SSP SCB5-10		SHNTP5-5		HBLTT5 HBLUT5 HBLTTW5
螺柱		螺帽																					
Code	數量	Code	數量																				
SST SCB5-10	6	HNTTSN5-5	6																				
SSU SCB5-10		SHNTU5-5																					
SSP SCB5-10		SHNTP5-5																					

Order 訂購範例 **型式**
HBL45TS5



■特長：將擠型架傾斜連接時使用的擠型角撐架。

■角度角撐架





HBL45TS5

HBL45TD5



HBL135TS5

HBL135TD5



材質 A6N01SS-T5 表面處理 陽極處理

型式	質量 (g)	適用螺柱・T螺帽				容許荷重 (N)
		螺柱 數量	T螺帽 數量	螺柱 數量	T螺帽 數量	
HBL45TS5	41	2	2	2	2	833
HBL45TD5	100	4	4	4	4	1470
HBL135TS5	48	2	2	2	2	833
HBL135TD5	118	4	4	4	4	1470


Delivery 出貨日 **3** 日出貨

數量區分	標準訂購		特殊訂購	
	數量	出貨日	數量	出貨日
少量	1~200	一般	大量	201~
大量	201~	一般	大量	交期另估

●超過表中最大數量時交期另估。●P.5

Example 使用範例

■45度角撐架使用範例



Alteration 追加加工
型式 (C・SST・SSU・SSP・Z5)
HBL45TS5 - SST
●右邊以外
●Z5
3 日出貨 5 日出貨

Alterations	Code	Spec.	適用角撐架																				
護蓋安裝孔追加加工	C	在角撐架上做護蓋安裝用攻牙追加加工。 (兩側M5深度15mm) (安裝用螺絲P.780 HCBM)	HBL45TS5 HBL135TS5																				
適用螺柱螺帽組	SST (不鏽鋼) SSU 預裝彈簧螺帽不鏽鋼 SSP 後裝彈簧螺帽不鏽鋼	將角撐架安裝在擠型架上的適用螺柱・螺帽組。 (例) 指定HBL45TS5時 <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">螺柱</th> <th colspan="2">螺帽</th> </tr> <tr> <th>Code</th> <th>數量</th> <th>Code</th> <th>數量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SST SCB5-14</td> <td>2</td> <td>HNTTSN5-5</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>SSU SCB5-14</td> <td></td> <td>SHNTU5-5</td> <td></td> </tr> <tr> <td>SSP SCB5-14</td> <td></td> <td>SHNTP5-5</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	螺柱		螺帽		Code	數量	Code	數量	SST SCB5-14	2	HNTTSN5-5	2	SSU SCB5-14		SHNTU5-5		SSP SCB5-14		SHNTP5-5		HBL45TS5 HBL45TD5 HBL135TS5 HBL135TD5
螺柱		螺帽																					
Code	數量	Code	數量																				
SST SCB5-14	2	HNTTSN5-5	2																				
SSU SCB5-14		SHNTU5-5																					
SSP SCB5-14		SHNTP5-5																					
135度角撐架沉頭孔追加加工	Z5	135度角撐架在HBL135T_5上做2處沉頭孔加工。 (適用螺絲M5) ●不可與適用螺柱・螺帽組併用	HBL135TS5 HBL135TD5																				

角撐架

擠型架用螺帽

隱藏式接合

溝槽蓋

展示空間構成

零件

附加機能零件

調整腳墊

腳輪

門零件

把手

其他擠型架

37 零件

鋁擠型・角撐架

2218

角撐架

擠型架用螺帽

隱藏式接合

溝槽蓋

展示空間構成

零件

附加機能零件

調整腳墊

腳輪

門零件

把手

其他擠型架

37 零件

鋁擠型・角撐架

2217