

# MISUMI 經濟型 鋁擠型8系列 長方形 40×80mm 2列溝 4面溝

新商品 NEW



代表型號：E-TLCF8-4080-1000

570 1支起訂 元/支 最低為標準品 58折


數量	折扣	出貨日
1~50	-	4日

①若超過以上訂購數量，交期另外洽詢。實際出貨日與價格以「訂購」時報價單中的內容為準。  
②商品價格可能會根據原材料價格及市場情況等因素適時調整，請以官網顯示價格為準。



# MISUMI 經濟型 鋁擠型8系列 正方形 80×80mm 2列溝 4面溝

新商品 NEW



代表型號：E-TLCF8-8080-1000


911 1支起訂 元/支 最低為標準品 31折

數量	折扣	出貨日
1~50	-	4日


①若超過以上訂購數量，交期另外洽詢。實際出貨日與價格以「訂購」時報價單中的內容為準。  
②商品價格可能會根據原材料價格及市場情況等因素適時調整，請以官網顯示價格為準。





輕量 E-TLCFL8



標準 E-TLCF8



重型 E-TLCFW8



材 質 6063-T5  
表面處理 白色陽極處理

①斷面形狀可能會因為模具更新略有不同，但不影響配件使用。請以MISUMI官網資訊為準。

型式 ①Type	②框架尺寸	③全長L 指定單位0.5mm	荷重	重量 (kg/m)	斷面積 (mm <sup>2</sup> )	斷面二次力矩 (mm <sup>4</sup> )	
						$I_x$	$I_y$
E-TLCFL8	4080	50~4000	輕量	2.05	737	13.598×10 <sup>4</sup>	49.535×10 <sup>4</sup>
E-TLCF8			標準	2.431	888	17.975×10 <sup>4</sup>	57.488×10 <sup>4</sup>
E-TLCFW8			重型	3.032	1091	20.7×10 <sup>4</sup>	71.268×10 <sup>4</sup>

Order 訂購範例

請依照選定步驟①~③選擇型式和數值後再行訂購。

型式(①Type) - ②框架尺寸 - ③全長L  
E-TLCF8 - 4080 - 1000



Order 訂購範例

型式(①Type) - ②框架尺寸 - ③全長L - (TPW...etc.)  
E-TLCF8 - 4080 - 1000 - TPW

可對應45°斜切、端面攻牙孔、沉頭孔、扳手孔、隱藏式接頭專用S孔等多種追加加工。  
關於追加加工的詳細說明及規格，請參照P.780~P.786。

型號生成方法

方法1 MISUMI官網搜尋  
Type E-TLCF8  
於網頁搜尋生成訂購型號

方法2

步驟1 MISUMI官網搜尋  
關鍵字 鋁擠型8系列  
步驟2 經濟型品牌選定  
MISUMI 經濟型  
於網頁搜尋生成訂購型號

# MISUMI 經濟型 鋁擠型8系列 正方形 80×80mm 2列溝 4面溝

新商品 NEW



代表型號：E-TLCF8-8080-1000



911 1支起訂 元/支 最低為標準品 31折

數量	折扣	出貨日
1~50	-	4日

①若超過以上訂購數量，交期另外洽詢。實際出貨日與價格以「訂購」時報價單中的內容為準。  
②商品價格可能會根據原材料價格及市場情況等因素適時調整，請以官網顯示價格為準。



標準 E-TLCF8



材 質 6063-T5  
表面處理 白色陽極處理

①斷面形狀可能會因為模具更新略有不同，但不影響配件使用。請以MISUMI官網資訊為準。

型式 ①Type	②框架尺寸	③全長L 指定單位0.5mm	荷重	重量 (kg/m)	斷面積 (mm <sup>2</sup> )	斷面二次力矩 (mm <sup>4</sup> )	
						$I_x$	$I_y$
E-TLCF8	8080	50~4000	標準	4.325	1556	118.705×10 <sup>4</sup>	118.705×10 <sup>4</sup>

Order 訂購範例

請依照選定步驟①~③選擇型式和數值後再行訂購。

型式(①Type) - ②框架尺寸 - ③全長L  
E-TLCF8 - 8080 - 1000



Order 訂購範例

型式(①Type) - ②框架尺寸 - ③全長L - (TPW...etc.)  
E-TLCF8 - 8080 - 1000 - TPW

可對應45°斜切、端面攻牙孔、沉頭孔、扳手孔、隱藏式接頭專用S孔等多種追加加工。  
關於追加加工的詳細說明及規格，請參照P.780~P.786。

型號生成方法

方法1 MISUMI官網搜尋  
Type E-TLCF8  
於網頁搜尋生成訂購型號

方法2

步驟1 MISUMI官網搜尋  
關鍵字 鋁擠型8系列  
步驟2 經濟型品牌選定  
MISUMI 經濟型  
於網頁搜尋生成訂購型號