

# MISUMI 經濟型 定位銷用襯套 便利定位用(壓入式) · 直柱型

8 定位・位置調整・滑台  
 定位銷用襯套 P.445  
 分厘卡測頭 P.449  
 手動滑台 P.451  
 自動滑台 P.475



代表型號：C-JBAM6-6


60 4個起訂 元/個 最低為標準品 45折

數量	折扣	出貨日
4~199	-	5日

☞若超過以上訂購數量，交期另外洽詢。實際出貨日與價格以「訂購」時報價單中的內容為準。



材質	硬度	表面處理
相當於SUJ2	58HRC~	無



☞襯套內徑公差精度較高，如果使用游標卡尺來測定，會導致測量結果偏小。建議使用精度高的量具(如內徑分厘卡或塞規等)進行檢測。

型式 ①Type	②內徑尺寸 d	d公差 F7	③長度L	D	D公差		R
					m7		
C-JBAM	4	+0.022 +0.010	5 6 8	8	+0.016 +0.004		1
	5		6 8 10	10			
	6		5 6 8 10 12 15 16 20	12			
	8	+0.028 +0.013	6 8 10 12 15 16 20 25	12	+0.021 +0.006		2
	10		8 10 12 15 16 20 25	15			
	12		10 12 15 16 20 25 30	18			

Order 訂購範例

請依照選定步驟①~③選擇型式和數值後再行訂購。

型式(①Type・②內徑尺寸) - ③長度  
 C-JBAM6 - 6

型號生成方法

方法1 MISUMI官網搜尋  
 Type C-JBAM  
 於網頁搜尋生成訂購型號

方法2 步驟1 MISUMI官網搜尋  
 關鍵字 定位襯套 直柱  
 於網頁搜尋生成訂購型號

步驟2 經濟型品牌選定  
 MISUMI  經濟型

# MISUMI 經濟型 定位銷用襯套 便利定位用(壓入式) · 頭緣型

8 定位・位置調整・滑台  
 定位銷用襯套 P.445  
 分厘卡測頭 P.449  
 手動滑台 P.451  
 自動滑台 P.475



代表型號：C-JBHM10-8


83 4個起訂 元/個 最低為標準品 36折

數量	折扣	出貨日
4~200	-	5日

☞若超過以上訂購數量，交期另外洽詢。實際出貨日與價格以「訂購」時報價單中的內容為準。



材質	硬度	表面處理
相當於SUJ2	58HRC~	無



☞襯套內徑公差精度較高，如果使用游標卡尺來測定，會導致測量結果偏小。建議使用精度高的量具(如內徑分厘卡或塞規等)進行檢測。

型式 ①Type	②內徑尺寸 d	d公差 F7	③長度L	D	D公差		H	T	R
					m7				
C-JBHM	4	+0.022 +0.010	5 6	8	+0.016 +0.004		12	3	1
	5		5 6	10					
	6		5 6 8 10 12 15	12					
	8	+0.028 +0.013	5 6 8 10 12 15	12	+0.021 +0.006		16	4	2
	10		6 8 10 12	15					
	12		8 10 12	18					

Order 訂購範例

請依照選定步驟①~③選擇型式和數值後再行訂購。

型式(①Type・②內徑尺寸) - ③長度  
 C-JBHM10 - 8

型號生成方法

方法1 MISUMI官網搜尋  
 Type C-JBHM  
 於網頁搜尋生成訂購型號

方法2 步驟1 MISUMI官網搜尋  
 關鍵字 定位襯套 頭緣  
 於網頁搜尋生成訂購型號

步驟2 經濟型品牌選定  
 MISUMI  經濟型