


電子配線結線圖尼龍連結器電子配線


D31R/COSYR/SYBR/ECR/VHR/LE16R/LE55R/LE31R/ELR/CL07R/SAVR

E電纜線

CN1	線芯識別	CN2
	例) 腳針No.17 綠	
		
腳針No.	電線色	腳針No.
1	黑	1
2	白	2
3	紅	3
4	綠	4
5	黃	5
6	褐	6
7	藍	7
8	灰	8
9	橘	9
10	粉紅	10
11	淺藍	11
12	紫	12
13	白/黑	13
14	白/紅	14
15	白/綠	15
16	白/藍	16
17	黑/白	17
18	黑/紅	18
19	黑/綠	19
20	黑/藍	20


D32R/D52R/UBR

E電纜線

CN1	線芯識別	CN2
	例) 腳針No.17 綠	
		
腳針No.	電線色	腳針No.
1	黑	1
2	白	2
3	紅	3
4	綠	4
5	黃	5
6	褐	6
7	藍	7
8	灰	8
9	橘	9

D32R/D52R


A電纜線

CN1	線芯識別	CN2
	例) 腳針No.17 綠	
		
腳針No.	電線色	腳針No.
1	黑	1
2	白	2
3	紅	3
4	綠	4

6芯中從1芯開始白底上標有黑色編號。

COSYR/SYBR/ECR/LE16R/LE55R/LE31R/SAVR

B電纜線


CN1	線芯識別	CN2
	例) 腳針No.4 綠	
		
腳針No.	電線色	腳針No.
1	黑	1
2	白	2
3	紅	3
4	綠	4
5	黃	5
6	褐	6
7	藍	7
8	灰	8
9	橘	9
10	紫	10
11	粉紅	11
12	淺綠	12

D31T/D32T/D52T/COSYT/SYBT/UBT/ECT/PHT/EHT/XHT/VHT/LE16T/LE55T/LE31T/ELT/CL07T/SAVT/

CN1 腳針No.	CN2 腳針No.
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
10	10
11	11
12	12
13	13
14	14
15	15
16	16
17	17
18	18
19	19
20	20

D31R/COSYR/SYBR/ECR/EHR/XHR/VHR/LE16R/LE55R/LE31R/ELR/CL07R/SAVR/UBR

A電纜線

CN1	線芯識別	CN2
	例) 腳針No.4 綠	
		
腳針No.	電線色	腳針No.
1	黑	1
2	白	2
3	紅	3
4	綠	4
5	黃	5
6	褐	6
7	藍	7
8	紫	8
9	灰	9
10	粉紅	10
11	草綠	11
12	橘	12


PHR/EHR/XHR/SAVR

E電纜線

CN1	線芯識別	CN2
	例) 腳針No.4	
		
腳針No.	對/電線/識別線	腳針No.
1	黑/無	1
2	黑/白	2
3	紅/無	3
4	紅/白	4
5	綠/無	5
6	綠/白	6
7	黃/無	7
8	黃/白	8
9	褐/無	9
10	褐/白	10
11	藍/無	11
12	藍/白	12
13	灰/無	13
14	灰/白	14
15	橙/無	15
16	橙/白	16

PHR

A電纜線

CN1	線芯識別	CN2
	例) 腳針No.4 黃	
		
腳針No.	電線色	腳針No.
1	橘	1
2	淺灰	2
3	白	3
4	黃	4
5	粉紅	5
6	橘	6
7	淺灰	7
8	白	8
9	黃	9
10	粉紅	10
11	橘	11
12	淺灰	12