GRIP PULLS / PULLS WITH PLATE / OVAL PULLS

圓棒握柄把手/附板圓棒把手/長圓握柄把手

庫存品 隔日出貨 | 交期縮短 | 外部固定

Order 訂購範例 型式(Type・L)

UWASN120
UWANG80
USASTS200

■圓棒握柄把手

CAD 2D 3D

Type	M材質	S表面處理
UWASN	SS400	鍍鉻
UWASNB	SS400	染黑處理
UWANSS	相當於SUS304	拋光研磨

如對防鏽有要求，請優先選擇SUS304材質的產品。防鏽方法請參照 P.3049～3050。



型式 Type	L	L1	L2	參考容許負荷(N) UWASN・UWASNB	參考容許負荷(N) UWANSS	出貨日 UWASN	出貨日 UWASNB	出貨日 UWANSS
UWASN UWASNB UWANSS	110	130	80	11000	9000	庫存品	3日	庫存品
	120	140	90	5800	7800	3日	3日	3日
	125	145	95	5700	7400	3日	3日	3日
	160	180	130	7400	8200	庫存品	3日	庫存品
	200	220	170	3600	10300	3日	3日	庫存品
	250	270	220	6700	8400	3日	3日	3日

庫存品…隔日出貨 P.5（當日出貨僅適用於當日PM4:00前提出申請之訂單。）

■附板圓棒把手

CAD 2D 3D

Type	M材質	S表面處理	A附屬品 基座 UWANG M材質	基座 UWANG S表面處理	基座 UWANSG M材質	基座 UWANSG S表面處理	螺牙部 M材質
UWANG	SUM22L	鍍鉻	鋅壓鑄件	靜電塗裝(銀色)	—	—	SHFBS5—12 M 相當於SUS304 2 pcs
UWANSG	SUS304	拋光研磨	—	—	SUS304	—	

如對防鏽有要求，請優先選擇SUS304材質的產品。防鏽方法請參照 P.3049～3050。



出貨時把手本體和台座為分開的狀態。

型式 Type	L	P	L1	容許負荷(N)	出貨日 UWANG	出貨日 UWANSG
UWANG (鋼) UWANSG (不鏽鋼)	80	104	118	2000	庫存品	庫存品
	100	124	138		3日	庫存品
	110	134	148		3日	3日
	120	144	158		庫存品	3日
	125	149	163		3日	庫存品
	160	184	198		3日	庫存品
	200	224	238		3日	3日
	250	274	288		3日	3日

庫存品…隔日出貨 P.5（當日出貨僅適用於當日PM4:00前提出申請之訂單。）

■長圓握柄把手

CAD 2D 3D

Type	M材質	S表面處理
USAST	SS400	鍍鉻
USASTS	SUS304	拋光研磨

如對防鏽有要求，請優先選擇SUS304材質的產品。防鏽方法請參照 P.3049～3050。



型式 Type	L	L1	L2	參考容許負荷(N) USAST	參考容許負荷(N) USASTS	質量(g)	出貨日 USAST	出貨日 USASTS
USAST (鋼) USASTS (不鏽鋼)	110	130	78	7100	9500	126	3日	3日
	120	140	88	7400	7900	133	3日	庫存品
	125	145	93	5700	8400	137	3日	3日
	160	180	128	8900	9000	160	3日	3日
	200	220	168	8300	8800	188	3日	3日
	250	270	218	6800	8100	224	3日	3日

庫存品…隔日出貨 P.5（當日出貨僅適用於當日PM4:00前提出申請之訂單。）

Delivery 出貨日

數量區分	標準訂購 少量	特殊訂購 大量
數　量	1～50	51～
出貨日	一般	交期另估

超過表中最大數量時交期另估。 P.5

DESIGN PULLS / CASTING PULLS

美觀把手/鑄件把手

庫存品 隔日出貨 | 交期縮短 | 外部固定

Order 訂購範例 型式(Type・L)

UWSD100
UWASND80
UWANDC115

■美觀把手

CAD 2D 3D

Type	M材質	S表面處理
UWSD	相當於SUS304	拋光研磨

UWSD



■特長：外型美觀且容易抓握的產品。

型式 Type	L	L1	H	h	H1	容許荷重(N)	質量(g)
UWSD	100	139	42	27	22	500	337
	150	190	44	29	20		434

Example 使用範例

■鑄件把手

CAD 2D 3D

Type	M材質	S表面處理
UWASND	相當於SUS304	拋光研磨

UWASND



型式 Type	L	L1	H	h	T	A	W	R	N 貫穿孔	N 皿頭孔	容許荷重(N)	質量(g)
UWASND	80	96	32	20	6	18	12	20	4.5	8.5	500	97
	100	116						23				116
	150	170	46	30	9	22	16	30	6.5	12.5		301
	200	220	46	30	9	22	16	30	6.5	12.5		354

■鑄件把手

CAD 2D 3D

Type	M材質	S表面處理
UWANDC	相當於SUS304	拋光研磨

UWANDC



型式 Type	L	L1	H	h	t	R	d	N	容許荷重(N)	質量(g)
UWANDC	105	120	30	24	5	25	7.5	5.5	13500	83
	115	130	33	27	5	26	7.5	5.5	12700	90
	125	145	34	28	5.5	30	10	6.5	12900	106

Delivery 出貨日

●UWSD・UWASND 庫存品 隔日出貨 P.5

當日出貨僅適用於當日PM4:00前提出申請之訂單。

●UWANDC 3 日出貨

數量區分	標準訂購 少量	特殊訂購 大量
數　量	1～50	51～
出貨日	一般	交期另估

超過表中最大數量時交期另估。 P.5

詢價 請依下列2種方式
24小時Online WEB系統
FAX
P.9 請電洽：02-2570-3766#0

MiSUMi e-Catalog ▸▸▸ 自動生成訂購型號 http://tw.misumi-ec.com 台灣三住 搜尋