

STAINLESS EMBEDDED PULLS
不鏽鋼隱藏式把手


CAD資料夾名稱：49_Pulls

隱藏式把手




UWUANA


外螺牙型




面板安裝孔尺寸



碟形孔型



板安裝孔尺寸




材質 SUS304

型式 Type	外螺牙型 碟形孔型	質量 (g)	NT\$基準單價 1~9 pcs	NT\$折扣單價 10~49 50~200
UWUANA	B(外螺牙型)	85(外螺牙型)		
	S(碟形孔型)	94(碟形孔型)		

Order 訂購範例 型式 UWUANA - B 類型選擇


Delivery 出貨日 WEB WOS

隱藏式把手




UWUAN


螺栓型



螺帽型



板安裝孔尺寸



材質	表面加工
SUS304	髮絲紋加工

型式 Type	L	螺栓型 螺帽型	W	P	F	S	A	A1	T	(J)	L1	W1	質量 (g)	NT\$基準單價
UWUAN	94	B(螺栓型)	60	76	32	61	25	43	12	14.5	63	45	80	
	109.5	N(螺帽型)	64	88	38	67.5	25	40	14.5	13	73	42	100	
	138		88	110	65	96	35	62	21	11.5	99	64	170	

Order 訂購範例 型式 UWUAN94 - B 螺栓型螺帽型

Delivery 出貨日 WEB WOS


NT\$ Price 價格 WEB WOS

隱藏式把手




UWAUNS


板安裝孔尺寸



板安裝孔尺寸



材質	表面加工	附屬品
SUS304	髮絲紋加工	螺帽墊圈 2 pcs S-20C 2 pcs



型式 Type	L	P	S	L1	L2	質量 (g)	NT\$基準單價
UWAUNS	90	74	58	61	60	30	
	120	100	86	91	90	50	

Order 訂購範例 型式 UWAUNS120

Delivery 出貨日 WEB WOS

NT\$ Price 價格 WEB WOS

FOLDING EMBEDDED PULLS TPE EMBEDDED PULLS PLASTIC EMBEDDED PULLS
折疊隱藏式把手/TPE隱藏式把手/樹脂隱藏式把手


CAD資料夾名稱：49_Pulls

折疊隱藏式把手




UWUAFN

板安裝孔尺寸



板安裝孔尺寸



材質 ADC12


型式 Type	L	W	P	F	S	A	G	L1	W1	質量 (g)	NT\$基準單價
UWUAFN	130	91	118	79	109	69	49.5	110	70	197	
	200	80	184	50	169	71	51	171	73	286	

TPE隱藏式把手




UWAUNB

板安裝孔尺寸



板安裝孔尺寸




型式 Type	L	W	L1	W1	A	S	F	F2	t	t1	L2	W2	R	質量 (g)	NT\$基準單價 (1袋5 pcs入)
UWAUNB	62	34	40	18	44	29	23	53	4	18	54	24	11.5	30	
	92	42	62	22	66	42	27	83	5	32	84	28	13.5	50	
	133	58	92	30	96	47	39	119	6	35	120	40	19.5	110	

樹脂隱藏式把手



UWAUNJ

板安裝孔尺寸



型式 Type	L	W	L2	W2	A	質量 (g)	NT\$基準單價
UWAUNJ	80	60	70	48.5	69	50	
	120	82	108.5	70	108	70	
	180	82	168.5	70	168	90	

Order 訂購範例 型式 UWUAFN130
UWAUNB92
UWAUNJ80

NT\$ Price 價格 WEB WOS

Delivery 出貨日 WEB WOS