SQUARE SHIMS FOR MOTOR BASE, PILLOW BLOCK, ADJUSTMENT

方形墊片

－馬達座用・頭枕塊用・調整用－

CAD資料夾名稱：Washers

■馬達座用
■頭枕塊用

RoHS

Type 馬達座用	Type 頭枕塊用	M材質
CIMM	CIMSN	相當於SPCC
CIMMB	CIMSB	黃銅(C2801P)
CIMMS	CIMSS	SUS304

T 厚度公差

T	相當於SPCC	黃銅	SUS304
0.05	—	±0.005	±0.005
0.1	±0.03	±0.02	±0.02
0.2	±0.03	±0.03	±0.03
0.5	±0.06	±0.05	±0.04
1.0	±0.11	±0.08	±0.05



■馬達座用

型式 Type	No.	T 選擇	A	C	Q	NT$單價 1～19 pcs CIMM T0.1	T0.2	T0.5	T1.0	CIMMB T0.05	T0.1	T0.2	T0.5	T1.0	CIMMS T0.05	T0.1	T0.2	T0.5	T1.0
CIMM CIMMB CIMMS	2009	(0.05) 僅限於CIMMB・CIMMS 0.1 0.2 0.5 1.0	20	10	9	43	43	47	50	68	43	47	61	79	65	47	50	72	94
	3013		30	15	13	43	47	50	79	72	47	50	72	101	68	50	58	83	112
	4312		43	22	12	50	58	72	94	83	54	58	79	122	79	61	65	97	140
	4814		48	24	14	54	58	72	97	86	54	58	94	140	83	65	68	101	158
	5314		53	27	14	54	58	72	97	94	58	61	97	158	90	68	72	112	173
	6816		68	34	16	58	65	83	101	112	68	76	133	220	108	79	86	140	234
	8320		83	42	20	61	72	83	104	140	79	94	176	302	133	108	112	180	306
	9825		98	49	25	72	79	94	119	169	97	112	223	403	158	126	133	227	414
	11830		118	54	30	83	94	112	166	302	112	140	295	547	288	158	166	302	576
	20036		200	100	36	130	155	184	277	608	234	292	731	1,368	641	364	371	738	1,433

■頭枕塊用

型式 Type	No.	T 選擇	A	B	C	Q	適用頭枕塊	NT$單價 1～19 pcs CIMSN T0.1	T0.2	T0.5	T1.0	CIMSB T0.05	T0.1	T0.2	T0.5	T1.0	CIMSS T0.05	T0.1	T0.2	T0.5	T1.0
CIMSN CIMSB CIMSS	204A	(0.05) 僅限於CIMSB・CIMSS 0.1 0.2 0.5 1.0	40	27	15	13	UCPA204 UCUP204	18	22	22	29	68	18	22	25	54	72	25	29	32	58
	205A		45	30	16	13	UCPA205 UCUP205														
	206A		50	36	22	17	UCPA206 UCUP206														
	207A		55	41	26	17	UCPA207 UCUP207														
	208A		58	41	25	17	UCPA208 UCUP208														
	204		38	42	26	13	UCP－204														
	205		38	42	25	13	UCP－205														
	206		48	54	32	17	UCP－206	22		25		90	22		29		97	29		40	83
	207		48	54	34	17	UCP－207														
	208		54	58	35	17	UCP－208			29	36				32	79				43	
	209		54	60	38	17	UCP－209														
	210		60	65	42	20	UCP－210														

Order 訂購範例

型式	－	T
CIMM2009	－	0.5
CIMSS204A	－	0.1

Delivery 出貨日: 6 日出貨 | 快件A 72元/1 pcs P.92

同尺寸3 pcs以上快件費一律為194元

Price 價格

■數量別折扣表（小數點第一位四捨五入）P.91

數量	1～19	20～99	100～249	250～499
折扣率	依價格表	5%	10%	15%

超過表中最大數量時交期另估。

Example 使用範例



■調整用型

RoHS





T T公差 T1±0.1 T0.5±0.05

M材 質 相當於SPCC
S表面處理 染黑處理

型式 Type	T	NT$單價 1～49 pcs	50～
ASA	0.5	32	29
	1.0	47	40

型式 Type	T	P	L	NT$單價 1～49 pcs	50～
ASF	0.5	30	50	36	32
		40	60	36	32
		50	70	43	36
	1.0	30	50	54	47
		40	60	54	47
		50	70	61	54

Order 訂購範例

型式	－	P
ASA0.5		
ASF0.5	－	30

Delivery 出貨日: 4 日出貨 P.91

3日出貨 僅限當日PM3：30前特別申請之訂單。

SHIMS -RING TYPE・SQUARE TYPE-

層壓墊片(環型・方型)／層壓墊片(環型)

－自由指定型－

CAD資料夾名稱：Washers

RoHS



Type	M材質
CIMLB	黃銅(C2600P)
CIMLS	SUS304

Type	M材質
CIMHB	黃銅(C2600P)
CIMHS	SUS304

T T公差

T	公差
0.5	±0.05
1.0	±0.1



層壓型墊片可以剝離調整。



■環型

型式 Type	No.	T (薄板厚度) 選擇	V	D	NT$單價 1～19 pcs CIMLB T0.5	T1.0	CIMLS T0.5	T1.0
CIMLB CIMLS	1622	0.5 1.0	16	22	22	43	25	58
	1824		18	24	22	43	25	58
	2026		20	26	22	43	25	58
	2128		21	28	32	47	40	61
	2330		23	30	36	50	43	65
	2532		25	32	36	50	43	65
	2835		28	35	40	54	47	72
	2937		29	37	43	68	54	94
	3240		32	40	47	72	58	97
	3542		35	42	47	76	58	104
	4047		40	47	54	79	68	112
	4252		42	52	68	86	90	162
	4755		47	55	68	108	90	194
	5262		52	62	83	130	108	212
	5868		58	68	94	140	122	212

■方型

型式 Type	No.	T (薄板厚度) 選擇	A	B	C	Q	NT$單價 1～19 pcs CIMHB T0.5	T1.0	CIMHS T0.5	T1.0
CIMHB CIMHS	2009	0.5 1.0	20	20	10	9	126	176	151	212
	3013		30	30	15	13	144	202	187	263
	4213		38	42	26	13	169	238	245	342
	4312		43	43	22	12	180	252	259	364
	4814		48	48	24	14	191	266	299	418
	5417		48	54	34	17	198	277	317	443
	5314		53	53	27	14	209	292	335	468
	5817		54	58	35	17	223	313	367	515
	6017		54	60	38	17	227	317	371	518
	6520		60	65	42	20	241	338	421	590
	6816		68	68	34	16	263	367	479	670
	8320		83	83	42	20	349	490	659	922
	9825		98	98	49	25	421	590	871	1,220
	11830		118	118	54	30	558	781	1,199	1,678
	20036		200	200	100	36	1,379	1,930	3,240	4,536

Order 訂購範例

型式	－	T
CIMLS3240	－	1.0
CIMHB2009	－	0.5

Delivery 出貨日: 6 日出貨 | 快件A 72元/1 pcs P.92

同尺寸3 pcs以上快件費一律為194元

Price 價格

■數量別折扣表（小數點第一位四捨五入）P.91

數量	1～19	20～99	100～249	250～499
折扣率	依價格表	5%	10%	15%

超過表中最大數量時交期另估。

RoHS

型式	M材質
CIMFLB	黃銅(C2600P)
CIMFLS	SUS304

T T公差

T	公差
0.5	±0.05
1.0	±0.1

T D・V公差

Type	D・V	V公差	D公差
CIMFLB CIMFLS	7～50	$^{+0.5}_{0}$	$^{-0.5}_{0}$
	51～60	$^{+0.7}_{0}$	$^{-0.7}_{0}$



層壓型墊片可以剝離調整。



型式	D 指定單位1mm	V 指定單位1mm	T (選擇薄板厚度)	NT$單價 1～4 pcs CIMFLB T0.5	T1.0	CIMFLS T0.5	T1.0
CIMFLB CIMFLS	7～20	T＝0.5時 V≦D－4 T=1.0時 V≦D－6	0.5 1.0	353	385	410	482
	21～40			418	497	569	770
	41～60			515	666	770	1,202

Order 訂購範例

型式	－	D	－	V	－	T
CIMFLB	－	D60	－	V43	－	T1.0

Delivery 出貨日: 8 日出貨 | 快件B 72元/1 pcs

同尺寸3 pcs以上快件費一律為194元 P.92

Price 價格

■數量別折扣表（小數點第一位四捨五入）P.91

數量	1～4	5～9	10～19	20～49
折扣率	依價格表	10%	20%	30%

超過表中最大數量時交期另估。

■剝離方法



①層壓墊片看起來就像一塊金屬板一樣。

②用美工刀等輕輕劃過邊緣，再將其掀開。

③如上圖所示，金屬薄片可以一層層剝離。