



代表型號：C-NOSC4-10-12


113 4個起訂 元/個 最低為標準品 65折
96 30個起 元/個 大訂單再享 85折

| 數量 | 折扣 | 出貨日 |
|--------|-----|-----|
| 4~29 | - | 1日 |
| 30~100 | 85折 | 1日 |


若超過以上訂購數量，交期另外洽詢。實際出貨日與價格以「訂購」時報價單中的內容為準。



C-NOSC (標準型)



C-NKOSC (軸頸型)



材質 不鏽鋼
表面處理 髮絲紋處理

標準型

| 型式 | 螺牙No.M | 安裝部長度L | 本體外徑D | A | ℓ |
|--------|--------|--------|-------|-----|-----|
| C-NOSC | 4 | 10 | 12 | 3.5 | 1.5 |
| | | 16 | | | |
| | 5 | 10 | 16 | 4 | |

軸頸型

| 型式 | 螺牙No.M | 安裝部長度L | 本體外徑D | d | A | H | S | ℓ |
|---------|--------|--------|-------|----|-----|------|-----|-----|
| C-NKOSC | 4 | 10 | 12 | 8 | 3.5 | 9.5 | 6 | 1.5 |
| | 5 | 10 | 16 | 10 | 4 | 11.5 | 7.5 | |

請依照選定步驟1~4選擇型式和數值後再行訂購。

Order 訂購範例 型式(1Type · 2M) - (3L) - (4D)
C-NOSC4 - 10 - 12

型號生成方法 方法1 MISUMI官網搜尋
Type C-NOSC
於網頁搜尋生成訂購型號

方法2 關鍵字 步驟1 MISUMI官網搜尋 步驟2 經濟型品牌選定
小徑壓紋旋鈕
於網頁搜尋生成訂購型號




代表型號：C-NKOSD6-15

173 4個起訂 元/個 最低為標準品 71折
147 30個起 元/個 大訂單再享 85折

| 數量 | 折扣 | 出貨日 |
|--------|-----|-----|
| 4~29 | - | 1日 |
| 30~100 | 85折 | 1日 |

若超過以上訂購數量，交期另外洽詢。實際出貨日與價格以「訂購」時報價單中的內容為準。



材質 不鏽鋼
表面處理 髮絲紋處理

| 型式 | 螺牙No.M | 安裝部長度L | D | d | A | H | S | d2 | ℓ |
|---------|--------|--------|----|----|---|----|----|-----|----|
| C-NKOSD | 6 | 15 | 24 | 12 | 5 | 15 | 10 | 4.5 | 7 |
| | | 20 | | | | | | | 12 |
| | 8 | 30 | 30 | 16 | 6 | 16 | 12 | 6 | 20 |

Order 訂購範例 請依照選定步驟1~3選擇型式和數值後再行訂購。
型式(1Type · 2M) - (3L)
C-NKOSD6 - 15

型號生成方法 方法1 MISUMI官網搜尋
Type C-NKOSD
於網頁搜尋生成訂購型號

方法2 關鍵字 步驟1 MISUMI官網搜尋 步驟2 經濟型品牌選定
防脫落旋鈕
於網頁搜尋生成訂購型號