

感溫器

—圓端子型/圓端子可動部用型—



感溫器

—螺牙安裝型/螺牙安裝可動部用型/夾環型—



請務必參照記載於P.2919感溫器概要頁面中的使用注意事項。

Order 訂購範例

型式 (Type · No.)

MSNDS5 MFMT4

■圓端子型

MSNDS (K熱電偶)

熱電偶種類	K熱電偶
精密度	JIS 等級2
測溫接點	接地型
測溫範圍	0~150°C
矽膠軟管耐熱溫度	150°C
引線 (使用溫度範圍)	玻璃纖維被覆+外密封 (0~250°C)

■特長：只需在被加熱物上加工內螺牙孔，即可輕鬆安裝。

Type	型式	No.	端子對應螺牙尺寸	d
MSNDS		4	M4	4.3
		5	M5	5.3

Delivery 出貨日

庫存品 隔日出貨 P.5

當日出貨 僅適用於當日PM4:00前提出申請之訂單。

數量區分	標準訂購	特殊訂購
數量	少量 1~20	大量 21~
出貨日	一般	交期另估

超過表中最大數量時交期另估。 P.5

詢價 請依下列 2 種方式 P.9

WEB系統 台灣三佳 搜尋 <https://tw.misumi-ec.com>

FAX | 02-2570-3767

若有疑問請電洽：02-2570-3766#0

EX Example 使用範例

安裝螺絲

■圓端子可動部用型

MFMT (K熱電偶)

熱電偶種類	K熱電偶
精密度	JIS 等級2
測溫接點	接地型
測溫範圍	0~150°C
矽膠軟管耐熱溫度	150°C
引線 (使用溫度範圍)	矽膠被覆 (0~150°C)
引線最小曲徑R	20

■特長：採用柔軟性佳的矽膠被覆引線，更加耐彎曲。(請避免過度彎曲)

Type	型式	No.	端子對應螺牙尺寸	d	F (m)		
MFMT		4-1	M4	4.3	1		
		4			2		
		4-5			5		
		MFMT		5-1	M5	5.3	1
				5			2
				5-5			5

Delivery 出貨日

MFMT4-1 · MFMT4

庫存品 隔日出貨 P.5

當日出貨 僅適用於當日PM4:00前提出申請之訂單。

數量區分	標準訂購	特殊訂購
數量	少量 1~20	大量 21~
出貨日	一般	交期另估

超過表中最大數量時交期另估。 P.5

詢價 請依下列 2 種方式 P.9

WEB系統 台灣三佳 搜尋 <https://tw.misumi-ec.com>

FAX | 02-2570-3767

若有疑問請電洽：02-2570-3766#0

EX Example 使用範例

安裝螺絲

請務必參照記載於P.2919感溫器概要頁面中的使用注意事項。

Order 訂購範例

型式 (Type · No./D)

MSNDM6 MFNC6 MSNBD30

■螺牙安裝型

MSNDM (K熱電偶)

■特長：只需在被加熱物上開攻牙，即可簡單安裝。

熱電偶種類	K熱電偶
精密度	JIS 等級2
測溫接點	接地型
測溫範圍	0~300°C
前端部 (No.6-8): SUS304 (上述以外): C3604	
螺牙部	SUS304
引線 (使用溫度範圍)	玻璃纖維被覆+外密封 (0~180°C)

●No.6-1, 8-1套筒底部以漆包線緊密纏繞。

Type	No.	螺牙尺寸 M	F (m)	A	d	T	H
MSNDM	6-1	M6×1.0	1	2.8	3.8	4	10
	6	M6×1.0	2	3.0	3.5	4	10
	6-5	M6×1.0	5	2.8	3.8	4	10
	8-1	M8×1.25	1	2.8	3.8	5.3	13
	8	M8×1.25	2	3.0	3.5	5.3	13

■螺牙安裝可動部用

MFNC (K熱電偶)

■特長：採用柔軟性佳的矽膠被覆引線，故更耐彎曲。(請避免過度彎曲)

熱電偶種類	K熱電偶
精密度	JIS 等級2
測溫接點	接地型
測溫範圍	0~300°C
螺牙部	SUS304
彈簧	SUS304
引線 (使用溫度範圍)	矽膠被覆 (0~150°C)
引線最小彎曲R	20

Type	No.	螺牙尺寸 M
MFNC	6	M6×1.0

■夾環型

MSNBD (K熱電偶)

■特長：可有效測量圓筒狀的被加熱物。

熱電偶種類	K熱電偶
精密度	JIS 等級2
測溫接點	接地型
測溫範圍	0~300°C
保護管	SUS304
安裝夾環	SUS304
緊固螺栓	SUS304
螺帽	SUS304
引線 (使用溫度範圍)	玻璃纖維被覆+外密封 (0~250°C)

Type	D
MSNBD	30
	35
	40

Delivery 出貨日

MSNDM6-1 · MSNDM6 · MSNDM8

庫存品 隔日出貨 P.5

當日出貨 僅適用於當日PM4:00前提出申請之訂單。

●MFNC 3 日出貨

●其他 7 日出貨

數量區分	標準訂購	特殊訂購
數量	少量 1~20	大量 21~
出貨日	一般	交期另估

超過表中最大數量時交期另估。 P.5

EX Example 使用範例

安裝螺絲

■請於加熱圓筒狀被加熱物時使用。