

MISUMI 經濟型 特殊黃銅無給油襯套 附頭緣型

新商品 NEW




代表型號：E-SHFZ8-10

48 4個起訂 元/個 最低為標準品 33折

數量	折扣	出貨日
4~49	-	5日

若超過以上訂購數量，交期另外洽詢。實際出貨日與價格以「訂購」時報價單中的內容為準。

CAD 2D 3D



- 建議對應軸公差為f8或g6。
- 在材質特性方面，建議在定期潤滑條件下使用。
- 建議以壓入方式固定襯套。

材質 特殊黃銅

型式		3L	Dr6	壁厚 N	H	t	*襯套座徑		
1Type	2dE7						基準尺寸	容許公差(H7)	
E-SHFZ	5	+0.032 +0.020	10 12	9	+0.028 +0.019	2	14	9	+0.015 0
	6		10 12 15	10		2	16	10	
	8	+0.040 +0.025	10 12 15 20	12	+0.034 +0.023	2	20	12	+0.018 0
	10		10 12 15 20	14		2	22	14	
	12		10 12 15 20 25 30	18		3	25	18	
	13	+0.050 +0.032	12 15 20	19	+0.041 +0.028	3	26	19	+0.021 0
	15		10 12 15 20 25	21		3	28	21	
	16		12 15 20 25 30	22		3	29	22	
	20		15 20 25 30 40	30		5	40	30	
	25	+0.061 +0.040	30 40 50	35	+0.050 +0.034	5	45	35	+0.025 0
	30		30 40 50	40		5	50	40	

*襯套座徑為建議尺寸。

Order 訂購範例 請依照選定步驟1~3選擇型式和數值後再行訂購。
 型式(1Type · 2d) - 3L
 E-SHFZ8 - 10

型號生成方法 方法1 MISUMI官網搜尋 方法2 步驟1 MISUMI官網搜尋 步驟2 經濟型品牌選定

Type 關鍵字 MISUMI 經濟型

MISUMI 經濟型 特殊黃銅無給油襯套 圓法蘭型

新商品 NEW




代表型號：E-SHTZ25-35

232 4個起訂 元/個 最低為標準品 44折

數量	折扣	出貨日
4~49	-	5日

若超過以上訂購數量，交期另外洽詢。實際出貨日與價格以「訂購」時報價單中的內容為準。

CAD 2D 3D



- 建議對應軸公差為f8或g6。
- 在材質特性方面，建議在定期潤滑條件下使用。

材質 特殊黃銅

型式		3L	Dh7	H	T	t	d1	d2	P.C.D.	適用 低頭內六角螺栓M (另購)	
1Type	2dF7										
E-SHTZ	6	+0.022 +0.010	15	10	0 -0.015	25			17	M3	
	8	+0.028 +0.013	20 25	12		4	2.2	3.5	6		
	10		25 30	14	0 -0.018	29			21		
	12	+0.034 +0.016	25 30	18		36			26	M4	
	16		25 30 35 40	22	0 -0.021	40	5	3	4.5	7.5	M4
	20		30 35 40 50	28		49	6	3.7	5.5	9	M5
	25	+0.041 +0.020	30 35 40 50 60	33	0 -0.025	54				43	
	30		35 40 50 60 70	38		63	8	4.2	6.6	11	M6

Order 訂購範例 請依照選定步驟1~3選擇型式和數值後再行訂購。
 型式(1Type · 2d) - 3L
 E-SHTZ25 - 35

型號生成方法 方法1 MISUMI官網搜尋 方法2 步驟1 MISUMI官網搜尋 步驟2 經濟型品牌選定

Type 關鍵字 MISUMI 經濟型

2 線性滑軌·導桿·滾珠導桿·襯套

迷你線性滑軌 P.121

線性滑軌 低、高組裝 P.131

交叉滾子滑軌 P.147

導桿 P.151

線性襯套 P.159

滾珠導桿 P.185

無給油襯套 P.208

導桿架 P.226

固定環 P.229

2 線性滑軌·導桿·滾珠導桿·襯套

迷你線性滑軌 P.121

線性滑軌 低、高組裝 P.131

交叉滾子滑軌 P.147

導桿 P.151

線性襯套 P.159

滾珠導桿 P.185

無給油襯套 P.208

導桿架 P.226

固定環 P.229