

代表型號：C-MPJS2-1.5



62 1個起訂 元/個 最低為標準品 11折  
 56 51個起 元/個 大訂單再享 9折

數量	單價	折扣	出貨日
1~10	62	—	1日
11~50	59	95折	1日
51~100	56	9折	1日





若超過以上訂購數量，交期另外洽詢。實際出貨日與價格以「訂購」時報價單中的內容為準。

材質		
本體	銷	彈簧
SUS303	SUS303	SUS304

C-MPFS (平面型)

C-MPJS (球面型)



型式 ①Type	② Dh7	③行程S	d	D1	L	C	輕荷重用(N)	
							min.	max.
C-MPFS (平面型) C-MPJS (球面型)	2	1.5	1	2.5	8	0.1	0.5	1
	3	3	2	3.5	10	0.15	0.6	1.5
	4		3	4.5		0.2		
	5	4	4	5.5	11.5	0.3	2	

①荷重min.為初始荷重，max.為凸銷最大限度時的荷重。

②安裝孔建議尺寸為Dh7。

③請搭配黏著劑使用，以防止脫落。

kgf=N×0.101972

請依照選定步驟①~③選擇型式和數值後再行訂購。

Order 訂購範例 型式(①Type · ②Dh7) - ③S  
 C-MPJS2 - 1.5

## 經濟型分度定位柱

- 推出全新精巧型和全不鏽鋼型產品
- 大荷重產品旋鈕採螺牙套+接著劑，更為牢固

比MiSUMi標準品 最低折扣 14折



掃描觀看 產品特徵影片



### 種類與交期

- MiSUMi經濟型分度定位柱種類豐富，5個系列204個規格可滿足FA業界需求。追加推出全不鏽鋼材質的簡易型與精巧型，全品項均備有庫存可1日出貨。

MiSUMi經濟型分度定位柱			
簡易型 不鏽鋼		精巧型	
	耐腐蝕，適用於醫療、電子等對使用環境有要求的設備		旋鈕拔出後本體不會露出使其具有防塵的作用

### 品質

- 彈簧負載：MiSUMi經濟型根據每款定位柱的特性搭配不同規格的彈簧，並嚴格管控彈簧品質和本體加工精密度，保證負載的同時也保證了行程，在工位中使其具有精密定位的作用。以標準型定位柱M16的負載實測值為例，荷重Min7.63、Max24.0的MiSUMi經濟型分度定位柱，優於平均荷重為Min3.4、Max7.8的市場流通商品\*。

荷重	MiSUMi經濟型	市場流通商品*(平均)
min	7.63	3.4
max	24.0	7.8

\*市場流通商品，為本公司從網路或實體通路隨機採購的同類型商品。

型號生成方法

方法1 MiSUMi官網搜尋  
 Type C-MPJS  
 於網頁搜尋生成訂購型號

方法2 步驟1 MiSUMi官網搜尋 步驟2 經濟型品牌選定  
 關鍵字 彈簧定位柱  
 MiSUMi  經濟型  
 於網頁搜尋生成訂購型號