


MISUMI 經濟型 迷你接頭 直柱圓型外螺牙

代表型號：E-MNPOC4-M3

13 30個起訂 元/個 最低為標準品 16折

數量	折扣	出貨日
30~50	-	1日

☞若超過以上訂購數量，交期另外洽詢。實際出貨日與價格以「訂購」時報價單中的內容為準。



材 質 黃銅
表面處理 鍍鎳

型式		連接螺牙No. ③R	螺牙尺寸 R	A	B	C	E	X	Y
①Type	適用管外徑 ②D								
E-MNPOC	4	M3	M3×0.5	3	16.7	12.2	8	10	8
		M5	M5×0.8	3.5	17.3				
		M6	M6×1	4.5	18.4				
	6	1	R1/8	7.5	16.2	9.8	11.6	9.7	
		M5	M5×0.8	3.5	17.4				
		M6	M6×1	4.5	18.8				
		1	R1/8	7.5	18.9				

Order 訂購範例

請依照選定步驟①~③選擇型式和數值後再行訂購。

型式(①Type · ②適用管外徑D) - ③連接螺牙No. R
E-MNPOC4 - M3


MISUMI 經濟型 旋轉接頭 直柱六角外螺牙

代表型號：E-MNRC6-1

107 10個起訂 元/個 最低為標準品 27折

數量	折扣	出貨日
10~20	-	1日

☞若超過以上訂購數量，交期另外洽詢。實際出貨日與價格以「訂購」時報價單中的內容為準。



材 質 本體：PBT 螺牙部：黃銅
表面處理 本體：無 螺牙部：鍍鎳

型式		連接螺牙No. ③R	螺牙尺寸 R	H	L	A	二面寬度 SW1	容許轉速 (min ⁻¹)	旋轉扭矩 (N · cm)	
①Type	適用管外徑 ②D									
E-MNRC	4	M5	M5	3.5	36.5	11	8	500	0.6	
		1	R1/8	7.5	38.3		12			
	6	M5	M5	3.5	37	13	8	400	1.2	
		1	R1/8	7.5	39.5		14			
	8	2	R1/4	10	42.5	15	17	300	2	
		1	R1/8	7.5	44					
	10	2	R1/4	10	47	18	22	250	3	
		3	R3/8	11	48					
	12	2	R1/4	10	51	21	24	300	3	
		3	R3/8	11	54.5					
			3	R3/8	11	57.5				
			4	R1/2	14	60.5				

Order 訂購範例

請依照選定步驟①~③選擇型式和數值後再行訂購。

型式(①Type · ②適用管外徑D) - ③連接螺牙No. R
E-MNRC6 - 1

型號生成方法

方法1

MISUMI官網搜尋

Type E-MNPOC

於網頁搜尋生成訂購型號

方法2

步驟1 MISUMI官網搜尋

步驟2 經濟型品牌選定

關鍵字 迷你接頭

 MISUMI 經濟型

於網頁搜尋生成訂購型號

型號生成方法

方法1

MISUMI官網搜尋

Type E-MNRC

於網頁搜尋生成訂購型號

方法2

步驟1 MISUMI官網搜尋

步驟2 經濟型品牌選定

關鍵字 旋轉接頭

 MISUMI 經濟型

於網頁搜尋生成訂購型號