

MISUMI 經濟型 真空吸盤 MV系列 輕型

新商品
NEW



代表型號：E-SRKN10

199 4個起訂 元/個 最低為標準品 47折

| 數量 | 折扣 | 出貨日 |
|------|----|-----|
| 4~50 | - | 1日 |

若超過以上訂購數量，交期另外洽詢。實際出貨日與價格以「訂購」時報價單中的內容為準。

CAD 3D

| 零件名稱 | 材質 | 表面處理 |
|------|--------|------|
| 固定架 | A6063 | 白色陽極 |
| 彈簧 | SWP-A | - |
| 螺帽 | SUS303 | - |

| 吸盤材質 | 硬度 | 顏色 |
|------|---------|-----|
| 矽膠 | 蕭氏硬度A40 | 天藍色 |
| | 蕭氏硬度A50 | 半透明 |




雙邊螺牙

E-SRKN10
1010
1015

E-SRKN20
2010
2015

輕型單層吸盤單品

E-SRP6~20 E-SRP30
40






頂端螺牙

E-SRKN10
1010
1015

E-SRKN20
2010
2015

輕型風箱吸盤單品

E-SRPF12
20



吸盤單品

| 型式 | | | d1 | d2 | B |
|--------|------------------|--------|----------|--------|--------|
| 1 Type | 2 吸盤類型 | 3 吸盤直徑 | | | |
| E-SR | P(單層) PF(風箱型) | 6 | 10 | 6 | 12 |
| | | 9 | 10.5 | 9 | 12.5 |
| | | 12* | 10.5(12) | 13(12) | 12(17) |
| | | 15 | 16 | 15 | 16 |
| | | 20* | 15.5(15) | 20(20) | 16(25) |
| | | 30 | 15.5 | 30 | 16 |
| 40 | 40 | | | | |

風箱型吸盤僅可選擇標註*的尺寸。
()內為風箱型吸盤的尺寸。
吸盤單品8個起訂。

吸盤套裝

| 型式 | | 吸盤樣式 | | 行程 | | 雙邊 | | 頂端 | | 彈簧 | |
|-------------------------------------|-------|--------------------------------|---------------|----|----|----|----|----------|----------|---------|--|
| 1 Type | 2 No. | 3 吸盤類型 | 4 吸盤直徑 | S | L | L1 | L | L1 | 彈簧常數 | 最大荷重 | |
| E-SRK (雙邊螺牙) E-SRKN (頂端螺牙) | 10 | 無指定(固定架單品) P(單層) PF(風箱型) | 6 9 12* | 5 | 40 | 19 | 35 | 22 | 0.030kgf | 0.55kgf | |
| | 1010 | | | 10 | 45 | 24 | 45 | 27 | 0.025kgf | | |
| | 1015 | | | 15 | 50 | 29 | 55 | 32 | 0.020kgf | | |
| | 20 | | 5 | 48 | 20 | 39 | 22 | 0.037kgf | | | |
| | 2010 | | 10 | 53 | 25 | 49 | 27 | 0.032kgf | | | |
| | 2015 | | 15 | 58 | 30 | 59 | 32 | 0.027kgf | | | |

風箱型吸盤僅可選擇標註*的尺寸。

Order 訂購範例 請依照選定步驟1~3選擇型式和數值後再行訂購。
型式(1 Type) · 2 吸盤類型 · 3 吸盤直徑
E-SRP6 (吸盤單品)

Order 訂購範例 請依照選定步驟1~4選擇型式和數值後再行訂購。
型式(1 Type) · 2 No. - 3 吸盤類型 · 4 吸盤直徑
E-SRKN10 E-SRK1010 - P6 (固定架單品)
(吸盤套裝)

吸盤材質規格

| 吸盤材質 | 矽膠 | |
|----------|---------|---|
| 高溫使用溫度極限 | 180°C | |
| 低溫使用溫度極限 | -50°C | |
| 耐候性 | ○ | |
| 耐臭氧性 | ◎ | |
| 耐酸性 | ○ | |
| 耐鹼性 | ◎ | |
| 耐油性 | (汽油·輕油) | △ |
| | (苯·甲苯) | △ |

型號生成方法

方法1 MISUMI官網搜尋
Type **E-SRP**
於網頁搜尋生成訂購型號

方法2 步驟1 MISUMI官網搜尋 步驟2 經濟型品牌選定
關鍵字 **吸盤 輕型**
於網頁搜尋生成訂購型號



型號生成方法

方法1 MISUMI官網搜尋
Type **E-SRKN**
於網頁搜尋生成訂購型號

方法2 步驟1 MISUMI官網搜尋 步驟2 經濟型品牌選定
關鍵字 **吸盤 輕型**
於網頁搜尋生成訂購型號

