

■米思米普通流量冷却水用接头系列 内、外接头对应速查表

米思米	日东	外接头
KSH□ (例:KSH2) ※KTSH□ (例:KTS2) P.975 ※无自封阀	K□SH (例:K02SH) ※K□TSH (例:K02TSH) P.975 ※无自封阀	逆齿部分 连接部分 软管安装用(带逆齿部)
F120-KSH□ (例:F120-KSH2) P.975	K□SHL (例:K03SHL) P.975	连接部分 逆齿部分 软管安装用(L形)
KSM□ (例:KSM2) ※KTSM□ (例:KTS2) P.975 ※无自封阀	K□SM (例:K02SM) P.975 ※无自封阀	外螺纹部分 连接部分 内螺纹安装用(带外螺纹)
F120-KSM□ (例:F120-KSM2) P.975	K□SM (例:K02SM) P.975 ※无自封阀	内螺纹部分 连接部分 外螺纹安装用
KFF□ (例:KFF2) ※KTFF□ (例:KTS2) P.975 ※无自封阀	K□SF (例:K02SF) P.975 ※无自封阀	内螺纹部分 连接部分 外螺纹安装用
F120-KFF□ (例:F120-KFF2) P.975	K□SF (例:K02SF) P.975 ※无自封阀	内螺纹部分 连接部分 外螺纹安装用

※连接部分形状通用。

内接头	米思米	日东
连接部分 外螺纹部分 带外六角肩	KPM□ (例:KPM2) P.976	K□PM (例:K02PM)
连接部分 外螺纹部分 带外六角肩·内六角孔	JPSH□ (例:JPSH2) P.976	-
连接部分 外螺纹部分 带内六角孔	JPS□ (例:JPS2) P.976	-
连接部分 外螺纹部分 带内六角孔	LJPS□ (例:LJPS2-100) P.977	-
连接部分 外螺纹部分 带外六角肩	LJPSH□ (例:LJPSH2-100) P.977	-
连接部分 外螺纹部分 L型内螺纹安装用	LSP□ (例:LSP2) P.978	-
连接部分 内螺纹部分 外螺纹安装用	KPP□ (例:KPP2) P.976	K□PF (例:K02PF)
连接部分 逆齿部分 软管安装用(带逆齿部)	KPH□ (例:KPH2) P.977	K□PH (例:K02PH)

※连接部分形状通用。

※本系列产品与大量冷却水接头系列的连接部分尺寸不同，不可对接。

■米思米中流量冷却水用接头系列 内、外接头对应速查表

米思米	日东	外接头
KHSH□ (例:KHSH2) P.979	□SH (例:20SH) P.979	逆齿部分 连接部分 软管安装用(带逆齿部)
F120-KHSH□ (例:F120-KHSH2) P.979	□SH (例:20SH) P.979	逆齿部分 连接部分 软管安装用(带逆齿部)
KHSM□ (例:KHSM2) P.979	□SM (例:20SM,30SM) P.979	外螺纹部分 连接部分 内螺纹安装用(带外螺纹)
F120-KHSM□ (例:F120-KHSM2) P.979	□SM (例:20SM,30SM) P.979	外螺纹部分 连接部分 内螺纹安装用(带外螺纹)
KHSF□ (例:KHSF2) P.979	□SF (例:20SF,30SF) P.979	内螺纹部分 连接部分 外螺纹安装用
F120-KHSF□ (例:F120-KHSF2) P.979	□SF (例:20SF,30SF) P.979	内螺纹部分 连接部分 外螺纹安装用
F120-MKSH□ (例:F120-MKSH2) P.980	-	逆齿部分 连接部分 紧凑型软管安装用(带逆齿部)

※连接部分形状通用。

※本系列产品与大量冷却水接头系列的连接部分尺寸不同，不可对接。

内接头	米思米	日东
连接部分 外螺纹部分 带外六角肩	KHPM□ (例:KHPM2) P.981	□PM (例:20PM,30PM)
连接部分 外螺纹部分 带外六角肩·内六角孔	JPLH□ (例:JPLH2) P.981	-
连接部分 外螺纹部分 带内六角孔	JPL□ (例:JPL1) P.981	-
连接部分 外螺纹部分 带内六角孔	LJPL□ (例:LJPL1-150) P.981	-
连接部分 外螺纹部分 带外六角肩	LJPLH□ (例:LJPLH2-100) P.981	-
连接部分 外螺纹部分 L型内螺纹安装用	JPHL□ (例:JPHL1) P.982	-
连接部分 内螺纹部分 外螺纹安装用(带螺孔)	KHPF□ (例:KHPF2) P.982	□PF (例:20PF,30PF)
连接部分 逆齿部分 软管安装用(带逆齿部)	KHPH□ (例:KHPH2) P.982	□PH (例:20PH,30PH)

※连接部分形状通用。

※日东的冷却接头400S□、600S□、800S□的连接部分尺寸不同，不可对接。

※日东的冷却接头400P□、600P□、800P□的连接部分尺寸不同，不可对接。

■米思米大流量冷却水用接头系列 内、外接头对应速查表

米思米	日东	外接头
K3-KSH□ (例:K3-KSH3) P.983	K3-□SH (例:K3-03SH) P.983	逆齿部分 连接部分 软管安装用(带逆齿部)

内接头	米思米	日东
连接部分 外螺纹部分 带外六角肩	K3-KPM□ (例:K3-KPM2) P.983	K3-□PM (例:K3-02PM)

■米思米无自封阀型冷却水用接头系列 内、外接头对应速查表

米思米	日东	外接头
F120-TSH□ (例:F120-TSH2) P.984	□TSH (例:2TSH) P.984	逆齿部分 连接部分 软管安装用(带逆齿部)
F120-TSF□ (例:F120-TSF2) P.984	□TSF (例:2TSF) P.984	内螺纹部分 连接部分 外螺纹安装用(带螺孔)

内接头	米思米	日东
连接部分 外螺纹部分 带外六角肩	F120-TPM□ (例:F120-TPM2) P.984	□TPM (例:2TPM)
连接部分 内螺纹部分 外螺纹安装用	F120-TPF□ (例:F120-TPF2) P.984	□TPF (例:2TPF)

■米思米紧凑型冷却水用接头系列 内、外接头对应速查表

米思米	日东	外接头
F120-MJTS□ (例:F120-MJTS2) P.985	-	逆齿部分 连接部分 紧凑型软管安装用(带逆齿部)
F120-MJTF□ (例:F120-MJTF2) P.985	-	内螺纹部分 连接部分 外螺纹安装用
F120-MJTS□ (例:F120-MJTS2) P.985	-	连接部分 逆齿部分 软管安装用(L形)

内接头	米思米	日东
连接部分 外螺纹部分 带外六角肩·内六角孔	JPJH□ (例:JPJH1) P.986	-
连接部分 外螺纹部分 带内六角孔	JPJ□ (例:JPJ1) P.986	-
连接部分 外螺纹部分 带内六角孔	LJPJ□ (例:LJPJ1-200) P.987	-
连接部分 外螺纹部分 带外六角肩	LJPJH□ (例:LJPJH2-100) P.987	-
连接部分 外螺纹部分 L型内螺纹安装用	JPLJ□ (例:JPLJ1) P.987	-

■米思米双阀自封型冷却水用接头系列 内、外接头对应速查表

米思米	日东	外接头
F120-SF□ (例:F120-SF3) P.988-993	□S (例:3S) P.988-993	内螺纹部分 连接部分 外螺纹安装用(带螺孔)

内接头	米思米	日东
连接部分 外螺纹部分 带外六角肩	F120-PM□ (例:F120-PM3) P.988-993	-
连接部分 内螺纹部分 外螺纹安装用	F120-PF□ (例:F120-PF3) P.988-993	□P (例:3P)

■米思米双阀自封·紧凑型冷却水用接头系列 内、外接头对应速查表

米思米	日东	外接头
F120-HFL□ (例:F120-HFLS3) P.989-994	HFL-□S (例:HFL-3S) P.989-994	内螺纹部分 连接部分 外螺纹安装用

内接头	米思米	日东
连接部分 外螺纹部分 带外六角肩	F120-HFL□ (例:F120-HFLM2) P.990	-
连接部分 内螺纹部分 外螺纹安装用	F120-HFL□ (例:F120-HFLP3) P.990-994	HFL-□P (例:HFL-3P)

冷却関連部品①
カラ・ワンタッチ継手

冷却相关零件①
接头·快速接头