



MSWM (带O形圈内六角螺塞)

材質 S45C
 硬度 32~42HRC
 螺紋部分 JIS B 0207
 表面处理 四氧化三铁保护膜 (Fe3O4)

H	B	t	T	L	O形圈JIS No.	推荐紧固扭矩 N·m (kgf·m)	M×Pitch	型号
16	5	3.5	4	7	P10	15.7 [1.6]	8×1.0	MSWM
19.5		4			P12.5	19.6 [2.0]	10×1.0	
21		5			P14	27.5 [2.8]	12×1.5	
23		6			P16	39.2 [4.0]	14×1.5	
25	8	6	5	12	P18	63.7 [6.5]	16×1.5	MSWM
27		8			P20	78.4 [8.0]	18×1.5	
32.5		10			P22.4	112.7 [11.5]	20×1.5	
35		12			P25	137.2 [14.0]	22×1.5	
38	12	7.5	5	14	P28	201.0 [20.5]	24×1.5	MSWM
40					P30	245.0 [25.0]	27×2.0	

Ⓜ O形圈符合JIS 1种B2401丁腈橡胶的规格要求。使用温度范围为-30℃~80℃

Order 订货范例 **MSWM 10**

Delivery 交货期 **9** 天发货

库存品

Ⓜ 隔日上海·广州发货 (17:00前订购的库存品可当日发货。)
 Ⓜ 数量>41时, 请另询交货期。

MSWT (锥形) MSWTS (不锈钢锥形)

材質 SCM435
 硬度 32~42HRC
 表面处理 四氧化三铁保护膜 (Fe3O4)

材質 SUSXM7

螺紋部分 JIS B 0203 管用锥螺紋R(PT)
 *但MSWT中No.S的螺紋部分ANSI B2.2为美式管用圆锥螺紋(NPT)

D	a	L	B	t	R(PT)	型号
7.723	0.45	6	4	3.0	1/16	MSWT
7.779	0.47	6.4	4	3.1		
9.728	0.45	7	5	3.5	1/8	
13.157	0.7	8.9	6	4.5	1/4	MSWT MSWTS (不锈钢)
16.662	0.7	10	8	5	3/8	
20.955	0.9	12	10	6	1/2	
26.441		14	14	7	3/4	
33.249	1.1	16.5	17	9	1	

Ⓜ *MSWT中的No.S为ANSI规格螺紋(请使用英制的六角扳手5/32进行安装)。MSWT中的No.J为JIS规格螺紋。

Order 订货范例 **MSWT J MSWT 4**

Delivery 交货期 **9** 天发货

库存品

Ⓜ 隔日上海·广州发货 (17:00前订购的库存品可当日发货。)
 Ⓜ 数量>1001时, 请另询交货期。

耐热温度	W(宽度)	L(长度)(米)	t(厚度)	型号
260℃	8mm	5m	0.1mm	JST 8-5
	13mm	15m		JST13-15

Order 订货范例 **JST8-5**

Delivery 交货期 **9** 天发货

库存品


Ⓜ 隔日上海·广州发货 (17:00前订购的库存品可当日发货。)
 Ⓜ 数量>101时, 请另询交货期。

Example 使用范例

■JST8-5的宽度较窄, 缠绕在螺紋上时, 可免去剪废边的工序。

■簡易流量计

FLM-F(回转型)



Ⓜ 适用流体: 水

Ⓜ 材质 主体 黄铜 (C3604) 刻度管 PC (聚碳酸酯树脂) 适用温度范围 10℃~60℃

外六角对边	①	②	L	型号
○H1	○H2	Rc(PT)	Rc(PT)	Type
○23	○26	3/8	3/8	89
				FLM-F
				No. 3

Ⓜ 米思米不承诺此产品品牌。

Order 订货范例 **FLM-F 3**

Delivery 交货期 **5** 天发货

Ⓜ 上海·广州发货
 Ⓜ 数量>201时, 请另询交货期。



最高适用压力 kPa (kgf/cm²)	500 [5.0]
耐压压力 kPa (kgf/cm²)	800 [8.0]
建议最大紧固扭矩 N·cm (kgf/cm²)	1195 [122]
最大流量	18 l /分

- 簡易流量计的特点
- 冷却水的流量可根据刻度进行读取, 并可作为操作人员冷却条件设定时的参考标准。
 - 内置流量调节阀, 可自由设定注塑机的成形条件。
 - 结构简单, 维护方便。
 - 可旋转式结构, 便于螺紋紧固。

■标记环

JMR

Ⓜ 材质 铝 (A5052P)


d	D	型号	No.	Color (颜色)
10	20	JMR	1	B(蓝) G(绿)
12			2	R(红) K(黑)
17			3	

Ⓜ 一盒10片装, 不单片销售。

Order 订货范例 **JMR 1 - R**

Delivery 交货期 **5** 天发货

Ⓜ 上海·广州发货
 Ⓜ 数量>101时, 请另询交货期。



■用于识别流体的种类、流向。