



Order 订货范围 Catalog No. — L — P — B — R
WHB2S 13 — 22 — P5.50 — R1.4
WHB2A 13 — 22 — P5.50 — B8 — R1.4

Delivery 交货期 12 天 发货
上海・广州发货
数量≥21时，请另询交货期。

Alterations 追加加工 Catalog No. — L(LC) — P — B — R — (HC・TC…etc.)
WHB2A 13 — LC21 — P5.50 — B8 — R1.4 — HC15

Alterations	Code	Spec.
凸缘部追加加工	HC	变更凸缘直径 $D \leq HC < H$ 指定单位0.1mm
	TC	变更凸缘厚度 $2 \leq TC < 5$ 指定单位0.1mm (TKC・TKM并用时，指定单位可为0.01mm) 全长缩短(5—TC)。 LC并用时，全长与LC相同。
	TKC	变更凸缘厚度公差 $T +0.3 \Rightarrow +0.02$ $L < 16$ 不适用
	TKM	变更凸缘厚度公差 $T +0.3 \Rightarrow -0.02$ $L < 16$ 不适用

Alterations	Code	Spec.
全长追加加工	LC	变更全长 $13 \leq LC < L$ 指定单位0.1mm (LKC并用时，指定单位可为0.01mm)
	LKC	变更全长公差 $L +0.4 \Rightarrow +0.05$ $+0.2 \Rightarrow 0$
其他	PKC	变更P尺寸公差 $P +0.01 \Rightarrow +0.005$ $0 \Rightarrow 0$
	DKC	变更D尺寸公差 $Dm5 \Rightarrow +0.005$ $0 \Rightarrow 0$
	RKC	变更R尺寸公差 $R \pm 0.1 \Rightarrow \pm 0.05$

Catalog No.		L	指定单位0.01mm		指定单位1mm	指定单位0.1mm	H
Type	D		min.	max.		R	
超微粒子 WHA2S WSA2S V40 WHB2S WSB2S	6	16	2.20	3.00	—	$0.2 \sim \frac{D-P-2}{2}$ (也可指定R=0)	9
	8		2.50	4.00			11
	10		3.00	5.00			13
	13		4.00	6.50			16
	16		5.00	8.00			19
	20		8.00	10.00			23
超微粒子 WHA2A WSA2A WHA2B WSA2B V40 WHB2A WSB2A WHB2B WSB2B	25		10.00	12.50			28
	6	16	2.20	3.00	$B \leq P \times 3$ (仅2B型 and $B \leq \frac{L}{2} + 2$)	$0.2 \sim \frac{D-P-2}{2}$ (也可指定R=0)	9
	8		2.50	4.00			11
	10		3.00	5.00			13
	13		4.00	6.50			16
	16		5.00	8.00			19
	20		8.00	10.00			23
	25		10.00	12.50			28

成形加工用
パンチ&ダイ

成形加工用
凸模&凹模