




凸模与固定块成组装的状态交货。详细 P.753

适用		Catalog No.		固定块No.	构成零件					
凸模用	凹模用	凸模用	凹模用	(凸模用)	①	②	③	④	⑤	⑥
SR-AP	SR-AD	RA1			○	○	○	○	○	○
MPSR	MDSP	—			○	○	○	○	○	○
SR-AN		—			○	○	○	○	○	○
SR-FP	SR-FD	RF1			○	○	○	○	○	○
MPDR		RF2			○	○	○	○	○	○
MPSP	MDSP	—			○	○	○	○	○	○
SR-FN		—			○	○	○	○	○	○




Catalog No.		D	D _{G6}	A	B	d		附件 ③④⑤
Type						MPSP	MDSP	
SR-AP SR-AD (①②③④⑤)	一厚板冲裁用— SA-AP (①②③④⑤)	10	+0.014 +0.005	45	23		7.4	③M10-40 ④MSTM8-30 ⑤MSW10
SR-FP SR-FD (①②③④⑤⑥)	SA-FP (①②③④⑤⑥)	13	+0.017 +0.006			6.2	9.4	
MPSR (①③④⑤)	ASAR (①③④⑤)	16		52	30		11.6	
MPDR (①③④⑤⑥)	ASFR (①③④⑤⑥)	20					13.6	
MPSP MDSP (②)	MPSP (②)	25	+0.020 +0.007	56	34		17.6	
SR-AN (①)	SA-AN (①)	(32)					21.6	
SR-FN (①⑥)	SA-FN (①⑥)	(38)	+0.025 +0.009	65	43	10.2	27.6	

没有用于(32)(38)的厚板冲裁规格。(厚板冲裁用规格为D10~25)

Order 订货范例
Catalog No. SR-AP 25


Delivery 交货期
7 天发货
上海·广州发货
数量 ≥ 101 时, 请另询交货期。



A	B	C	E	F	G	H	J	R	d1	d2	Catalog No.		T
											Type	No.	
37	20	21	35		10	9	29	9.5	6.2	10	BPC	10	6 7 8 9 10
43	26	23	38			11	32	12					
44	24	26	40			12	34	14					
48	28	27	42		16	14	36	17					
50		30	46		18	17	39	19.5					
54	30	33	48		21	20	42	23					
58		35	52		23	23	46	26	10.2	14	20		
64	34	38	56		26	27	50	29.5			25		

Order 订货范例
Catalog No. BPC 10 - 10
7 天发货
上海·广州发货
数量 ≥ 101 时, 请另询交货期。

适用固定块	Catalog No. (固定块主体)
NC加工用	HDP-AN
	HDP-FN
NC加工用	HAP-AN
一厚板冲裁凸模用—	HAP-FN
刃口配合加工用	CP-AN
	CP-FN
NC加工用	DP-AN
	DP-FN
刃口配合加工用	FP-AN
一厚板冲裁凸模用—	FP-FN
NC加工用	AP-AN
一厚板冲裁凸模用—	AP-FN



■ 特长 ①可统一凸模长度, 降低维护成本。
②调整模具时·重新研磨时可行高度调整。