

RoHS 10 **BGTDSH** (淬火型)

①把手部
M 材質 SS400
S 表面处理 四氧化三铁保护膜 (Fe₃O₄)

②量規部
M 材質 SKS3
H 硬度 40~45HRC

①把手部
M 材質 SS400
S 表面处理 四氧化三铁保护膜 (Fe₃O₄)

②量規部
M 材質 SKS3
H 硬度 40~45HRC(淬火型)

①把手部
M 材質 SS400
S 表面处理 四氧化三铁保护膜 (Fe₃O₄)

②量規部
M 材質 SKS3
H 硬度 40~45HRC(淬火型)

RoHS 10 **BGMA** (圆形・淬火型)

①把手部
M 材質 SS400
S 表面处理 四氧化三铁保护膜 (Fe₃O₄)

②量規部
M 材質 SKS3
H 硬度 40~45HRC

①把手部
M 材質 SS400
S 表面处理 四氧化三铁保护膜 (Fe₃O₄)

②量規部
M 材質 SKS3
H 硬度 40~45HRC

①把手部
M 材質 SS400
S 表面处理 四氧化三铁保护膜 (Fe₃O₄)


②量規部
M 材質 SKS3
H 硬度 40~45HRC

B	E	Catalog No.		S
		Type	H	
15	3	BGTDSH (淬火型)	13	3.0~6.0
17	4		16	5.0~8.0
19	6		21	9.0~12.0
24	8		26	16.01~20.00
30	10		32	20.01~27.00

B	E (仅BGTD-BGTDH)	Catalog No.		S
		Type	H	
15	3	BGTA (圆形) BGTAH (圆形・淬火型) BGTD (金刚石型) BGTDH (金刚石・淬火型)	13	3~6
17	4		16	5~8
19	6		21	9~12
24	8		26	9~15
30	10		32	9~20

Order 订货范例
Catalog No. - P - S
BGTDSH 16 - P10.00 - S5.0
BGTD 16 - P12.00 - S5

Delivery 交货期
7 天发货
① 上海・广州发货
② 数量≥101时, 请另询交货期。




Alterations 追加加工
Catalog No. - P - S - (CH・MH)
BGTDSH 16 - P12.00 - S6.0 - CH
BGTA 16 - P12.00 - S5 - CH

Alterations	Code	Spec.
	CH	量規主体上装设防丢失用链条(长度600mm)。
	MH	加工固定螺纹(M5)。

S	E (仅BGMD)	M×P	Catalog No.		P 指定单位0.01mm
			Type	H	
6	3	5×0.8	BGMA (圆形・淬火型) BGMD (金刚石・淬火型)	13	7.20~9.00
8	4	6×1.0		16	9.01~12.00
10	6	8×1.25		21	12.01~16.00
				26	16.01~20.00
				32	20.01~27.00

Order 订货范例
Catalog No. - P
BGMD 16 - P10.00

Delivery 交货期
7 天发货
① 上海・广州发货
② 数量≥101时, 请另询交货期。



Alterations 追加加工
Catalog No. - P - (CH・MH)
BGMD 13 - P8.00 - CH

Alterations	Code	Spec.
	CH	量規主体上装设防丢失用链条(长度600mm)。带有防止链条扭转的转动功能。
	MH	加工固定螺纹(M5)。

■BGMD的构造 金刚石部旋转。

