

螺杆清洁皂 / 铜丝网 / 不锈钢丝网




STEP 1 从注塑成型机中取出螺杆

Point
作业时请佩戴耐热手套。




STEP 2 将螺杆放在保养作业台上

Point
使用毛刷等工具，去除螺杆上可以简单刷掉的树脂。



STEP 3 对于黏着在表面无法刷掉的树脂，请将螺杆清洁皂(M-HGMX)适量涂擦在上面

Point
建议将螺杆温度保持在60~160℃，螺杆清洁皂(M-HGMX)会立即熔化，效果更佳。



STEP 4 将铜丝网(M-RCG)或不锈钢丝网(M-RSG)缠绕在螺杆上约2~3圈，对涂擦有螺杆清洁皂的部位进行抛光打磨

Point
铜丝网(M-RCG)或不锈钢丝网(M-RSG)与毛刷相比，可以缠绕在螺杆上，因此接触面积大，作业效率高。



STEP 5 请重复STEP3~STEP4的步骤，直到将黏着的树脂清洗干净

STEP 6 作业后，使用干抹布擦拭螺杆，以免树脂残渣残留

■使用效果



使用前



使用后

■使用注意事项

- 不适用于完全冷却的螺杆。
- 因为是在螺杆处于高温时进行作业，操作时请佩戴防护手套，注意防止烫伤。

■螺杆清洁皂 M-HGMX



Order
订货范例

型号
M-HGMX



Delivery
交货期

9 天发货
上海·广州发货

Price
价格
元

请询价 下述2种方法 P.433

Web报价 米思米报价 <https://www.misumi.com.cn/>

Fax报价 021-6710-8687

不明之处，请致电：021-6710-8701

■铜丝网 M-RCG



M 材质：铜

■用途
清除螺杆上黏着的树脂，有效提高清洁作业的效率。

- 特点
- 纱布状的铜网，不易损伤成型机的螺杆。
 - 4种长度可选。

宽度 (mm)	型号	
	Type	长度(m)
130	M-RCG	2
		5
		10
		30

■不锈钢丝网 M-RSG



M 材质：不锈钢

■用途
清除螺杆上黏着的树脂，有效提高清洁作业的效率。

- 特点
- 具有比铜丝网(M-RCG)更强的耐久性。
 - 不易损伤成型机的螺杆。

宽度 (mm)	型号	
	Type	长度(m)
130	M-RSG	30



Order
订货范例

型号
M-RCG-5
M-RSG-30



Delivery
交货期

• M-RCG
9 天发货
上海·广州发货

• M-RSG
11 天发货
上海·广州发货

Price
价格
元

请询价 下述2种方法 P.433

Web报价 米思米报价 <https://www.misumi.com.cn/>

Fax报价 021-6710-8687

不明之处，请致电：021-6710-8701