



金型カブラ プラゲー 普通流量冷却水用接头 —内接头—



金型カブラ プラゲー 普通流量冷却水用接头 —内接头—



■外螺纹安装

LJPSH (外六角肩加长型) 适用于P.971的外接头

※外接头连接部分

材质 黄铜 (C3604)
螺纹部分 JIS B 0203
管用锥螺纹R (PT)

RoHS10

LJPS (内六角孔加长型) 适用于P.971的外接头

※外接头连接部分

材质 黄铜 (C3604)
螺纹部分 JIS B 0203
管用锥螺纹R (PT)

Ⓢ 外接头部分和锥螺纹部分的两端都设有内六角孔。两端有内六角孔，但内六角孔开到两侧前端部的中间处为止，并未贯通。

RoHS10

适用外接头	外接头连接部分		D1	D2	d	锥度外螺纹 R (PT)	l1	型号		L
	V	l						Type	No.	
普通流量冷却水用接头系列 外接头孔径 V=8	8	15	12	10	6	1/8	9	LJPSH (外六角肩加长型)	1	100 110 120 130 140 150 200
			14	13.2		1/4	11		2	
	8	15	10	13.2	5	1/8	9	LJPS (内六角孔加长型)	1	
			1/4			11	2		40~115 (指定单位5mm)	

■软管安装

KPH 适用于P.971的外接头

※外接头连接部分 软管接头部分

材质 黄铜 (C3604)

RoHS10

适用外接头	外接头连接部分		L	D1	内径 d1	软管安装部分		型号	
	V	l				a	E	Type	No.
普通流量冷却水用接头系列 外接头孔径 V=8	8	15	42	12	5	8	21	KPH	2
				15	6	12	21		3

Ⓢ 适用外接头：米思米冷却水用接头 KSH(例:KSH2)·KTSH·KSM(例:KSM2)·KTSM·KFF·KTFF·F120-KSH·F120-KSM·F120-KFF·F120-KSHL P.971
日东冷却水用接头 K□SH(例:K02SH)·K□TSH·K□SM(例:K02SM)·K□TSM·K□SF·K□TSF·K□SHL
Ⓢ 内、外接头对应速查表 P.969 Ⓢ 内、外接头概要 P.967·968·1403~1406 Ⓢ 米思米不承诺此产品品牌。

Order 订货范例

型号	L
LJPSH 2	100
LJPS 2	100
KPH 2	

Delivery 交货期

•LJPS·KPH 库存品

Ⓢ 隔日上海·广州发货 P.41 (17:00前订购的库存品可当日发货。)

Ⓢ 数量>101时,请另询交货期。

•LJPSH 9天发货

Ⓢ 上海·广州发货

Ⓢ 数量>101时,请另询交货期。

■外螺纹安装

LSPM (耐热120°C·固定流量回转型) 适用于P.971的外接头

※外接头连接部分

材质 主体: 黄铜 (C3604)
内部零件: 黄铜 (C2700W)
氟橡胶
氟类润滑脂

Ⓢ 锥螺纹部带内六角孔。
螺纹部分 JIS B 0203 管用锥螺纹R (PT)

RoHS10

LSP (耐热120°C·标准回转型) 适用于P.971的外接头

※外接头连接部分

材质 黄铜 (C3604)
螺纹部分 JIS B 0203 管用锥螺纹R (PT)

Ⓢ 锥螺纹部带内六角孔。

RoHS10

有关回转型内部结构的差异,请参阅P.1012

适用外接头	外接头连接部分		L1	L2	B	内六角孔 d	锥度外螺纹 R (PT)	l1	型号	
	V	l							Type	No.
普通流量冷却水用接头系列 外接头孔径 V=8	8	15	35.5	16.5	20	6	1/8	9.5	LSPM (固定流量回转型)	1
			38.5			1/4	12.5	2		
			39.5			3/8	13.5	3		
	8	15	36.5	15.75	19	6	1/8	9.5	LSP (标准回转型)	1
			39.5			1/4	12.5	2		
			42.5			3/8	13.5	3		

Ⓢ 适用外接头：米思米冷却水用接头 KSH(例:KSH2)·KTSH·KSM(例:KSM2)·KTSM·KFF·KTFF·F120-KSH·F120-KSM·F120-KFF·F120-KSHL P.971
日东冷却水用接头 K□SH(例:K02SH)·K□TSH·K□SM(例:K02SM)·K□TSM·K□SF·K□TSF·K□SHL
Ⓢ 内、外接头对应速查表 P.969 Ⓢ 内、外接头概要 P.967·968·1403~1406

Order 订货范例

型号 LSP 2

Example 使用范例

可360°旋转

弹性挡圈
O形圈 氟橡胶
外壳

Delivery 交货期

•LSP 库存品

Ⓢ 隔日上海·广州发货 P.41 (17:00前订购的库存品可当日发货。)

Ⓢ 数量>101时,请另询交货期。

•LSPM 9天发货

Ⓢ 上海·广州发货

Ⓢ 数量>101时,请另询交货期。

•L型回转接头在螺纹紧固后,若转动头部,可改变外接头连接部的角度。
Ⓢ 若频繁旋转头部,因O形圈磨损,会导致接头漏水。